

G-Sicherungseinsätze 522.500

Fuse-links AC



5 x 20 mm

T - träge
time-lag



40020194; E163905

Spannung <i>Voltage</i>	125 V / 250 V	Strom <i>Current</i>	32 mA - 12,5 A	Ausschaltvermögen <i>Breaking capacity</i>	35 A - 125 A
-----------------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	--	---------------------



Norm / Standard:

IEC 60127-2-3

Aufbau / Construction:

zylindrisch / cylindrical
Glasrohr / Glasstube
ohne Löschmittel / without extinguishing agent

Kontaktkappen / Contact caps:

Messing, vernickelt / Brass, nickel plated

Lötbarkeit gemäß / Solderability according to:

60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück /
100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces
1.000 St. = Industrieverpackung /
1.000 pcs. = Industrial packaging
Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebigen Formen und Längen, fertig montiert /
As assembly with 2 pigtails in various forms and
lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I_N	U_N [V]	U_{d_max} [mV]	P_{d_max} [W]	I_{BC} [A]	I^2t [A²s]
522.502	32 mA	250	5.000	1,6	35	0,004
522.503	40 mA	250	4.000	1,6	35	0,012
522.504	50 mA	250	3.500	1,6	35	0,025
522.505	63 mA	250	3.000	1,6	35	0,022
522.506	80 mA	250	3.000	1,6	35	0,023
522.507	100 mA	250	2.500	1,6	35	0,048
522.508	125 mA	250	2.000	1,6	35	0,063
522.509	160 mA	250	1.900	1,6	35	0,096
522.510	200 mA	250	1.500	1,6	35	0,099
522.511	250 mA	250	1.300	1,6	35	0,51
522.512	315 mA	250	1.100	1,6	35	0,35
522.513	400 mA	250	1.000	1,6	35	0,75
522.514	500 mA	250	900	1,6	35	0,95
522.515	630 mA	250	300	1,6	35	1,52
522.554 ^{1,2,3)}	700 mA	250	300	1,6	35	2,10
522.516	800 mA	250	250	1,6	35	3,43
522.517	1 A	250	150	1,6	35	6,35
522.518	1,25 A	250	150	1,6	35	12,2
522.558 ^{1,2)}	1,4 A	250	150	1,6	35	12,3
522.559 ^{1,2,3)}	1,5 A	250	150	1,6	35	4,91
522.519	1,6 A	250	150	1,6	35	23,1
522.560 ^{1,2,3)}	1,8 A	250	150	1,6	35	32,3
522.520	2 A	250	150	1,6	35	31,9
522.521	2,5 A	250	120	1,6	35	61,2
522.522	3,15 A	250	100	1,6	35	91,5
522.523	4 A	250	100	1,6	40	173,5
522.524	5 A	250	100	1,6	50	124,2
522.525	6,3 A	250	100	1,6	63	143,0
522.526 ³⁾	8 A	125 / 250 ¹⁾	100	4,0	80	248,2
522.527 ³⁾	10 A	125 / 250 ¹⁾	100	4,0	100	395,0
522.528 ^{1,2,3)}	12,5 A	125 / 250	100	4,0	125	509,7

¹⁾ Nicht in der Normreihe / Not mentioned in the standards

²⁾ Kein VDE-Prüfzeichen / No VDE-Approval

³⁾ Kein cURus-Prüfzeichen / No cURus-Approval

I_N - t Verhalten / I_N - t characteristics:

Bemessungs- strom-Faktor / Rated current factor	Schmelzzeit / Melting time:	
	32 mA - 100 mA	125 mA - 12,5 A
$1,5 \cdot I_N$	t_{min} 60 min t_{max} -	t_{min} 60 min t_{max} -
$2,1 \cdot I_N$	t_{min} 0 t_{max} 2 min	t_{min} 0 t_{max} 2 min
$2,75 \cdot I_N$	t_{min} 200 ms t_{max} 10 s	t_{min} 600 ms t_{max} 10 s
$4 \cdot I_N$	t_{min} 40 ms t_{max} 3 s	t_{min} 150 ms t_{max} 3 s
$10 \cdot I_N$	t_{min} 10 ms t_{max} 300 ms	t_{min} 20 ms t_{max} 300 ms