

**Für harte Materialien**

Selbst für die härtesten Dachziegel geeignet

**For hard materials**

Suitable even for the hardest roof tiles

**Para materiales duros**

Apta incluso para las tejas más duras

**Passt. Sitzt. Hält.**

Durch genormtes Schaftprofil passend für jeden Standard-Akkuschrauber

**Fits. Sits. Holds.**

Due to standardized shank profile suitable for any standard cordless drill

**Apta. Encaja. Resiste.**

Gracias a su perfil de eje conforme a la norma, es apta para todos los destornilladores a batería estándar

**Exakte Ergebnisse**


Präzisionsgeschliffene Spiralnuten sorgen für exakte Bohrungen

**Precise results**

Precision-ground spiral flutes ensure accurate holes

**Resultados exactos**

Las ranuras en espiral afiladas con precisión garantizan perforaciones exactas



**D Hartmetall-Dachziegelbohrer mit 1/4"-Sechskantschaft**

**Einsatzbereich:**

Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.

**E Tungsten carbide roof tile drill bits with 1/4" hexagonal shank**

**Range of application:**

Special drill bits for rotary drilling in roof tiles, concrete tiles, cement asbestos, slate, ceramics, tiles, marble and granite. Suitable for all standard cordless drills with standardised shank profile.

**E5 Broca de metal duro para tejas con eje hexagonal 1/4"**

**Ámbito de aplicación:**

Broca especial para el taladrado rotativo de tejas, tejas de material no cerámico, eternita, pizarra, cerámica, baldosas, mármol y granito. Adecuada para todos los destornilladores con baterías convencionales gracias al perfil de eje normativo.



Für härteste Dachziegel / Lange Lebensdauer  
For the hardest roof tiles / Long tool life  
Para las tejas más duras / Largo vida útil



Schneller Bohrfortschritt  
Fast drilling progress  
Avance de perforación rápido



Hart  
Hard  
Dura



Spezialbohrer  
special drill bit  
broca especial

<p><b>Oberfläche:</b> kugelgestraht <b>Surface:</b> GM-finish <b>Superficie:</b> GM-finish</p>					<p>Einzelverpackung Single pack Embalaje individual</p>			<p>Gewerbepack Industrial packing Paquete industrial</p>		
d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Code 252 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Code 253 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,50		100	39	1/4"	0025200350100	1	10	0025300350100	10	
4,00	5/32	100	39	1/4"	0025200400100	1	10	0025300400100	10	
5,00	3/16	100	39	1/4"	0025200500100	1	10	0025300500100	10	
6,00	15/64	100	54	1/4"	0025200600100	1	10	0025300600100	10	