



Beispielabbildung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Benutzung. Bewahren Sie dieses Dokument auf.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr durch Stromschlag

Kontakt zu Netzspannungen vermeiden!

Gefahr durch Selbsteingriffe und Zweckentfremdung

Produkt, Produktteile und Zubehör nicht ändern oder modifizieren!

Gehäuse nicht öffnen.

Beachten Sie auf die maximalen Ausgangsströme des Produktes!



Verletzungsgefahr durch Stolpern und Sturz

Produkt, Produktteile und Zubehör sicher platzieren, installieren und transportieren.

Verletzungsgefahr durch ungeeignete Umgebungsbedingungen

Nicht für Kinder geeignet!

Nur im Trocken verwenden.

Nur spannungsfrei bei gezogenem Netzstecker!
Auf gute Zugänglichkeit der Steckdose achten.



Sachschaden durch inkompatible Produktkombinationen

Technische Daten aller verwendeter Produkte vergleichen.
Diese müssen übereinstimmen oder im angegebenen Bereich liegen.

Sachschaden durch ungeeignete Vorgehensweise

Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand verwenden.

Produkt im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen.

Beschreibung und Funktion

Ihr Produkt dient dem Laden oder Betreiben mobiler Kleingeräte, die mit 5V DC betrieben werden. Es wird in unterschiedlichen Ausführungen angeboten und mit spezifischen Gerätesteckern ausgeliefert.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie Ihr Produkt nur zu den in Kapitel Beschreibung und Funktion beschriebenen Zwecken. Verwenden Sie dieses Produkt nur im Trocken. Andere Verwendungen sind nicht gestattet. Zweckentfremdung führt zu Garantieverlust und Haftungsausschluss.

Anschluss und Bedienung

1. Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Unversehrtheit
2. Verbinden Sie das Reiseladegerät mit dem zu ladenden Gerät.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine 100-240 V~ 50/60 Hz Steckdose.
Die Stromversorgung ist aktiv, wenn die Betriebs-LED leuchtet.
4. Trennen Sie alle Kabelverbindungen nach Benutzung.



Fig. 1: Anschluss

Gewährleistung und Haftung

- Der Hersteller gewährt auf ein neues Produkt 2 Jahre Garantie.
- Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des Produktes hat, deckt die Gewährleistung nur das Produkt selbst ab.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung entstehen.
- Ändern und modifizieren Sie das Produkt und dessen Zubehör nicht.
- Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust und Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Nr.: 82898622

EG-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Handelsmarke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Technische Daten

Physikalische Größe	Angabe
Eingangs- / Ausgangsspannung	100-240V~ 50/60 Hz / 5V DC
Ausgangsstromstärke	auf dem Produkt gekennzeichnet: 0,5/1 oder 2,1 A
Ausgangssteckertyp	modellspezifisch
Kabellänge	ca. 1,5m
Gewicht	ca. 80g



Sample figure

Read the instructions carefully and completely. It is part of the product and contains important notes for use. Keep this document!

Safety Instructions



Risk of life by electric shock

Avoid contacting mains voltages!

Risk of self-intervention and misuse

Do not modify or alter either the product or the accessories!

Do not open the housing.

Attend to the maximum output current of the product!



Risk of injury by tripping and falling

Place, transport and install product, parts and accessories in a safe way.

Risk of injury by inappropriate ambient conditions

Not meant for children!

Only use in dry ambience.

Only voltage-free with unplugged mains plug!
Ensure good access to the outlet.



Risk of material damage by improper product combination

The specifications of all used products must match or be within the specified range.

Material damage by improper methods

Use product, product parts and accessories only in perfect condition.

Do not let the product unattended during operation.

Description and Function

Your product is made for charging or operating small mobile devices, operated with 5V DC. It is sold in several versions with specific connectors.

Intended Use

Only use the product like described in chapter Description and Function. Use it only in dry ambience. Other use is not permitted. Misuse will void the warranty and liability.

Connecting and Operating

1. Check the packing content regarding integrity.
2. Connect your mobile device to the travel charger.
3. Plug the mains plug into a 100-240 V~ 50/60 Hz mains socket.
Power is supplied, when the operation mode LED shines.
4. Disconnect all cable connections after use.



Fig. 2: Connecting

Warranty and Responsibility

- The producer grants a 2 years warranty.
- As the manufacturer has no influence on installation, warranty only applies to the product itself.
- The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper installation, operation or maintenance.
- Do not alter or modify the product or its accessories.
- Any use other than described in this user's manual is not permitted and causes loss of warranty, loss of guarantee, and non-liability.
- We reserve our right for misprints and changes of the device, packing, or user's manual.

Disposal Instructions

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE N°: 82898622

EC Declaration

With the CE sign Goobay®, a registered trademark of Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives.

Specifications

Physical Size	Specification
Input / Output voltage	100-240V~ 50/60 Hz / 5V DC
Output current	marked on the product: 0.5/1 or 2.1 A
Output connector	model specific
Cable length	approx. 1.5m
Weight	approx. 80g