



AKB-160

Best.-Nr.: 0174260

PRODUKTFIOS

ELA-Verstärkermodule

mit 100-V-Ausgang

- 1 x 40 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Symmetrischer (XLR) und asymmetrischer (Cinch) Line-Eingang
- Lautsprecherausgang über Schraub-Klemmterminal
- Lautstärkeregler
- Metallgehäuse mit Montagewinkeln

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

AKB-160

Ausgangsleistung, gesamt	60 W
Nennleistung	40 W
Leistung an 100 V	40 W
Kanäle	1
Eingänge	390 mV/26 kΩ sym. 420 mV/11 kΩ asym.
Frequenzbereich	17-20000 Hz
Störabstand	> 80 dB
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/75 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	75 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	213 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	238 mm
Gewicht	3,2 kg

AKB-160

Anschlüsse	1 x XLR (Line)
	1 x Cinch L/R (Line)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,29 x 0,11 x 0,305 m
Bruttogewicht	3,6 kg
Nettogewicht	3,23 kg

AKB-160

EAN-Code	4007754234237
Nettogewicht	3,23 kg