

Ⓢ **Bedienungsanleitung**

USB 3.0 OTG Kartenleser

Best.-Nr. 1375250

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient zum Beschreiben und Lesen von microSD-Speicherkarten. Der Kartenleser kann an PCs mit USB-Port (USB-3.0, abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1) oder an Smartphones und Tablets, die über ein entsprechendes Android-Betriebssystem und Micro-USB-Anschluss verfügen, verbunden werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Kartenleser
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder,
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Inbetriebnahme

- Dieses Produkt dient nicht zur Verbindung zwischen Smartphone und PC. Verwenden Sie immer nur einen der USB-Stecker zur gleichen Zeit.
- Öffnen Sie am Kartenleser die entsprechende Schutzkappe des USB-Steckers der verwendet wird.
- Stecken Sie eine microSD-Karte in den freien Steckplatz am Micro-USB-Stecker. Der Steckplatz ist mit einer Aussparung am Micro-USB-Stecker versehen. Wenden Sie beim Einstecken keine Gewalt an! Nur eine Orientierung ist richtig. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der microSD-Karte nach unten zeigen.
- Verbinden Sie den USB-A-Stecker des Kartenlesers mit einem freien USB-Port Ihres Computers oder verbinden Sie den Micro-USB-Stecker mit der Micro-USB-Buchse Ihres Android-Smartphones (ab Android Version 4.0). Das Betriebssystem erkennt den Kartenleser automatisch und stellt die eingesteckte Karte als herkömmliches Wechseldatenträger-Laufwerk dar.
- Die Status-LED befindet sich seitlich des USB-A-Steckers. Die LED leuchtet auf, solange der Kartenleser verbunden ist und blinkt während des Lese/Schreibzugriffs.
- Wenn Lese-/Schreibzugriffe auf die Speicherkarte erfolgen, so warten Sie, bis diese abgeschlossen sind. Ziehen Sie erst danach die Speicherkarte heraus. Wird die Speicherkarte während eines Lese-/Schreibzugriffs herausgezogen (oder der Kartenleser vom Computer/Smartphone abgesteckt), so können die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden. Möglicherweise ist danach sogar eine neue Formatierung der Speicherkarte erforderlich.
- Trennen Sie den Kartenleser vom angeschlossenen Gerät, wenn er nicht benutzt wird. Entfernen Sie nach dem Abstecken des Kartenlesers die microSD-Karte vom Steckplatz. Decken Sie die Stecker des Kartenlesers mit den Schutzkappen ab.
- Beachten Sie, dass der Kartenleser bei einigen Betriebssystemen zuerst über das Betriebssystem vom PC/Smartphone getrennt werden muss, bevor er abgezogen werden kann.

Wartung und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung (USB-Port).
- Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel.
- Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches, antistatisches und fusselfreies Tuch.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Betriebsspannung/-strom.....	5 V/DC, max. 500 mA (via USB)
Verbindungsstandard.....	OTG-Unterstützung (on-the-go), USB 3.0, abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1
Verwendbare Speicherkarten	Windows®- und MAC-Betriebssysteme: microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 2 TB Android-Betriebssysteme: microSD, microSDHC bis zu 32 GB
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® XP (Home, Pro, mit SP1, SP2, SP3), nur 32 Bit, Vista™, 7, 8, 8.1 (32/64 Bit), Mac OS X 10.4 und höher, Android, ab Version 4.0
Betriebsbedingungen.....	0 bis +60 °C, 20 - 80 % rF
Lagerbedingungen.....	-20 bis +60 °C, 10 - 95 % rF
Abmessungen (B x H x T).....	ca. 59 x 8 x 20 mm
Gewicht.....	ca. 6 g



GB **Operating instructions**

USB 3.0 OTG card reader

Item no. 1375250

Intended use

This product is intended for writing and reading microSD memory cards. The card reader can be connected to PCs with USB port (USB-3.0, downwards compatible with USB 2.0 / 1.1) or to smartphones and tablets that feature a corresponding Android operating system and a Micro USB port.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Card reader
- Operating instructions

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operation

→ This product is not suitable for connecting a smartphone to a PC. Only use one of the USB plugs at a time.

- On the card reader, open the respective protective cap of the USB plug to be used.
- Insert a microSD card into the free slot located at the Micro USB plug. The slot features a notch at the Micro USB plug. Do not use any force when inserting! Only one direction is correct. Make sure that the contacts of the microSD card point downwards.
- Connect the USB-A plug of the card reader to a free USB port of your computer or connect the Micro USB plug to the Micro USB socket of your Android smartphone (Android version 4.0 or above). The operating system automatically recognizes the card reader and shows the inserted card as conventional removable media drive.
- The LED status indicator is located on the side of the USB-A plug. The LED lights up as long as the card reader is connected and flashes during reading/writing operations.
- Wait until read/write access to the memory card is complete. Only then you can carefully remove the memory card. If the memory card is removed during a read/write access (or the card reader is unplugged from the computer/smartphone), the data on the memory card can be damaged. It may also be necessary to format the card in this case.
- Disconnect the card reader from the connected device when not in use. Remove the microSD card from the card slot after the card reader has been disconnected. Cover the plugs of the card reader with the protective caps.

→ Note that with some operating systems the card reader must be disconnected from the PC/smartphone via the operating system first, before it can be unplugged.

Maintenance and cleaning

- Disconnect the product from the power supply (USB port) before each cleaning.
- Do not use any abrasive or chemical cleaners.
- Besides occasional cleaning, the device is maintenance-free. Use a dry, soft, anti-static and lint-free cloth for cleaning.
- Never submerge the product in water.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.

At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Operating voltage/current.....	5 V/DC, max. 500 mA (via USB)
Connection standard.....	OTG support (on-the-go), USB 3.0, downward compatible with USB 2.0 / 1.1
Suitable memory cards.....	Windows® and MAC operating systems: microSD, microSDHC, microSDXC up to 2 TB Android operating systems: microSD, microSDHC up to 32 GB
Supported operating systems.....	Windows® XP (Home, Pro, with SP1, SP2, SP3), only 32 bit, Vista™, 7, 8, 8.1 (32/64 bit), Mac OS X 10.4 and higher, Android, version 4.0 and higher
Operating conditions.....	0 to +60 °C, 20 - 80 % RH
Storage conditions.....	-20 to +60 °C, 10 - 95 % RH
Dimensions (W x H x D).....	approx. 59 x 8 x 20 mm
Weight.....	approx. 6 g

F Mode d'emploi

Lecteur de cartes OTG USB 3.0

N° de commande 1375250

Utilisation prévue

Ce produit sert à écrire et lire des cartes à mémoire micro SD. Le lecteur de cartes peut être raccordé aux PC ayant un port USB (USB 3.0, rétro-compatible vers USB 2.0/1.1) ou à des smartphones et tablettes qui disposent d'un système d'exploitation Android adéquat et d'un port micro USB.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Lecteur de cartes
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Respecter également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Mise en service

→ Ce produit ne sert pas à la connexion entre un smartphone et un PC. Veuillez toujours utiliser l'un des connecteurs USB en même temps.

- Ouvrez le capuchon de protection correspondant au connecteur USB sur le lecteur de cartes qui doit être utilisé.
- Insérez une carte micro SD dans l'emplacement libre sur le connecteur micro USB. Le poste d'enfichage (fente) est pourvu d'un évidement au niveau du connecteur micro USB. N'utilisez aucune force au moment de l'insertion ! Une seule orientation est possible. Veillez à ce que les contacts de la carte micro SD soient vers le bas.
- Connectez le connecteur USB A du lecteur de cartes à un port USB disponible sur votre ordinateur ou branchez le connecteur micro USB sur le port micro USB de votre smartphone Android (à partir de la version Android 4.0). Le système d'exploitation détecte automatiquement le lecteur de cartes et reconnaît la carte insérée comme tous les standards de lecteur portable de données.
- Le voyant à LED se trouve sur le côté du connecteur USB A. La LED s'allume, aussi longtemps que le lecteur de cartes est raccordé et clignote pendant le processus de lecture/ d'écriture.
- Attendez que toute activité de lecture ou d'écriture soit terminée avant d'enlever la carte mémoire. Vous pourrez enlever la carte mémoire seulement après cet arrêt. Des données sur la carte à mémoire peuvent être endommagées, si celle-ci est retirée durant une opération de lecture ou d'écriture (ou que le lecteur de cartes est enlevé de l'ordinateur/smartphone). Il est même possible que dans certains cas un nouveau formatage de la carte mémoire soit nécessaire.
- Déconnectez le lecteur de cartes de l'appareil connecté lorsqu'il n'est pas utilisé. Après avoir débranché le lecteur de cartes, enlevez la carte microSD du logement. Couvrez le connecteur du lecteur de cartes avec le capuchon de protection.

→ Dans certains systèmes d'exploitation, veuillez noter que le lecteur de cartes doit d'abord être déconnecté via le système d'exploitation du PC/ smartphone, avant de pouvoir être définitivement retiré.

Entretien et nettoyage

- Avant chaque nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique (port USB).
- N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou chimique.
- Le produit ne nécessite aucune maintenance seulement un nettoyage de temps en temps. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec, doux, antistatique et non pelucheux.
- Ne plongez pas le produit dans de l'eau !

Elimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Tension/courant de service.....	5 V/CC, 500 mA maxi (via USB)
Standard de connexion.....	OTG (on-the-go) supporté, USB 3.0, rétrocompatible vers USB 2.0 / 1.1
Cartes à mémoire utilisables.....	Systèmes d'exploitation Windows® et MAC : microSD, microSDHC, microSDXC jusqu'à 2 To Système d'exploitation Android : microSD, microSDHC jusqu'à 32 Go
Systèmes d'exploitation supportés.....	Windows® XP (Home, Pro, avec SP1, SP2, SP3), uniquement 32 bits, Vista™, 7, 8, 8.1 (32/64 bits), Mac OS X 10.4 et plus, Android, à partir de version 4.0
Conditions de service.....	0 à +60 °C, 20 - 80 % hum. rel.
Conditions de stockage.....	-20 à +60 °C, 10 - 95 % hum. rel.
Dimensions (L x H x P).....	env. 59 x 8 x 20 mm
Poids.....	env. 6 g



Gebruiksaanwijzing

USB 3.0 OTG-Kaartlezer

Bestelnr. 1375250

Bedoeld gebruik

Dit product dient voor het aflezen en beschrijven van micro-SD-geheugenkaarten. De kaartlezer kan gekoppeld worden aan PC's met een USB-poort (USB 3.0, achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.1), of aan smartphones en tablets, die over een daarvoor geschikt Android-besturingssysteem en een micro-USB-aansluiting beschikken.

In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Kaartlezer
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Ingebruikname

- Dit product is niet bestemd voor het verbinden van een smartphone met een PC. Gebruik nooit meer dan één USB-stekker.
- Verwijder van de kaartlezer de beschermkap van de betreffende USB-stekker, die gebruikt wordt.
- Steek een micro-SD-kaart in een vrije sleuf in de micro-USB-stekker. De sleuf is van een uitsparing voor de micro-USB-stekker voorzien. Gebruik bij het insteken niet te veel kracht! Dat kan op slechts één manier. Let er daarbij op dat de contacten van de micro-SD-kaart aan de onderkant zitten.
- Steek de USB-A-stekker van de kaartlezer in een vrije USB-poort van uw computer of steek de micro-USB-stekker in de micro-USB-bus van uw Android-smartphone (vanaf Android versie 4.0). Het besturingssysteem herkent de kaartlezer automatisch en geeft de ingestoken kaart weer als een gewone diskdrive.
- De status-LED bevindt zich naast de USB-A-stekker. De LED brandt zolang de kaartlezer aangekoppeld is en knippert bij het lezen/schrijven.
- Als er de geheugenkaart afgelezen of beschreven wordt, moet u wachten tot deze processen voltooid zijn. Trek pas dan de geheugenkaart uit de sleuf. Wordt de geheugenkaart tijdens het lezen/beschrijven uit de sleuf getrokken (of wordt kaartlezer van de computer losgekoppeld) dan kunnen de gegevens op de geheugenkaart beschadigd worden. Het is niet uit te sluiten dat de geheugenkaart dan opnieuw moet worden geformatteerd.
- Ontkoppel de kaartlezer van het aangesloten apparaat als de kaartlezer niet wordt gebruikt. Verwijder na het ontkoppelen van de kaartlezer de micro-SD-kaart uit de sleuf. Dek de stekker van de kaartlezer af met de beschermkap.
- Let erop dat de kaartlezer bij een aantal besturingssystemen eerst met het besturingssysteem van de PC/smartphone ontkoppeld moet worden alvorens de kaartlezer losgekoppeld kan worden.

Onderhoud en reiniging

- Ontkoppel het product iedere keer voor u het schoon gaat maken van de stroomvoorziening (USB-poort).
- Gebruik geen schuurmiddelen of chemische schoonmaakmiddelen.
- Het product is op een incidentele schoonmaakbeurt na verder onderhoudsvrij. Gebruik voor het reiniging een zacht, antistatisch en pluisvrij doekje.
- Dompel het product niet onder in water.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.

Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning/-stroom.....	5 V/DC, max. 500 mA (via USB)
Verbindingsstandaard.....	OTG-ondersteuning (on-the-go), USB 3.0, achterwaarts compatibel tot USB 2.0/1.1
Bruikbare geheugenkaarten.....	Windows®- en MAC-besturingssystemen: microSD, microSDHC, microSDXC tot 2 TB Android-besturingssystemen: microSD, microSDHC tot 32 GB
Ondersteunde besturingssystemen....	Windows® XP (Home, Pro, met SP1, SP2, SP3), alleen 32 bit, Vista™, 7, 8, 8.1 (32/64 bit), Mac OS X 10.4 en hoger, Android, vanaf versie 4.0
Bedrijfscondities.....	0 tot +60 °C, 20 - 80 % RV
Opslagcondities.....	-20 tot +60 °C, 10 - 95 % RV
Afmetingen (B x H x D).....	ca. 59 x 8 x 20 mm
Gewicht.....	ca. 6 g

