

Doppel-Aderendhülsen mit Polypropylen- Isolation

Werkstoff:



E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

bis +105°C

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

460106D



- Die beiden Kabel nicht verdrehen
- Prière de ne pas tordsader les bouts des câbles
- Do not twist the strands

Douilles d'embouts de fil pré-isolés en polypropylène

Matière:

E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température:

jusqu' à +105°C


Twin cable ferrules with polypropylene insulation

Material:

E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:

up to +105°C

mm² (AWG)		Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.			øD1 mm	D2 mm	E mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	Stand.-Packg.	Werkzeuge Outils Tools
		Farben / Couleurs / Colours D	F	DIN								
2 x 0.5 (2x22)		460106D	 470106D	 470106D	1.5	4.9	2.5	14	6	0.15	500	3984H 4518N 4521 4523N
		460108D	 470108D	 470108D	1.5	4.9	2.5	16	8	0.15	500	
		460110D	 470110D	 470110D	1.5	4.9	2.5	18	10	0.15	500	
		460112D	 470112D	 470112D	1.5	4.9	2.5	20	12	0.15	500	
2 x 0.75 (2x22)		460206D	 470206D	 490206D	1.8	5.2	2.6	14	6	0.15	500	4527 4531 4536 4542
		460208D	 470208D	 490208D	1.8	5.2	2.6	16	8	0.15	500	
		460210D	 470210D	 490210D	1.8	5.2	2.6	18	10	0.15	500	
		460212D	 470212D	 490212D	1.8	5.2	2.6	20	12	0.15	500	
		460218D	 470218D	 490218D	1.8	5.2	2.6	26	18	0.15	500	
2 x 1 (2x18)		460306D	 470306D	 470306D	2.3	5.8	3.2	14	6	0.15	500	4542
		460308D	 470308D	 470308D	2.3	5.8	3.2	16	8	0.15	500	
		460312D	 470312D	 470312D	2.3	5.8	3.2	20	12	0.15	500	
		460318D	 470318D	 470318D	2.3	5.8	3.2	26	18	0.15	500	
2 x 1.5 (2x16)		460408D	 470408D	 470408D	2.3	6.5	3.6	16	8	0.15	500	3984H 4518N 4521 4523N
		460412D	 470412D	 470412D	2.3	6.5	3.6	20	12	0.15	500	
		460418D	 470418D	 470418D	2.3	6.5	3.6	26	18	0.15	500	
2 x 2.5 (2x14)		460509D	 470509D	 460509D	2.9	7.5	4.3	18	9	0.15	500	4527 4531 4536 4542
		460512D	 470512D	 460512D	2.9	7.5	4.3	21	12	0.15	200	
		460518D	 470518D	 460518D	2.9	7.5	4.3	27	18	0.15	200	
2 x 4 (2x12)		460612D	 470612D	 460612D	3.8	9	5.2	23	12	0.20	200	3984J 4521 4523N 4526N 4531 4536 4542
		460618D	 470618D	 460618D	3.8	9	5.2	29	18	0.20	200	
2 x 6 (2x10)		460714D	 470714D	 490714D	4.9	10	7.2	26	14	0.20	100	3984J 4521 4522 4526N
		460718D	 470718D	 490718D	4.9	10	7.2	30	18	0.20	100	
2 x 10 (2x8)		460814D	 470814D	 490814D	5.8	14.5	7.5	24	12	0.20	100	3984J 4522 4526N
		460818D	 470818D	 490818D	5.8	14.5	7.5	30	18	0.20	100	
2 x 16 (2x6)		460914D	 470914D	 490914D	8.3	18.3	9.3	29	16	0.22	100	4522 4538N