

<i>Typ</i>	: 1~ Sicherheitstransformator
Type	: 1~ Safety Isolating Transformer
<i>Kernform</i>	: EI 30/23
Core type	
<i>Bemessungsspannung, Eingang</i>	: 230V
Designated primary voltage	
<i>Bemessungsstrom, Eingang</i>	: 0,026Aac
Designated primary current	
<i>Bemessungsspannung, Sekundär</i>	: 18V
Designated secondary voltage	
<i>Bemessungsstrom, Sekundär</i>	: 0,156Aac
Designated secondary current	
<i>Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1)</i>	: 2,8VA
Designated output power (power factor 1)	
<i>Kurzschlußschutz</i>	: unbedingt kurzschlußfest
Short circuit protection	: inherently-short-circuit-proof
<i>Schaltgruppe</i>	: II0
Connection mode	
<i>Betriebsfrequenz</i>	: 50-60Hz
Designated frequency	
<i>Schutzklasse</i>	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II
Safety class	: prepared for Class II equipment
<i>Schutzart</i>	: IP00
Protection index	
<i>Isolierstoffklasse</i>	: B (UL class 105)
Insulation class	
<i>Max. Umgebungstemperatur</i>	: 70°C
Ambient temperature	
<i>Vorschriften</i>	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL 5085; CSA 22.2
Standards	: EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL 5085; CSA 22.2
<i>Prüfzeichen</i>	: Typ VB 2,8 UL File: E103521 Type VB 2,8
Approval	
<i>Prüfspannung</i>	: Primär-Sekundär 5,0 kV
HV-Test voltage	: Primary-Secondary
<i>Bemerkungen</i>	: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
Notes	: Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Abmessungen / Pinbelegung :

Dimensions / Pin configuration

Sicht auf Stiftseite

Bottom view

PRI:


Pin 1 = 230V

Pin 5 = 0

SEC:

Pin 9 = 18V

Pin 7 = 0



Pin 2,3,4,6,8,10 nicht bestückt

Pin 2,3,4,6,8,10 removed

Gewicht: 0,14kg

Weight: 0,14kg

Maße in mm

Dimensions in mm

Seite 1/1

Page 1/1