




Index:		Baureihe: STEU		Datenblatt Technical Specifications		BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH D – 27283 Verden/Aller	
C		Art.-Nr.: STEU 400/23					
Typ Type		: Steuer-und Trenntransformator Voltage Control and Isolating Transformer				 	
Kernform Core type		: EI 120/53,5					
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage		: 230V / 400V ±15V					
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current		: 1,92Aac / 1,12Aac					
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage		: 2x 115V					
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current		: 2x 1,74Aac					
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse		:  1,8A ETA type 5700					
Einschaltdauer Duty cycle		: 100%					
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)		: 400VA					
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) Designated output power (power factor 0,5)		: 1440VA					
Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%)		: typ. 39,6W (Cu= 25,1W, Fe= 14,5W) typ. 39,6W (Cu= 25,1W, Fe= 14,5W)					
Schaltgruppe Connection mode		: Iii0					
Betriebsfrequenz Designated frequency		: 50-60Hz					
Schutzklasse Safety class		: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment					
Schutzart Protection index		: IP00					
Kühlungsart Type of cooling		: AN					
Isolierstoffklasse Insulation class		: B (UL class 130)					
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature		: 40°C					
Vorschriften Standards		: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-4					
Prüfzeichen Approvals		:  UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)					
Prüfspannung HV-Test voltage		: Primär-Sekundär Primary-Secondary		: 4,8 kV		: Sekundär-Kern Secondary-Core	
		: Primär-Kern Primary-Core		: 4,8 kV		: 3,0 kV	
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)		: Push-in Klemme 4mm² Push-in terminal 4mm²					
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)		: Push-in Klemme 4mm² Push-in terminal 4mm²					
Anschluß (PE) Terminal (PE)		: Flachsteckanschluss 6,3x0,8mm Plug type terminal					
Bemerkungen Notes		: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.					
							Seite 1/2 Page 1/2
c	Date: 21.11.22	Name: Spöring	Amendment: Drawings and terminals changed, Type plate removed				
b	Date: 02.11.15	Name: Chlustow	Amendment: Datasheet in new form, HV-Test voltage and marking updated				
Date: 15.07.03		Date: –	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016			Änderungen vorbehalten Subject to change	
Name: Reinhardt		Checked: Clasen					

Anschlußkennzeichnung: Terminal Identification



Abmessungen: Dimensions



Gewicht: ca. 5,3kg
Weight: approx. 5,3kg

Befestigung: Langloch 5,8x12mm
Mounting: Slotted hole 5,8x12mm

Seite 2/2
Page 2/2