

Typ Type

 : VB 3,2/1/12 **Sicherheitstransformator**
 Safety-Isolating-Transformer

Kernform Core type

: EI 38/16,5

Bemessungsspannung, Eingang

: 230Vac

Designated primary voltage

Bemessungsstrom, Eingang

: 28mA

Designated primary current

Bemessungsspannung, Ausgang

: 12Vac

Designated secondary voltage

Bemessungsstrom, Ausgang

: 267mA

Designated secondary current

Bemessungsleistung

: 3,2VA

Designated output power

Betriebsfrequenz

: 50-60Hz

Designated frequency

Schutzklasse

 : *vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II*

Safety class

Prepared for class II equipment

Schutzart

: IP 00

Protection index

Isolierstoffklasse

: B (UL Class 105)

Insulation class

Max. Umgebungstemperatur

: 50°C

Ambient temperature

Kurzschlußfestigkeit

 : *unbedingt kurzschlußfest*

short-circuit-protection

inherently-short-circuit-proof

Ausführung

 : *vergossen für Leiterplattenmontage*

Construction

potted for PCB mounting

Vorschrift

: VDE 0570 / EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6

Standards

: UL 506; CSA 22.2

Prüfzeichen Approvals


Ausweis Nr. 135291

Licence No.

Typ VB 3,2/50



File: E103521

Type VB 3,2A2

Bemerkungen

Notes

 : *-Die angegebenen technischen Daten sind
 typisch. Material-und fertigungsbedingt
 können Abweichungen auftreten.*

 Technical specifications are typical,
 they can vary due to material and production tolerances.

Prüfspannung

 : *Primär-Sekundär*

5,0 kV

HV-Test voltage

Primary-Secondary

Abmessungen/ Pinbelegung :

Dimensions / Pin configuration

Sicht auf Stiftseite

Bottom view

PRI:


pin 1= 0

pin 5=230V

SEC:

pin 7= 12V

pin 9= 0


Höhe: 30,8
 Height

Gewicht: 170g
 Weight

 pin 2,3,4,6,8 & 10 nicht bestückt
 removed

 Maße in mm
 Dimensions in mm