


Typ	: 1~ Sicherheitstransformator
Type	: 1~ Safety Isolating Transformer
Kernform	: EI 54/18,8
Core type	
Bemessungsspannung, Eingang	: 230V
Designated input voltage	
Bemessungsstrom, Eingang	: 0,097Aac
Designated input current	
Bemessungsspannung, Ausgang	: 12V
Designated output voltage	
Bemessungsstrom, Ausgang	: 1,33Aac
Designated output current	
Vorzusehende Absicherung, Ausgang	: 1,25AT
Recommended output fuse	
Bemessungsleistung, Ausgang	: 16VA
Designated output power	
Betriebsfrequenz	: 50-60Hz
Designated frequency	
Schutzklasse	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II
Safety class	: Prepared for class II equipment
Schutzart	: IP 00
Protection index	
Isolierstoffklasse	: B (UL Class 105)
Insulation class	
Max. Umgebungstemperatur	: 40°C
Ambient temperature	
Ausführung	: vergossen für Leiterplattenmontage
Construction	: potted for PCB mounting
Vorschrift	: VDE 0570/EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6) UL5085; CSA22.2
Standards	: VDE 0570/EN 61558 (Part 1 and part 2-6), UL 5085; CSA 22.2



Prüfzeichen	:
Approvals	
	Ausweis Nr.: 135291 Licence no. Typ VC16/40
	File E103521 Type VC16 A2



Prüfspannung	: Primär-Sekundär 5,0 kV
HV-Test voltage	: Primary-Secondary

Bemerkungen	: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
Notes	: Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Abmessungen/ Pinbelegung :
Dimensions / Pin configuration

PRI:
pin 1= 0
pin 7= 230V

SEC:
pin 9= 12V
pin 13= 0



pin 2,3,4,5,6,8,10,11,12,14 nicht bestückt removed	Gewicht: 0,42kg Weight	Maße in mm Dimensions in mm	Seite 1/1 Page 1/1
---	---------------------------	--------------------------------	-----------------------