




Index:		Baureihe: Type: STEU		Datenblatt Technical Specifications		BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH D – 27283 Verden/Aller	
d		Art.-Nr.: Art.-No.: STEU 630/23					
Typ Type				: Steuer-und Trenntransformator Voltage Control and Isolating Transformer		 	
Kernform Core type				: EI 150N/49,5			
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage				: 230V / 400V ±15V			
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current				: 2,98Aac / 1,74Aac			
Einschaltstrom Inrush current				: 66,5Apeak / 50,0Apeak			
Empfohlende Sicherung, Eingang Recommended input fuse				:  6A-K /  4A-K			
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage				: 2x 115V			
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current				: 2x 2,74Aac			
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse				:  3A ETA type 5700			
Einschaltdauer Duty cycle				: 100%			
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)				: 630VA			
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5): Designated output power (power factor 0,5)				: 2350VA			
Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%)				: typ. 53,8W (Cu= 33,6W, Fe= 20,2W) typ. 53,8W (Cu= 33,6W, Fe= 20,2W)			
Schaltgruppe Connection mode				: Iii0			
Betriebsfrequenz Designated frequency				: 50-60Hz			
Schutzklasse Safety class				: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment			
Schutzart Protection index				: IP00			
Kühlungsart Type of cooling				: AN			
Isolierstoffklasse Insulation class				: B (UL class 130)			
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature				: 40°C			
Vorschriften Standards				: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-4			
Prüfzeichen Approvals				:  UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)			
Prüfspannung HV-Test voltage				: Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary Primär-Kern 4,8 kV Primary-Core		: Sekundär-Kern 3,0 kV Secondary-Core	
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)				: Push-in Klemme 4mm ² Push-in terminal 4mm ²			
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)				: Push-in Klemme 4mm ² Push-in terminal 4mm ²			
Anschluß (PE) Terminal (PE)				: Flachsteckanschluss 6,3x0,8mm Plug type terminal			
Bemerkungen Notes				: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.		Seite 1/2 Page 1/2	

d	Date: 23.11.22	Name:Spöring	Amendment: New form, Type plate removed, Drawings and terminals changed		
c	Date: 03.04.18	Name:Chlustow	Amendment: Abmessungen auf Seite 2 verschoben		
Date: 25.05.07		Date: –	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016		Änderungen vorbehalten Subject to change
Name: Lehnen		Checked: –			

Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification



Abmessungen:
Dimensions



Gewicht: ca. 7,9kg
Weight: approx. 7,9kg

Befestigung: Langloch 7x15mm
Mounting: Slotted hole 7x15mm

Seite 2/2
Page 2/2