NAVODILA ZA UPORABO

Proizvod br. 001517949

TFA Dostmann termohigrometar 31.4008.02, -10 do +60 °C, 0 do 99 %.

Distribucija Conrad Electronic d.o.o.k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, Slovenija
Avtorske pravice© Conrad Electronic 2007, Razmnoževanje, distribucija, spreminjanje brez dovoljenja prepovedano. www.conrad.si

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

TFA




Kat. Nr. 30.5043

Fig. 1



Fig. 2



Avtorske pravice© Conrad Electronic 2007, Razmnoževanje, distribucija, spreminjanje brez dovoljenja prepovedano. www.conrad.si

Hvala što ste odabrali ovaj TFA instrument.

1. Prije uporabe ovog proizvoda

• Pažljivo pročitajte upute za uporabu. Ove informacije pomoći će vam da se upoznate s vašim novim uređajem, naučite sve njegove funkcije i dijelove, saznate važne detalje o njegovoj prvoj uporabi i radu te dobijete savjet u slučaju kvara.
• Slijedeći upute u priručniku, spriječit ćete oštećenje instrumenta i gubitak zakonskih prava zbog grešaka koje proizlaze iz nepravilne uporabe.
• Također ne preuzimamo odgovornost za netočna očitanja i posljedice koje iz njih mogu proizaći.
• Posebno obratite pozornost na sigurnosne upute!
• Molimo sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu.

2. Sadržaj isporuke

• Digitalni termohigrometar
• Upute za uporabu

3. Raspon primjena i sve prednosti novog instrumenta na prvi pogled

Živite zdravije uz kontrolu temperature i vlažnosti

Provjeravanjem temperature i vlažnosti u prostoriji možete stvoriti ugodno i zdravo životno okruženje, pa čak i uštedjeti na troškovima grijanja. Idealna sobna temperatura je između 18°C i , a idealna relativna vlažnost između 40°C i 40°C.
60%. Vlaga može biti štetna za zdravlje i potiče stvaranje vlažnih mrlja i plijesni. S druge strane, presuh zrak u prostoriji može imati razne učinke na naše dobrobit i zdravlje. Adekvatna vlažnost također je važna za kućne ljubimce, biljke, drvene podove, antikni namještaj, glazbene instrumente i knjige.

Digitalni termohigrometar COSY RADAR idealan je mjerni instrument za provjeru vanjskih uvjeta. Inovativna grafika, baš kao na radarskom ekranu, prikazuje prosječne izmjerene vrijednosti vlažnosti u posljednja 3 sata / 24 sata / 7 dana i 30 dana. Već na prvi pogled možete prepoznati rizik od stvaranja plijesni (> 65%).

Avtorske pravice© Conrad Electronic 2007, Razmnoževanje, distribucija, spreminjanje brez dovoljenja prepovedano. www.conrad.si

4. Značajke

• od plijesni do 30 dana
• Inovativna grafika prikazuje vrijednosti vlažnosti kao na radarskom ekranu .
• Prikaz trenutne temperature i vlažnosti
• Povezivanje s WeatherHub gatewayom omogućuje mnoge dodatne značajke putem aplikacije za pametni telefon.

5. Za vašu sigurnost

• Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za gore opisane namjene. Proizvod se smije koristiti samo kako je opisano u ovom priručniku.
• Zabranjeni su neovlašteni popravci, izmjene ili modifikacije proizvoda .



Pažnja!
Opasnost od ozljeda:

• Držite instrument i baterije izvan dohvata djece.
• Ne bacajte bateriju u vatru, ne izazivajte kratki spoj, rastavljajte je ili ponovno punite. Opasnost od eksplozije!
• Baterije sadrže štetne kiseline. Baterije s niskom razinom kiseline treba zamijeniti što je prije moguće kako bi se spriječilo oštećenje uzrokovano curenjem.
• Nikada ne koristite stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta u isto vrijeme. Nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale otporne na kemikalije kada rukujete baterijama koje cure.



Važne informacije o sigurnosti proizvoda !

• Nemojte izlagati uređaj ekstremnim temperaturama, vibracijama ili udarcima.
• Zaštititi od vlage.

6. Elementi
Zaslon (Slika 1)

A: Radarski prikaz (3h / 24h / 7 dana / 30 dana) s razinama udobnosti u boji B: Sobna temperatura i vlažnost
C: Kućište s logotipom

WeatherHub (Slika 2)

D: Otvor za zidnu montažu E:
Pretinac za baterije
F: Baza
G: QR kod za WeatherHub

Avtorske pravice© Conrad Electronic 2007, Razmnoževanje, distribucija, spreminjanje brez dovoljenja prepovedano. www.conrad.si

7. Prvi koraci

• Otvorite pretinac za baterije i umetnite dvije nove AAA baterije od 1,5 V Provjerite jesu li baterije ispravno polarizirane.
• Svi LCD segmenti prikazuju se otprilike dvije sekunde.
• Zaslon prikazuje unutarnju temperaturu i vlažnost.
• Uređaj je spreman za upotrebu.

8. Radarski prikaz

• linije će početi bljeskati na ekranu .
• Uređaj svakih 6 sekundi mjeri relativnu vlažnost i izračunava prosječnu vrijednost.
• Inovativni lijevani radarski zaslon grafički prikazuje prosječne postignute vrijednosti na vremenskoj osi (zadnja 3 sata / 24 sata / 7 dana i 30 dana).
• Nakon što se podaci prikupe za odgovarajuće razdoblje, crne se linije pojavljuju trajno.
• Vrijednosti relativne vlažnosti prikazane su u mreži decimalnih brojeva:

> 75%= 80
> 65%= 70
> 55%= 60
> 45%= 50
> 35%= 40
> 25%= 30
<= 25 %= 20

9. Dodatne značajke WeatherHub Smarthome sustava

1. WeatherHub Gateway veza

• Podaci se šalju na poslužitelj putem pristupnika i interneta i mogu se pratiti na pametnom telefonu u bilo kojem trenutku.
• Povezivanje s WeatherHub gatewayom omogućuje mnoge dodatne funkcije putem besplatne aplikacije za pametni telefon (na njemačkom, engleskom i francuskom).

2. Dodatna veza s vanjskim WeatherHub odašiljačem temperature/vlage

• Istodobno prati uvjete unutar i izvan prostorije te savjetuje ventilaciju, npr. hoće li otvaranje ili zatvaranje prozora poboljšati klimu u prostoriji te daje daljnje preporuke u vezi grijanja/odvlaživanja/ovlaživanja zraka.

Avtorske pravice© Conrad Electronic 2007, Razmnoževanje, distribucija, spreminjanje brez dovoljenja prepovedano. www.conrad.si

9.1 Potrebna dodatna oprema

• WeatherHub početni kit s pristupnikom, npr. mačka. Ne. 31.4001.02,31.4002.02
• WeatherHub odašiljač temperature/vlažnosti, npr. mačka. Ne. 30.3303.02

10. Stolni stalak ili zidni nosač

• Otvor za zidnu montažu s čavlom/vijkom.
• Upotrijebite priloženi oslonac za stajanje na stolu .
• Napomena: Budući da razine unutarnje vlažnosti mogu znatno varirati od mjesta do mjesta, jedinicu treba instalirati za praćenje uvjeta na mjestu gdje će se vjerojatno pojaviti najveći problemi.

11. Njega i održavanje

• Očistite instrument mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti otapala ili sredstva za čišćenje.
• Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije .
• Instrument treba čuvati na suhom mjestu.

11.1 Zamjena baterije

• se na zaslonu pojavi simbol baterije , zamijenite baterije .
• Otvorite pretinac za baterije i umetnite dvije nove AAA baterije od 1,5 V. Provjerite jesu li pravilno polarizirane .
• Ponovno zatvorite odjeljak za baterije .

12. Rješavanje problema

Problem	Otopina
Nedostaju/netočne informacije	➜Provjerite pravilan polaritet baterije ➜ Zamijenite bateriju

Ako uređaj ne radi unatoč ovim mjerama, obratite se dobavljaču od kojeg ste ga kupili .

Avtorske pravice© Conrad Electronic 2007, Razmnoževanje, distribucija, spreminjanje brez dovoljenja prepovedano. www.conrad.si

13. Informacije o zbrinjavanju a)

Proizvod



Elektronička oprema je otpad koji se može reciklirati i ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Na kraju radnog vijeka, proizvod zbrinite u skladu s važećim zakonskim propisima. Izvadite umetnutu bateriju i odložite je odvojeno.

(b) Baterije



Kao krajnji korisnik, zakonski ste obvezni (Uredba o baterijama i akumulatorima) vratiti sve iskorištene baterije i akumulatore.
Zakonom je zabranjeno odlaganje ovih predmeta s kućnim otpadom. Onečišćene baterije označene su ovim simbolom, što znači da je zabranjeno odlaganje s kućnim otpadom. Simboli za teške metale su sljedeći: Cd= kadmij,
Hg= živa, Pb= olovo (naziv je naveden na baterijama ispod simbola kante za otpad s lijeve strane).

14. Tehničke specifikacije

Raspon mjerenja temperature ..... -10° C ... .. + 60° C / 14° F ... 140° F Točnost ..... ± 0,5 °C
Raspon mjerenja vlažnosti ..... 1% .....99% rH
Točnost ..... ± 3% od 20% 99%, inače ± 5%
Frekvencija prijenosa (WeatherHub) ..... 868 MHz
Maksimalna radiofrekvencijska snaga ..... <25 mW
Potrošnja energije .....x AAA 1,5 V baterije
Dimenzije .....104 x 20 (77) x 104 mm
Težina .....84 g (samo instrument)

Avtorske pravice© Conrad Electronic 2007, Razmnoževanje, distribucija, spreminjanje brez dovoljenja prepovedano. www.conrad.si

Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati bez pismenog dopuštenja TFA Dostmanna. Podaci Tehničke specifikacije aktualne su u trenutku tiskanja i podložne su promjenama bez prethodne najave. Najnovije tehničke podatke i informacije o proizvodu možete pronaći unosom broja proizvoda na našoj web stranici.

EU izjava o sukladnosti
TFA Dostmann izjavljuje da je radio uređaj tipa 30.5043 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.tfa-dostmann.de
Adresa e-pošte : info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim , Njemačka

http://www.conrad.si

Avtorske pravice© Conrad Electronic 2007, Razmnoževanje, distribucija, spreminjanje brez dovoljenja prepovedano. www.conrad.si