


Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinbrunn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-120 www.telegaerfner.com



Feste Werkseinstellung, darf nicht verändert werden!
Fixed factory set, modifications are not allowed!

Werkstoffe:

Zangenkörper Werkzeugstahl 58 CrV4
Härte 45+ 4 HRC
Oberfläche verchromt

Crimpmatrizen Werkzeugstahl C 45
Härte 40 + 4 HRC
Oberfläche brüniert

materials:

pliers body tool steel 58 CrV4
hardness 45+ 4 HRC
finish chrome plated

die set tool steel C 45
hardness 40 + 4 HRC
finish burnished

handholds PVC-Decilith

Griffe

PVC-Decilith

Standzeit:

40.000 - 50.000 Crimpungen
 Nach jeweils 10.000 Crimpungen wird empfohlen, die Crimpmaße zu prüfen.

life cycles:

40.000 - 50.000 crimpings
 It is recommended to check the crimp dimensions after 10.000 crimpings.

Gewicht:

Zange 785 g
 Zange mit Koffer 1160 g

weight:

pliers 785 g
 pliers with portable plastic case 1160 g

Kabel:

Crimpeinsatz für Kabeldurchmesser 5,5 bis 7,3 mm

cable:

die set for cable diameter 5,5 bis 7,3 mm

Verpackung:



Kunststoff-Koffer-Set :

- 1 Zange mit Crimpeinsatz
- 1 Innensechskantschlüssel (SW 2,5 mm)
- 2 Ersatzschrauben (M4x10 / M4x16)
- 1 Montageanleitung

portable plastic case :

- 1 pliers with die set
- 1 Allen key (2,5 mm)
- 2 Allen screws (M4x10 / M4x16)
- 1 assembly instruction

Darstellung ohne Maßstab



view without scale

a	19037	23.07.07	SN	2005	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	26.07	SN			
				gepr./ appr.	27.07.07	HI			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			 Telegärtner	
				1:2	Crimpzange MP8 FS Crimp tool MP8 FS				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
					D	N00001A0002			Maße/ dimensions: mm
					Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1

Artikelnummer: N00001A0002

Crimpzange Professional (hohe Standzeit) mit Einsatz für geschirmten MP8(8) FS-Stecker, Schirmcrimpeinsatz-Durchmesser= 5.5 mm; für Kabeldurchmesser = 5.5 - 7.3 mm; Standzeit \geq 10.000 Crimpungen



Technische Attribute	
Kurzbezeichnung	Crimpzange Professional (hohe Standzeit) mit Einsatz für geschirmten MP8(8) FS-Stecker, Schirmcrimpeinsatz-Durchmesser= 5.5 mm; für Kabeldurchmesser = 5.5 - 7.3 mm; Standzeit \geq 10.000 Crimpungen
Ausführung	für MP8(8) FS-Stecker (J80026A0000, J80026A0001, J80026A0002, J00026A0165)