


**MPSA42, MPSA44**  
**High Voltage NPN Transistors**  
**Hochspannungs-NPN-Transistoren**
 $I_C = 300 \dots 500 \text{ mA}$     $V_{CEO} = 300 \dots 400 \text{ V}$   
 $h_{FE1} > 40 \dots 50$     $P_{tot} = 625 \text{ mW}$   
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$ 

Version 2017-07-25

**Typical Applications**

Signal processing,  
Switching, Amplification  
Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

High collector voltage  
Compliant to RoHS, REACH,  
Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

(1) Taped in ammo pack (Raster 2.54)	4000
(2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK")	5000
Weight approx.	0.01 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung,  
Schalten, Verstärken  
Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Hohe Kollektorspannung  
Konform zu RoHS, REACH,  
Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

(1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)	4000
(2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")	5000
Wicht ca.	
Gehäusematerial	
Löt- und Einbaubedingungen	

**Recommended complementary PNP transistors**  
**Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren**

MPSA92

-

**Maximum ratings <sup>2)</sup>****Grenzwerte <sup>2)</sup>**

		<b>MPSA42</b>	<b>MPSA44</b>
Collector-Emitter-voltage - Kollektor-Emitter-Spannung	B open	$V_{CEO}$	300 V      400 V
Collector-Base-voltage - Kollektor-Basis-Spannung	E open	$V_{CBO}$	300 V      500 V
Emitter-Base-voltage - Emitter-Basis-Spannung	C open	$V_{EBO}$	6 V
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	625 mW <sup>3)</sup>
Collector current – Kollektorstrom	DC	$I_C$	500 mA      300 mA
Base current – Basisstrom		$I_B$	100 mA      –
Junction temperature – Sperrsichttemperatur		$T_j$	-55...+150°C

**Characteristics****Kennwerte**


		$T_j = 25^\circ\text{C}$	<b>MPSA42</b>	<b>MPSA44</b>
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom				
$I_E = 0$	$V_{CB} = 200 \text{ V}$	$I_{CBO}$	< 100 nA	–
	$V_{CB} = 400 \text{ V}$		–	< 100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom				
$I_B = 0$	$V_{EB} = 6 \text{ V}$	$I_{EBO}$	< 100 nA	–
	$V_{EB} = 4 \text{ V}$		–	< 100 nA

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data bookBitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches2  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified –  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , wenn nicht anders angegeben

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

	$T_j = 25^\circ\text{C}$	<b>MPSA42</b>	<b>Kennwerte</b> <b>MPSA44</b>
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>			
$I_C = 1 \text{ mA}$ $I_B = 0.1 \text{ mA}$	$V_{CEsat}$	–	< 400 mV
$I_C = 10 \text{ mA}$ $I_B = 1 \text{ mA}$		–	< 500 mV
$I_C = 20 \text{ mA}$ $I_B = 2 \text{ mA}$		< 500 mV	–
$I_C = 50 \text{ mA}$ $I_B = 5 \text{ mA}$		–	< 750 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>	$V_{BEsat}$	< 900 mV	–
$I_C = 20 \text{ mA}$ $I_B = 2 \text{ mA}$		–	< 750 mV
$I_C = 10 \text{ mA}$ $I_B = 1 \text{ mA}$			
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis			
$V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 1 \text{ mA}$	$h_{FE}$	> 25	> 40
$I_C = 10 \text{ mA}$		> 40	> 50
$I_C = 10 \text{ mA}$		–	typ. 200
$I_C = 30 \text{ mA}$		> 40	–
$I_C = 50 \text{ mA}$		–	> 45
$I_C = 100 \text{ mA}$		–	> 40
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz			
$V_{CE} = 20 \text{ V}$ , $I_C = 10 \text{ mA}$ , $f = 100 \text{ MHz}$	$f_T$	> 50 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität			
$V_{CB} = 20 \text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{CB0}$	< 3 pF	< 7 pF
Thermal resistance junction – ambient Wärmewiderstand Sperrsicht – Umgebung	$R_{thA}$	< 200 K/W <sup>2)</sup>	


**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)
<sup>1</sup> Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$ 
<sup>2</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden