





### 1636 02

Netzgerätestecker nach JEITA RC-5320A JSAP2, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

<b>1. Temperaturbereich</b>	-20 °C/+70 °C
<b>2. Werkstoffe</b>	
Kontaktträger	PC
Kontakt	CuZn, vernickelt
Isolierung	POM
Gehäuse	PP
<b>3. Mechanische Daten</b>	
Außendurchmesser	4,0 mm
Innendurchmesser	1,7 mm
Kontaktierung mit	Netzgerätekupplungen 1613 04, 1613 05
<b>4. Elektrische Daten</b>	
Strombelastbarkeit	2 A
Nennspannung	6,3 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω



### 1636 02

Power supply plug acc. to JEITA RC-5320A JSAP2, straight version, with solder eyes and bend protection

<b>1. Temperature range</b>	-20 °C/+70 °C
<b>2. Materials</b>	
Body	PC
Contact	CuZn, nickeled
Insulation	POM
Housing	PP
<b>3. Mechanical data</b>	
Outer diameter	4.0 mm
Inner diameter	1.7 mm
Mating with	power supply sockets 1613 04, 1613 05
<b>4. Electrical data</b>	
Nominal power	2 A
Nominal voltage	6.3 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 <sup>8</sup> Ω

### 1636 02

Connecteur mâle d'alimentation suivant JEITA RC-5320A JSAP2, version droite, avec cosses à souder et protection contre pliage

<b>1. Temperature range</b>	-20 °C/+70 °C
<b>2. Materials</b>	
Corps isolant	PC
Contact	CuZn, nickelé
Isolément	POM
Boîtier	PP
<b>3. Caractéristiques mécaniques</b>	
Diamètre extérieur	4,0 mm
Diamètre intérieur	1,7 mm
Raccordement avec	connecteurs femelles d'alimentation 1613 04, 1613 05
<b>4. Caractéristiques électriques</b>	
Courant nominal	2 A
Tension nominale	6,3 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 <sup>8</sup> Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
<b>1636 02</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

**Netzgerätesteckverbinder**  
**Power supply connectors**  
**Connecteurs d'alimentation**

Gegenstückepaare  
 Pairs of counterparts  
 Paires de pendants

Eigenschaften der Kupplungen  
 Characteristics of sockets  
 Caractéristiques des embases

Kupplungen Sockets Connecteurs femelles	Stecker Plugs Connecteurs mâles												Eigenschaften der Kupplungen Characteristics of sockets Caractéristiques des embases													
	1630 01	1630 02	1636 01	1636 02	1636 03	1636 04	1636 05	NES 1	NES/J 135	NES/J 21	NES/J 21 W	NES/J 210	NES/J 25	NES/J 250	XNES/J 210	XNES/J 250	J-Reihe/J-range	DIN 45323	JEITA RC 5320 A	JEITA RC 5322	gerade/straight	winkelig/angular	Kabel/cable	THT	SMT	Öffner/break con.
1613 03			•															•			•		•		•	
1613 04				•														•			•		•		•	
1613 05					•													•			•		•		•	
1613 07						•												•			•		•		•	
1613 09							•											•			•		•		•	
1613 10								•										•			•		•		•	
1613 11									•									•			•		•		•	
1613 12										•								•			•		•		•	
1613 13		•																•			•		•		•	
1613 14											•							•			•		•		•	
1613 15														•				•			•		•		•	
1613 18												•						•			•		•		•	
1613 19																			•		•		•		•	
1613 20										•								•			•		•		•	
1614 05																			•		•		•		•	
1614 09											•							•			•		•		•	
1614 10																		•			•		•		•	
1614 14											•							•			•		•		•	
1614 15																		•			•		•		•	
1614 16																		•			•		•		•	
1614 17																		•			•		•		•	
1614 18																		•			•		•		•	
NEB 1																			•		•		•		•	
NEB 1 R																			•		•		•		•	
NEB 21 R																		•			•		•		•	
NEB/J 21																		•			•		•		•	
NEB/J 21 C																		•			•		•		•	
NEB/J 21 R																		•			•		•		•	
NEB/J 25																		•			•		•		•	
NEB/J 25 C																		•			•		•		•	
NEB/J 25 R																		•			•		•		•	
NEK/J 210																		•			•		•		•	
NEK/J 250																		•			•		•		•	