



TYP HSGM STYROCUT 140 TYPE HSGM STYROCUT 140 TYPE HSGM STYROCUT 140



Das leistungsstarke Profigerät für das Bauhandwerk.
Für Plattenstärken bis 140 mm und Profilschnitte.

The powerful performance professional tool for the Building Trade.
For board thicknesses up to 140 mm (5.5") and for specialty cuts.

Un appareil puissant pour l'artisanat du bâtiment.
Pour des plaques jusqu'à 140 mm et également pour une coupe en forme.

TECHNISCHE DATEN:

Bereits in 10 Sekunden schneidebereit
Netzspannung: 230 V - 50 Hz
(110 V - 60 Hz)
Aufnahmeleistung: 110 W
Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus
Schutzisoliert
Netzleitung 3 m lang, mit Eurostecker
Schneidentemperatur max. 500°C
Keine Schneidstaubbelastung und keine
statische Aufladung.
Gewicht: 1025 g

TECHNICAL DESCRIPTION:

Heats up in only 10 seconds
Supply voltage:
230 V - 50 Hz (black housing)
110 V - 60 Hz (yellow housing)
Power input: 110 Watt
Intermittent operation: 1/4 min.
Protective insulation
3 m electric cord with 2-pin straight plug
Blade temperature 500°C (930°F) max.
Eliminates styrofoam dust
Gewicht: 1025 g (with blade)

DONNÉES TECHNIQUES:

Prêt à l'emploi en 10 sec. pour pan-
neaux jusqu'à 140 mm.
Tension secteur 230 V, 50 Hz
Puissance: 110 W
Service intermittent: 12s marche /
48s arrêt.
Double isolation.
Câble de 3 m, prise européenne.
Lames facilement interchangeables.
Température des lames 500°C max.
Pas de dégagement de poussière.
Poids: 1025 g (lame comprise).

GRUNDAUSSTATTUNG:

- 1 STYROCUT 140
- 1 Schneide C-140, für Plattenstärke bis 140 mm.
- 1 Aufhängebügel
- 1 Bedienungsanweisung mit Garantieschein
- 1 Kartonverpackung (auch im Werkzeugkoffer erhältlich)

BASIC KIT:

- 1 HSGM-STYROCUT 140
- 1 Blade type C-140, for boards up to 140 mm.
- 1 Suspension hook
- 1 Operating instructions with guarantee
- 1 Carton package (also available in a plastic case)

EQUIPEMENT DE BASE:

- 1 HSGM-STYROCUT 140
- 1 lame C-140, pour plaques jusqu'à 140 mm
- 1 étrier de suspension
- 1 mode d'emploi avec bon de garantie

MÖGLICHE SCHNEIDEN:

Typ C-100
für Plattenstärke bis 100 mm

Typ C-140
für Plattenstärke bis 140 mm

Typ CN-14, halbrund,
für Nutenbreite 14 mm

Typ CN-20 halbrund,
für Nutenbreite 20 mm

Typ CN-26 halbrund,
für Nutenbreite 26 mm

Typ CR-20, halbrund,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung

Typ CS-20, rechteckig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung

Typ CV-20, V-förmig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung

PRACTICABLE BLADES:

Type C-100
for boards up to 100 mm

Type C-140
for boards up to 140 mm

Type CN-14, curved,
for 14 mm grooves

Type CN-20 curved,
for 20 mm grooves

Type CN-26 curved,
for 26 mm grooves

Type CR-20, curved,
for 20 mm grooves
with depth-guide

Type CS-20, square-type,
for 20 mm grooves
with depth-guide

Type CV-20-B, V-type,
for 20 mm grooves
with depth-guide

LAMES:

Type C-100
pour plaques jusqu'à 100 mm

Type C-140
pour plaques jusqu'à 140 mm

Type CN-14, semi-circulaire,
pour rainures de 14 mm

Type CN-20, semi-circulaire,
pour rainures de 20 mm

Type CN-26, semi-circulaire,
pour rainures de 26 mm

Type CR-20, semi-circulaire,
pour rainures de 20 mm
avec guidage en profondeur

Type CS-20, carré,
pour rainures de 20 mm
avec guidage en profondeur

Type CV-20, forme V,
pour rainures de 20 mm
avec guidage en profondeur