

## Warranty Information

**English:** For warranty information, go to [manhattanproducts.com/warranty](http://manhattanproducts.com/warranty).

**Deutsch:** Garantieinformationen finden Sie unter [manhattanproducts.com/warranty](http://manhattanproducts.com/warranty).

**Español:** Si desea obtener información sobre la garantía, visite [manhattanproducts.com/warranty](http://manhattanproducts.com/warranty).

**Français:** Pour consulter les informations sur la garantie, visitez [manhattanproducts.com/warranty](http://manhattanproducts.com/warranty).

**Polski:** Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie [manhattanproducts.com/warranty](http://manhattanproducts.com/warranty).

**Italiano:** Per informazioni sulla garanzia, accedere a [manhattanproducts.com/warranty](http://manhattanproducts.com/warranty).

**En México:** Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. •

Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo

en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.

2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones,

ya que su garantía es de cambio físico.

3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún

caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

## Regulatory Statements

### FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### CE / R&TTE

**English:** This device complies with the requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity for this product is available at:

**Deutsch:** Dieses Gerät entspricht der Richtlinie R&TTE Richtlinie 1999/5/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

**Español:** Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. La declaración de conformidad para este producto esta disponible en:

**Français:** Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE. La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresset:

**Polski:** Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

**Italiano:** Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/CE R&TTE. La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al:

[manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com)



#### North & South America

IC Intracom Americas  
550 Commerce Blvd.  
Oldsmar, FL 34677 USA

#### Asia & Africa

IC Intracom Asia  
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

#### Europe

IC Intracom Europe  
Löhbacher Str. 7  
D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.


Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

© IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

# 10-Port USB Charging Station Instructions Model 180009



- 1 Use the included power cable to connect the charging station to an AC outlet.
- 2 Place devices to be charged in bays.
- 3 Use a USB cable to connect them to an appropriate USB port:
  - a: QC 2.0, supports Snapdragon chips—adaptive charging automatically adjusts power outputs between 2.4 A, 2 A or 1.5 A to fast charge your device.
  - b: 1A, charge five smartphones simultaneously with the 1 A power; ports 2-4 best for Android, ports 5-6 best for iPhone.
  - c: 2.4A, charge at 12W and feature a smart IC to auto-detect mobile device power requirements.
- 4 Press the Power Button; LED power indicator.  
*For specifications, go to [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).*



[manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com)

**Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.**

## Deutsch: 10-Port USB-Ladestation

- 1 Schließen Sie das USB-Ladestation mit dem beiliegenden Stromkabel an eine Steckdose an.
- 2 Legen Sie das zu ladende Gerät in ein Trennfach.
- 3 Schließen Sie es mit einem USB-Kabel an einen geeigneten USB-Port an:
  - a: QC 2.0, unterstützt Snapdragon-Chips-reguliert automatisch die Ausgangsleistung zwischen 2,4 A, 2 A und 1,5 A zur schnellen Ladung Ihrer Geräte.
  - b: laden bis zu fünf Smartphones gleichzeitig mit 1 A; Ports 2-4 sind ideal für Android-Geräte, Ports 5-6 sind ideal für iPhones.
  - c: 2.4A, besonders schnell und dank Smart-IC-Technologie wird die Ausgangsleistung an angeschlossene Geräte automatisch angepasst.
- 4 Drücken Sie den Netzschalter; Power LED.  
*Die Spezifikationen finden Sie auf [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).*

## Español: Estación de carga con 10 puertos USB

- 1 Use el cable de corriente incluido, conecte la estación a una toma de corriente eléctrica.
- 2 Coloque los dispositivos que cargará en las bahías de la estación.
- 3 Utilice un cable USB para conectarlos al puerto USB apropiado:
  - a: Carga Rápida QC 2.0, soporta chips Snapdragon—carga adaptiva que ajusta automáticamente su salida de energía entre 2.4 A, 2 A o 1.5 A para cargar rápidamente tu dispositivo.
  - b: 1A, carga cinco smartphones simultáneamente con su salida de 1A; los puertos 2 a 4 son mejores para Android, puertos 5 a 6 son mejores para iPhone.
  - c: 2.4A, cargan a 12W e incluyen un circuito integrado para autodetectar los requerimientos de energía de los dispositivos portátiles.
- 4 Presione el botón de encendido; LED de encendido.  
*Para más especificaciones, visite [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).*

## Français: Station de charge USB 10 Port

- 1 Utilisez le cordon d'alimentation inclus pour connecter la station de charge à une prise CA.
- 2 Placez les périphériques à charger dans un support.
- 3 Utilisez un cordon USB pour les connecter à un port USB approprié:
  - a: QC 2.0, prise en charge des puces Snapdragon—ajuste automatiquement les sorties de puissance sur 2,4 A, 2 A ou 1,5 A pour permettre un chargement rapide de votre dispositif.
  - b: 1A, charger simultanément jusqu'à 5 smartphones avec l'alimentation 1 A. Les ports 2 à 4 sont adaptés pour utilisation avec Android et les ports 5 à 6 sont adaptés pour une utilisation avec l'iPhone.
  - c: 2.4A, chargement à 12 W et comprennent une puce intelligence qui permet de détecter automatiquement les exigences d'alimentation du dispositif mobile.
- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt; voyant d'alimentation.  
*Vous trouvez les spécifications sur [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).*

## Polski: 10 Portowa Stacja Ładująca USB

- 1 Użyj dołączonego przewodu zasilającego, aby podłączyć Stację Ładującą do gniazdka elektrycznego.
- 2 Umieść urządzenia, które chcesz naładować w przegrodach.
- 3 Użyj kabli USB, aby podłączyć je do odpowiednich portów:
  - a: QC 2.0, obsługa chipów Snapdragon—adaptacyjne ładowanie automatycznie dostosowuje natężenie prądu pomiędzy 2.4A, 2A lub 1.5A zapewniając szybkie ładowanie.
  - b: 1A, ładowanie pięciu smartphonem natężeniu o natężeniu 1A—porty 2-4 najlepsze dla systemów Android, porty 5-6 najlepsze dla iPhone.
  - c: 2.4A, mocy 12W wyposażone w inteligentny system IC rozpoznający zapotrzebowanie energetyczne podłączonego urządzenia
- 4 Włącz głośniki; diodowy wskaźnik zasilania.  
*Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).*

## Italiano: Stazione di ricarica 10 Porte USB

- 1 Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per collegare la Stazione di ricarica alla presa di corrente.
- 2 Posizionare i dispositivi che devono essere caricati nella lo spazio.
- 3 Utilizzare un cavo USB per collegarli alla porta USB adeguata:
  - a: QC 2.0, supporta chip Snapdragon—regolazione automatica della potenza tra 2.4A, 2A o 1.5A per una ricarica veloce del dispositivo.
  - b: 1A, ricaricano cinque smartphone simultaneamente con 1A di potenza; le porte 2-4 lavorano meglio con Android, mentre le 5-6 con iPhone.
  - c: 2.4A, caricano a 12W e dispongono di un circuito integrato intelligente per il rilevamento automatico dei requisiti di alimentazione per dispositivi mobili.
- 4 Premere il tasto di accensione; indicatore LED.  
*Per ulteriori specifiche, visita il sito [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).*

## Waste Electrical & Electronic Equipment

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



**English:** This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. In countries outside of the EU: If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

**Deutsch:** Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelplatz Ihrer Gemeinde.

**Español:** Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico

no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

**Français:** Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

**Italiano:** Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

**Polski:** Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.