



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Stichsäge

GST 90 E



Zuverlässige Stichsäge mit Stabgriff - ideal für Einsteiger

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	650 W
----------------------	-------

Bestellnummer 0 601 58G 000

Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	650 W
Hubzahl bei Leerlauf	500 – 3.100 min ⁻¹
Gewicht	2,3 kg
Kabellänge	2,5 m
Leerlaufdrehzahl	3.100 min ⁻¹
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 447 x 117 mm
Spannung, elektrisch	230 V

Geräusch-/Vibrationsinformation

Sägen von Holz

Schwingungsemissionswert ah	8,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Sägen von Metallblech

Schwingungsemissionswert ah	8,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Stabgriff ermöglicht gleichbleibende Leistung bei alltäglichen Arbeiten, auch beim Schneiden von der Unterseite aus
- Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlosen Sägeblattwechsel
- Zuverlässiger 650-W-Motor sorgt für schnelle Arbeitsergebnisse

