



LED Soffitten-Lampe Ø8x31mm High Efficiency MSOC0831xxHE

High Efficiency Soffitten-Lampe als 1-Chip Ausführung. Lange Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme.

LED Festoon lamp Ø8x31mm High Efficiency MSOC0831xxHE

High efficiency festoon lamp in 1-chip version. Long life time and low power consumption.



Spezifikation

Anschluss: beidseitige Metallkappen
Betriebsspannung: 12/14V oder 24/28V AC/DC

Specification

Connection: Metal sockets mounted on both sides
Operating voltage: 12/14V or 24/28V AC/DC

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Gehäuse	Polycarbonat (PC)	Housing	Polycarbonate
Sockel	Messing vernickelt	Socket	Brass nickel plated
Betriebstemperatur		Operation Temperature	-30°C/+50°C
Lagertemperatur		Storage Temperature	-40°C/+100°C
Optionen		Options	
● Auch als Version Ø8x39mm lieferbar		● Also available as version Ø8x39mm	

Artikel/ Part		Artikel-Text				Part-Text				
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED
MSOC083102HE		Soffitten-Lampe 1-Chip ROT 12V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip RED 12V AC/DC				
12 V	rot red		160°	5,5 lm			40,3mA	490 mW	60000 h	1

Artikel/ Part		Artikel-Text				Part-Text				
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED
MSOC083104HE		Soffitten-Lampe 1-Chip ROT 24V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip RED 24V AC/DC				
24 V	 rot red		160°	2,7 lm			21,7mA	520 mW	60000 h	1
MSOC083112HE		Soffitten-Lampe 1-Chip GELB 12V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip YELLOW 12V AC/DC				
12 V	 gelb yellow		160°	14,4 lm			38,4mA	460 mW	60000 h	1
MSOC083114HE		Soffitten-Lampe 1-Chip GELB 24V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip YELLOW 24V AC/DC				
24 V	 gelb yellow		160°	8,8 lm			21,1mA	510 mW	60000 h	1
MSOC083142HE		Soffitten-Lampe 1-Chip BLAU 12V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip BLUE 12V AC/DC				
12 V	 blau blue		160°	3,6 lm			39 mA	470 mW	60000 h	1
MSOC083144HE		Soffitten-Lampe 1-Chip BLAU 24V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip BLUE 24V AC/DC				
24 V	 blau blue		160°	1,6 lm			21,2mA	510 mW	60000 h	1
MSOC083152HE		Soffitten-Lampe 1-Chip WARMWEISS 12V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip WARM WHITE 12V AC/DC				
12 V	 warmweiß warm white		160°	17,4 lm			24,3mA	290 mW	60000 h	1
MSOC083154HE		Soffitten-Lampe 1-Chip WARMWEISS 24V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip WARM WHITE 24V AC/DC				
24 V	 warmweiß warm white		160°	16,6 lm			23,7mA	570 mW	60000 h	1
MSOC083162HE		Soffitten-Lampe 1-Chip WEISS 12V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip WHITE 12V AC/DC				
12 V	 weiß white		160°	18,4 lm			24,3mA	290 mW	60000 h	1
MSOC083164HE		Soffitten-Lampe 1-Chip WEISS 24V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip WHITE 24V AC/DC				
24 V	 weiß white		160°	17,2 lm			23,7mA	570 mW	60000 h	1
MSOC083172HE		Soffitten-Lampe 1-Chip GRÜN 12V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip GREEN 12V AC/DC				
12 V	 grün green		160°	14,4 lm			36,7mA	440 mW	60000 h	1
MSOC083174HE		Soffitten-Lampe 1-Chip GRÜN 24V AC/DC				Festoon lamp 1-Chip GREEN 24V AC/DC				
24 V	 grün green		160°	8,5 lm			20,8mA	500 mW	60000 h	1

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

LIT

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Please consider environmental responsibility before printing this document