




Entsprechend RoHS
(2011/65/EU)
Prüfzeichen EN 61058-1



Ausführung / construction: Tastschalter / *momentary action switch*, 2-pol
Farbe / color: weiß / white
Schaltstrom / ratings: 1 A 250 V a.c. / 0,5 A 250 V d.c.

OMEG Tastschalter B2NO

Versilberte Kontakte für kleine Ströme /
Silver plated contacts for low current applications



Artikelnummer: B2NO SLSL W 6LW

Kabeleingang 1. + 2. Schalter: kurze Gehäusesseite / *cable entry 1. + 2. switch: short side of body*

Kabelbefestigungsschraube 1. + 2. Schalter: lange Gehäusesseite / *cable clamping screw 1 + 2 switch: long side of body*

Knopffarbe: weiß / *button colour: white*

Befestigungsring / *fixing ring* :

langer Befestigungsring, weiß, für Gehäusestärke 0,5-3,5 mm

long fixing ring, white, for panel thickness 0.5-3.5 mm

Schalterfunktion: Schalter schließt während der Betätigung / *switch function: push to make, release to break*

Bei dem dargestellten Schalter handelt es sich um die Standardausführung. Folgende Sonderbauformen sind auf Anfrage (MOQ 100 St.) möglich /
Datasheet shows the standard version. The following special options are possible (MOQ 100 pcs.)

Kabeleingang: 1. + 2. Schalter kurze Gehäusesseite oder 1. Oberseite, 2. kurze Gehäusesseite /
cable entry: 1. + 2. switch short side of body or 1. mounting face, 2. short side of body

Kabelbefestigungsschraube: Nur lange Seite des Gehäuses / *cable clamping screw: only long side of body;*

Lötkontakte an der langen Gehäusesseite sind ebenfalls möglich / *Solder tags at the long side of body are also available*

Knopffarbe: weiß oder creme / *button colour: white or cream*

Befestigungsring / *fixing ring*:

langer Befestigungsring (Gehäusestärke 0,5-3,5 mm) in den Farben weiß und creme
long fixing ring, for panel thickness 0.5-3.5 mm in white and cream

kurzer Befestigungsring (Gehäusestärke 3,5-6,5 mm) in den Farben weiß und creme
short fixing ring, for panel thickness 3.5-6.5 mm in white and cream