


BELL-250 RX

BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING



VERSION 23-01/2018

**DEUTSCH****Funk-Türglocken-Empfänger Modell Bell-250 RX**

i Vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Türglocken-Empfängers. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf. Informationen über Ihren Sender entnehmen Sie bitte der Anleitung für das entsprechende Gerät.

Dieser Funkgong-Empfänger mit Nachlichtfunktion signalisiert ein Klingeln akustisch und optisch. Wird geklingelt, spielt der Empfänger die eingestellte Melodie ab und das Leuchtfeld blinkt. Die optische Signalfreisetzung funktioniert unabhängig von der Nachlichtfunktion und kann nicht deaktiviert werden. Die Reichweite beträgt bis zu 100 Meter unter optimalen Bedingungen. Die Reichweite wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, z.B. Metall- oder UPVC-Fürschalen, Wände oder andere Geräte, die auf derselben Frequenz arbeiten.

LEGENDE

- 2 = Bell-250 RX (Empfänger)
- 19 = CODE Taster
- 24 = Nachlicht Ein/Aus
- 25 = Leuchtfeld
- 27 = Helligkeitssensor

STROMVERSORGUNG

Stecken Sie einfach den Empfänger in eine gut zugängliche Netzsteckdose (230V~/50Hz).

i **HINWEIS:** Nach jedem Batteriewechsel im Sender müssen alle Empfänger wieder angeleert werden. Außerdem muss der Empfänger neu angeleert werden, wenn er aus der Steckdose gezogen wurde oder ein Stromausfall war.

INSTALLATION

Dieser Empfänger wird direkt in einer 230V Netzsteckdose betrieben, es ist keine weitere Installation nötig.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Diese Funk Klingel ist mit einer automatischen, selbst lernenden digitalen Codierung ausgestattet. Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, um Fehler bei der Inbetriebnahme zu vermeiden.

Codierung zwischen Sender und Empfänger einstellen**Sender**

Nach Inbetriebnahme des Senders stellt sich dieser auf eine der 256 möglichen Codierungen ein. Dies geschieht automatisch.

i **Hinweis:** Es können maximal 4 Sender an einen Empfänger angeleert werden.

Empfänger

1. Nach Einsetzen des Empfängers in eine Netzsteckdose hören Sie einen doppelten Beep-Ton.
2. Drücken Sie den Klingschalter an der Außenheitheit, auf den der Empfänger reagieren soll.
3. Der Empfänger spielt die eingestellte Klingelmelodie ab (siehe auch „Einstellen der Klingelmelodie“).

Weitere Sender (bis zu 4 Stück sind insgesamt möglich) können wie folgt angeleert werden:

4. Code-Taste (19) am Empfänger drücken, bis ein einfacher Beep-Ton abgegeben wurde.
5. Innerhalb von 6 Sekunden muss jetzt der entsprechende Klingelschalter gedrückt werden, geschieht dies nicht, verlässt der Empfänger den Lernmodus automatisch gefolgt von einem doppelten Beep-Ton.
6. Für weitere Sender wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

HINWEIS: Wenn der Empfänger vier Sender angeleert hat, ist der Speicher voll. Dies wird durch einen 4-fachen Beep-Ton angezeigt.

i **HINWEIS:** Falls der Empfänger nicht wie erwartet reagiert, führen Sie einmal die folgenden Schritte durch, um einen Werksersturz durchzuführen:

Reset auf die Werkseinstellung

1. Entnehmen Sie den Empfänger aus der Netzsteckdose.
2. Warten Sie ca. 30 Sekunden.
3. Stecken Sie den Empfänger wieder in die Netzsteckdose, ein doppelter Beep-Ton zeigt den Reset an und/oder der Sender kann wieder angeleert werden.

BETRIEB DER FUNK-KLINGEL**i Einstellen der Klingelmelodie**

Die Klingelmelodie kann für jeden Sender individuell eingestellt werden. Dazu befindet sich in den Sendern eine Taste „S“. Außerdem ist es möglich, verschiedene Klingelmelodien für die Vorder- und die Hinterseite einzustellen.

Drücken Sie hierfür die Taste „S“ am Sender, um die nächste Klingelmelodie abzuspielen. Es stehen 8 verschiedene Töne zur Auswahl. Wo sich die Taste „S“ befindet, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des entsprechenden Senders.

NACHTLICHTFUNKTION

Ein/Aus Schalten der Nachlichtfunktion
Mit dem seitlichen Schalter (24) kann die Nachlichtfunktion eingeschaltet oder ausgeschaltet werden.

Bei eingeschalteter Nachlichtfunktion schaltet sich das Nachlicht automatisch bei Dunkelheit ein und bei Helligkeit aus. Der Helligkeitssensor (27) darf nicht verdeckt sein, andernfalls leuchtet das Leuchtfeld durchgehend, egal wie hell oder dunkel es ist.

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: 230V AC 50Hz / ca. 2W
Reichweite: bis zu 100 Meter unter optimalen Bedingungen (Freifeld)
Betriebstemperatur: 0°C - +40°C
Klingelmelodien: 8 Klingelmelodien
Codierung: 256 digitale Codes

Bis zu 4 Sender pro Empfänger

2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Es wird für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Defekten in den Materialien und in der Ausführung ist. Dies trifft nur zu, wenn das Gerät in üblicher Weise benutzt wird und regelmäßig instand gehalten wird. Die Verpflichtungen dieser Garantie werden auf die Reparatur oder den Wiedereinbau irgendeines Teils des Gerätes begrenzt und gelten nur unter der Bedingung, dass keine unbefugten Veränderungen oder versuchte Reparaturen vorgenommen wurden. Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde werden in keiner Weise durch diese Garantie beeinträchtigt.

A Bitte beachten Sie!


- Es besteht kein Anspruch auf Garantie in u. a. folgenden Fällen:
- Bedienungsfehler
 - leere Batterien oder defekte Akkus
 - falsche Codierung/Kindwahl
 - Störungen durch andere Funkanlagen (z.B. Handybetrieb)
 - Fremdeingriffe/Wirkungen
 - Mechanische Beschädigungen
 - Feuchtigkeitsschäden
 - Kein Garantie-Nachweis (Kaufbeleg)

Hafungsbeschränkung

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.



“Hiermit erklärt die me GmbH modern-electronics, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1995/5/EG befindet.“ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG kann unter folgender Adresse gefunden werden:
<http://www.me.de/download/ce/bell250rxce.pdf>

**DEUTSCH****Funk-Türglocken-Empfänger Modell Bell-250 RX**

i Bei Schäden, die Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Wird Sach- oder Personenbeschädigungen, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Krankenhäusern oder sonstigen medizinischen Einrichtungen. Obwohl dieses System nur relativ schwache Funksignale aussendet, könnten diese dort zu Funkstörungen von lebenserhaltenden Systemen führen. Gleiches gilt möglicherweise in anderen Bereichen.

Als Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.

A Keine eigenen Reparaturversuche durchführen!

Der Aufbau des Empfängers entspricht der Schutzklasse 1. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäß Netzsteckdose (230V~/50Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. Geräte, die an Netzspeisung betrieben werden, gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.

A Zerlegen Sie das Produkt nicht! Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporreste, etc., können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Das Gerät ist nur für trockene Innenräume geeignet (keine Badezimmer o.ä. Feuchträume). Vermeiden Sie das Feucht- oder Nasswerden des Geräts.

Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um - durch Stoße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

**LIEFERBARE FUNKTIONSERWEITERUNGEN FÜR DAS BELL-SYSTEM****Funk-Bewegungsmelder Bell-211TX**

Dieser Funk-Bewegungsmelder erkennt, dass sich z.B. Besucher in der Eingangszone befinden und sendet per Funk ein Signal an eine beliebige BELL-200-Türklingel.

Funk-Erweiterung für Klingeltester Bell-212 TX

Mit diesem kleinen Funksender wird ein bestehender, drahtgebundener Klingeltester zu einem drahtlosen Klingeltester ideal zur Erweiterung einer vorhandenen Klingelanlage mit Funk-Türklingeln.

Funk-Tür/Fenster-Öffnungsmelder Bell-213 TX

Dieser Sender erkennt das Öffnen von Tür oder Fenster und sendet per Funk ein Signal an eine beliebige BELL-200-Türklingel.

Funk-Signalverstärker (Repeater) Bell-214 RT

Sollte aufgrund baulicher Gegebenheiten die Funkreichweite nicht ausreichen, so kann sie mit diesem Gerät um ca. 50 Meter erweitert werden.

Funk-Aktiver Sender Bell-215 TX

Aktiv-Sender neben vorhandener Türklinge platzieren. Sobald diese blaut, wird der per Funk verbundene Empfänger aktiviert.

• Ideal zur drahtlosen Erweiterung von vorhandenen Türklingen

Funk-Schaltkontakt Bell-216 RX

Universal-Funk-Empfänger ermöglicht das Anschließen von z.B. verdeckten Beleuchtungen oder Türklingeln - bei direktem Anschluss im Sicherungskasten

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der

me GmbH modern-electronics,
An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehoben.

ENGLISH**Wireless Doorbell Receiver Model Bell-250 RX**

will be accepted for material damage or personal injury caused by inappropriate operation or failure to observe the safety instructions. In such cases, the guarantee will be rendered void.

Liability limitation

The manufacturer is not liable for loss or damage of any kind including incidental or consequential damage which is the direct or indirect result of a fault to this product.

i SAFETY NOTES

The warranty will be null and void in case of damages arising from violations of these operating instructions. We are not liable for consequential damages!

We accept no liability for material damages or injuries arising from inappropriate use or violation of the safety instructions. In such cases our warranty claim will be null and void!

Do not use this product in hospitals or other medical facilities. Although this device transmits only relatively weak radio signals, the signals may in such locations result in malfunctioning of systems critical to life. The same may apply to other areas.

For reasons of safety and licensing (CE), unauthorised conversion and/or modification of the product is prohibited.

A Never carry out repairs yourself!

The design of the product complies with protection class 1. Only a standard mains socket (230V~/50Hz) of the public mains supply may be used to power the device. Devices powered by mains voltage must be kept away from children. Please therefore be particularly careful in the presence of children.

A Do not take the product apart! There is a danger of lethal electric shock!

Do not leave packaging material lying about since plastic foil and pockets and polystyrene parts etc. could be lethal toys for children.

The device is suitable only for dry interior rooms (not bathrooms and other moist places). Do not allow the device to get moist or wet. There is a danger of lethal electric shock!

Please consult a specialist should you have doubts regarding the method of operation, the safety, or the connections of the device.

Handle the product with care - it is sensitive to bumps, knocks or falls even from low heights.

**AVAILABLE ACCESSORIES FOR FUNCTION ENHANCEMENT****Wireless motion detector Bell-211 TX**

This wireless motion detector detects visitors in the entrance area and transmits a wireless signal to any BELL-200 doorbell.

Wireless expansion for doorbell Bell-212 TX

This tiny wireless transmitter allows an existing wired doorbell to be converted into a wireless doorbell. Ideal for expanding an existing doorbell system with wireless doorbells.

Wireless door/window opening sensor Bell-213 TX

This transmitter detects the opening of a door or window, and transmits a wireless signal to any BELL-200 doorbell.

Wireless signal repeater Bell-214 RT

In the event of insufficient range due to building conditions, this can be expanded by approx. 50 m by using this device.

Sound-activated transmitter Bell-215 TX

Place the sound-activated transmitter next to the existing doorbell. As soon as it rings, the radio-connected receiver is activated. Ideal for wireless expansion of existing doorbells.

Wireless switching contact Bell-216 RX

Universal radio receiver enables the connection of e.g. wired lighting or doorbells - with direct installation in the fuse box.

These operating instruction are published by
me GmbH modern-electronics,


An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn/Germany

The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print. We reserve the right to change the technical or physical specifications.

NIGHT LIGHT FUNCTION**Switching the night light function on/off**

The night light function can be switched on or off with the side switch (24).

When the

**Draadloze Deurbellen Ontvanger Model Bell-250 RX**

i Dank u voor de aanschaf van deze draadloze deurbellen ontvanger. De gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar dit voor later gebruik. Raadpleeg voor informatie over uw zender de handleiding van het betreffende apparaat.

Dit radio-klokkenlukspreker met nachtlichtfunctie geeft akoestisch en optisch begeleiding. Tijdens het bellen speelt de ontvanger de ingestelde melodie en knippert het lichtvlak. De optische signalering werkt onafhankelijk van de nachtlichtfunctie en kan niet worden gedodecht. Het reikwijdte bedraagt tot 100 meter onder optimale omstandigheden. De reikwijdte wordt door verschillende factoren beïnvloed, bv. door middelen of PVC-kabel van de deur, muren of andere toestellen die op dezelfde frequentie werken.

LEGENDE

- 2 = Bell-250 RX (ontvanger)
- 19 = Code-toets
- 24 = Nachtlicht aan/uit
- 25 = Lichtvlak
- 27 = Helderheidssensor

STROOMVOORZIENING

1. De ontvanger wordt direct met 230V netspanning gebruikt.
2. Steek de ontvanger in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.

i **OPMERKING:** Elke keer nadat u de batterij in de zender heeft vervangen, moet elke ontvanger opnieuw aangesloten worden. Bovendien moet de ontvanger opnieuw worden ingesteld als deze van het stopcontact is losgekoppeld of als er een stroomstoring extra voorzichtig.

A **Houd het product niet uit elkaar! Er bestaat gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!**

Laat het verpakkingsmateriaal niet achterbos rondhangen, plastic folie/zakken, polystyreen enz. kunnen in kinderen gevarenlijk spiegelen worden.

Het toestel is uitsluitend geschikt voor droge binnenruimtes (geen badkamers of andere vochtige ruimtes). Vermijd dat het toestel vochtig of nat wordt. Er is gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

Wend u tot een vakman als u twijfelt over de werkwijsheid, de veiligheid of de aansluiting van het toestel.

Go voorzichtig om met het product - door stoten, slogen of een val van al geringe hoogte wordt het beschadigd.

INSTELLING

Deze ontvanger wordt direct in een 230V stopcontact gebruikt, er is geen verdere installatie nodig.

EERSTE INGEBRUIKNAME

Dit draadloze beveiligingssysteem is voorzien van een automatische, zelfherstellende digitale codering. Lees deze handleiding eerst zorgvuldig door om problemen bij de ingebuikname te voorkomen.

Codering tussen zender en ontvanger instellen

Zender
Na de zender ingebuikname stelt de zender zich in op een van de 256 mogelijke coderingen. Dit gebeurt automatisch.

i **Opmerking:** Er kunnen maximaal 4 zenders op een ontvanger aangesloten worden.

Ontvanger
1. Nodig de ontvanger op een stopcontact in aangesloten, hoor u een 2-voedingspieptoon.
2. Druk op de bedienknop van de buitenunit, waarop de binnenuit dienst moet zijn.
3. Op de binnenuit is nu de ingestelde belmelodie te horen (zie "Instellen van de belmelodie").

Extra zenders (tot 4 stuks in totaal mogelijk) kunnen als volgt aangesloten worden:

4. Druk op de code-toets (19) van de ontvanger tot u een enkelevoedingspieptoon hoort.
5. Nu moet u binnen 6 seconden op de betreffende bedienknop drukken. Zo niet, dan zal de ontvanger automatisch beeldindeling, gevolgd door een 2-voedingspieptoon.
6. Voor nog meer zenders herhaalt u de stappen 4 en 5.

Opmerking: Wanneer op de ontvanger vier zenders aangesloten zijn, is het geheugen vol. Dit wordt aangegeven door een 4-voedingspieptoon.

i **Opmerking:** Als de ontvanger niet reageert zoals verwacht, voert u een van de volgende stappen om een factory reset uit te voeren:

1. Haal de ontvanger uit het stopcontact.
2. Wacht ongeveer 30 seconden.
3. Plaats de ontvanger terug in het stopcontact, een dubbele pieptoon geeft de reset weer en de zender(s) kan/kunnen opnieuw worden gecodeerd.

GEBRUIK VAN DE DRAADLOZE BEL

Instellen van de belmelodie
De belmelodie kan voor elke zender individueel worden ingesteld. Het is ook mogelijk om verschillende belmelodieën in te stellen voor de voor- en achterdeur.

Druk op toets 'S' bij de zender om de volgende belmelodie te spelen. U kunt kiezen uit 8 verschillende melodieën. Kijk in de handleiding van de zender uit te vinden waar de "S" knop bevindt zich.

NACHTVERLICHTINGSFUNCTIE

Nachtlichtfunctie in-/uitschakelen
De nachtverlichtingsfunctie kan met de zijschakelaar (24) worden in- of uitgeschakeld.

Bij ingeschakelde nachtverlichtingsfunctie schakelt de nachtverlichting zich in het donker automatisch en in bij helderheid uit. De helderheidssensor (27) mag niet worden verhinderen, anders brandt het lichtvlak continu, hoe helder of donker het ook is.

TECHNISCHE GEGEVENEN

Voeding: 230V AC / 50 Hz / ca. 2 W
Reikwijdte: Tot 100 meter onder optimale omstandigheden (open veld)
Werktemperatuur: 0°C + 40°C
Belmelodieën: 8 belmelodieën
Coderingen: 256 digitale codes

Tot 4 zenders per ontvanger

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE
Voor de duur van 2 jaar wordt de garantie gegeven, dat dit product vrij is van defecten in het materiaal en in de uitvoering. Dat is alleen van toepassing als het toestel op normale wijze gebruikt wordt en regelmatig wordt onderhouden. De verklaringen van deze garantie zijn beperkt tot de reparatie of de nieuwe montage van een of ander onderdeel van het toestel en gelden uitsluitend onder de voorwaarde dat er geen onbevoegde wijzigingen of pogingen tot reparatie werden uitgevoerd. UW wettelijke rechten als klant worden op geen enkele wijze door deze garantie beïnvloed.

A **Opgelof!**

Er is geen recht op garantie in ondermeer de volgende gevallen:

- bedieningsoefeningen
- lege batterijen of defecte accu's
- verkeerde codering/kanaalkeuze
- storingen door andere toestellen op radiostralen (bv. gsm gebruik)
- ingrepen/inwerkungen van buitenaf
- mechanische beschadigingen
- vochtshade
- geen garantiewijs (analogepowertje)

Bij schade die veroorzaakt wordt doordat deze gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd, vervalt alle aanspraak op garantie. Voor vervalgschade zijn wij niet aansprakelijk! Bij mannelijke of vrouwelijke schade die veroorzaakt wordt door onjuiste gebruik of doordat de veiligheidsrichtlijnen niet werden opgevolgd, zijn wij niet aansprakelijk. In deze gevallen vervalt elke aanspraak op garantie!

i **Aansprakelijkheidsbeperking**
De fabrikant is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van om het even welke soort, met inbegrip van bijkomende of vervolgschade, die direct of indirect het resultaat zijn van een fout in het product.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Bij schade die door het niet volgen van deze gebruiksaanwijzing wordt veroorzaakt, vervalt het recht op garantie. Voor indirecte schade zijn wij niet aansprakelijk!

Voor schade van zaken of personen die door ongeschikte bediening of niet-voldoen van de veiligheidsrichtlijnen veroorzaakt wordt, zijn wij niet aansprakelijk. In deze gevallen vervalt elke aanspraak op garantie!

Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of sportglijde medische instellingen. Hoewel dit toestel slechts relatieve radiostralen uitzendt, zouden die door de werkingstoestand van levensbelangrijke systemen kunnen leiden. Hetzelfde geldt mogelijk in andere omgevingen.

Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het niet toegestaan om op eigen houtje het product om te bouwen en/of te veranderen.

A **U mag zelf niet trachten de reparatie uit te voeren!**

De montage van het product komt overeen met beschermingsklasse 1. Als spanningsohlon mag uitsluitend een reglementair nettoontlasting (230V ~ 50Hz) van het openbare voedingsnet gebruikt worden. Toestellen die via de netspanning worden gevoed, horen niet in kinderhanden thuis. Wees daarom in aanwezigheid van kinderen extra voorzichtig.

A **Houd het product niet uit elkaar! Er bestaat gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!**

Laat het verpakkingsmateriaal niet achterbos rondhangen, plastic folie/zakken, polystyreen enz. kunnen in kinderen gevarenlijk spiegelen worden.

Het toestel is uitsluitend geschikt voor droge binnenruimtes (geen badkamers of andere vochtige ruimtes). Vermijd dat het toestel vochtig of nat wordt. Er is gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

Wend u tot een vakman als u twijfelt over de werkwijsheid, de veiligheid of de aansluiting van het toestel.

Go voorzichtig om met het product - door stoten, slogen of een val van al geringe hoogte wordt het beschadigd.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES VOOR FUNCTIE VERMEERDERING

Draadloze bewegingsmelder Bell 211 TX
Dit draadloze bewegingsmelder ziet of er zich bv. bezoekers in de ingangscorde bewegen en stuurt draadloos een signaal naar een BELL-200-deurklok naar keuze.

Draadloze uitbreiding voor deurknoppen Bell 212 TX
Met deze kleine draadloze zender wordt een bestaande deurknop met draad een draadloze deurknop op afstandbediening. Ideaal om een beschikbare belinstallatie uit te breiden met draadloze deurbellen.

Draadloze deur-/venster-openingsmelder Bell 213 TX
Dit zender herkent het openen van deur of venster en stuurt draadloos een signaal naar een BELL-200-deurklok naar keuze.

Draadloze signalversterker (repeater) Bell 214 RT
Mocht de reikwijdte vanwege de bouwtechnische omstandigheden niet voldoende zijn, dan kan die met dit toestel worden vergroot.

Sound-geneactiveerde zender Bell-215 TX
Plaats de geluidssensitive zender naast de bestaande deurbel. Zodra deze belt, wordt de draadloze ontvanger geactiveerd. Ideaal voor draadloze uitbreiding van bestaande deurbells.

Draadloze schakelaarcontact Bell-216 RX RX
Universale draadloze ontvanger maakt de omschakeling van bijvoorbeeld deur of venster mogelijk - met directe omschakeling in de zekeringkast.