


Innensechskant- und Innensechsrundschrauben

ISO 4762, 12474

entspricht DIN 912

Zylinderschrauben mit Innensechskant

ISO 12474 mit Feingewinde



Maße	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d _k	2,6	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13
k	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
s	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6
b	14	15	16	17	18	20	22	24	28

Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27
d _k	16	18	21	24	27	30	33	36	40
k	10	12	14	16	18	20	22	24	27
s	8	10	12	14	14	17	17	19	19
b	32	36	40	44	48	52	56	60	66

Maße	M 30	M 33	M 36	M 39*	M 42	M 48	M 56		
d _k	45	50	54	58	63	72	84		
k	30	33	36	39	42	48	56		
s	22	24	27	27	32	36	41		
b	72	78	84	90	96	108	124		

*Abmessung nicht genormt, Richtwerte