



TOOLCRAFT

I Istruzioni per l'utente

Foglietto informativo per guanti di protezione con certificazione di categoria I in conformità con la normativa UE 2016/425. Il prodotto è conforme ai seguenti standard:

- EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
- EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro rischi meccanici

Istituto: CTC – 69367 Lyon Cedex 07 / Francia

Organismo notificato n.: 0075

Per scaricare la dichiarazione di conformità: www.conrad.com/downloads

N. d'ordine: 1873827 / 1873828 / 1873829 / 1873830 / 1873831	
Denominazione	guanti in nylon calibro 13, neri, con rivestimento in nitrile sabbioso nero sul palmo
Materiale	nitrile, nylon, nylon / elastico, poliestere
Paese di fabbricazione	Cina
Indicazioni sui guanti	marchio CE, taglia, logo azienda
Taglie disponibili	7, 8, 9, 10, 11
Standard	protezione contro i rischi meccanici in conformità con EN 388
Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio da lama	1
Resistenza allo strappo	3
Resistenza alla perforazione	1



Scopo della protezione

- Solo per rischi minimi
- Ferite superficiali, meccaniche o reversibili, bassi impatti e vibrazioni
- Componenti caldi che non superano la temperatura di 50°C
- Normale influenze meteorologiche

Controllo

Prima dell'uso verificare che i guanti di protezione non presentino strappi o buchi. Sostituire i guanti danneggiati. Solamente i guanti che calzano bene garantiscono protezione e una buona presa.

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato a una temperatura ambiente normale. Evitare la luce del sole e l'esposizione diretta al calore.

Smaltimento

Provvedere allo smaltimento nel rispetto delle normative locali per i rifiuti domestici.

Nota

- Non indossare i guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (rischio di trascinamento). I guanti non sono impermeabili, pertanto non sono adatti per maneggiare sostanze chimiche.
- Queste istruzioni per l'utente sono pensate come aiuto nella scelta del dispositivo di protezione adatto.
- I test di laboratorio sono una guida per la scelta, ma non possono simulare le condizioni reali sul posto di lavoro.
- Pertanto è responsabilità dell'utente, e non del fabbricante, verificare l'idoneità di determinati guanti per l'area di uso previsto.
- È obbligatorio fornire questo dépliant informativo insieme a OGNI dispositivo di protezione personale consegnato a OGNI destinatario. A tal fine, il dépliant può essere riprodotto senza limiti.

Pulizia

Se necessario, dopo l'uso scuotere o spazzolare i guanti per rimuovere l'eventuale sporco.

Non lavare	Evitare il contatto con la candeggina	Non asciugare in asciugatrice
Non stirare	Evitare la pulizia chimica	

Durata

La durata dipende dalle condizioni di stoccaggio, dal grado di usura e dalla frequenza di utilizzo nelle rispettive aree di applicazione. La durata minima si riferisce ad articoli inutilizzati se conservati adeguatamente per tutto il periodo di stoccaggio.

	Periodo di fabbricazione - vedere l'etichetta di manutenzione (MM/AAAA)
--	---



TOOLCRAFT

Informazioni per l'utente

Ulotka informacyjna dotycząca rękawic ochronnych I kategorii certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425. Produkt odpowiada następującym normom:

- EN 420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne — Wymagania ogólne i metody badań
- EN 388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Instytut: CTC – 69367 Lyon Cedex 07 / France

Jednostka notyfikowana nr: 0075

Pobranie deklaracji zgodności: www.conrad.com/downloads

Nr zamówienia: 1873827 / 1873828 / 1873829 / 1873830 / 1873831	
Przeznaczenie	13 gauges czarne nylonowe rękawice z czarnym piaskowym nitylem po stronie dłoni
Material	nityl, nylon, nylon/guma, poliester
Kraj produkcji	Chiny
Oznaczenia rękawic	Znak WE, rozmiar, logo firmy
Dostępne rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Normy	ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z normą EN 388
Oporność na ścieranie	4
Oporność na przecięcie	1
Oporność na rozdieranie	3
Oporność na przebicie	1



Zakres ochrony

- Tylko do minimalnego ryzyka
- Urazy powierzchniowe, mechaniczne lub odwracalne, niewielkie uderzenia i wibracje
- Gorące elementy, których temperatura nie przekracza 50°C
- Normalne wpływy pogody

Sprawdzanie

Przed użyciem należy sprawdzić, czy w rękawicach ochronnych nie ma żadnych rozdarć ani dziur. Uszkodzone rękawice należy wymienić. Tylko rękawice, które pasują prawidłowo, gwarantują ochronę i dobry chwyt.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w normalnej temperaturze pokojowej. Unikać światła słonecznego i bezpośredniego ciepła.

Utylizacja

Należy zapewnić utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z gospodarstw domowych.

Uwaga

- Podczas pracy z ruchomymi częściami maszyny nie nosić rękawic (niebezpieczeństwo pochwylenia). Rękawice nie są odporne na cieple i dlatego nie nadają się do pracy z chemicziami.
- Niniejsze informacje dla użytkownika są przeznaczone do wykorzystania jako pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu ochronnego.
- Testy laboratoryjne są zamierzone jako przewodnik, ale nie mogą symulować rzeczywistych warunków w miejscu pracy.
- W związku z tym użytkownik, a nie producent, jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności poszczególnych rękawic do zamierzonego użytkownika.
- Masz obowiązek do dostarczenia tej broszury informacyjnej z KAŻDYM środkiem ochrony osobistej lub do KAŻDEGO odbiorcy. Broszura może być powielana tyle razy, ile jest to wymagane do tego celu.

Czyszczenie

Strząsnąć lub usunąć szczotką wszelkie zabrudzenia po użyciu, jeśli to konieczne.

Nie prac	Unikać kontaktu z wybielaczem chlorowym	Nie suszyć w suszarce
Nie prasować	Unikać czyszczenia chemicznego	

Trwałość

Żywotność zależy od warunków przechowywania, stopnia zużycia i częstotliwości użytkowania w poszczególnych obszarach zastosowania. Minimalna trwałość odnosi się do nieużywanych artykułów, gdy są one prawidłowo przechowywane przez cały czas przechowywania.

	Data produkcji – patrz etykieta ostrzegawcza (MM/RRRR)
--	--