
























Stahldrahtseile, verzinkt, PVC-ummantelt (Spule)

Steel wire ropes, galvanized, PVC-coated (Spool)

							
	mm		kg	daN	Ø x L mm	m	
	2/3	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	45	235	200 x 210	240	190046
	2/3	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	45	235	200 x 100	120	190041
	3/4	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	105	529	200 x 100	90	190039
	4/5	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	185	940	200 x 210	100	190045
	4/5	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	185	940	200 x 100	50	190040
	5/6	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	290	1470	200 x 210	80	190047
	5/6	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	290	1470	200 x 100	40	190042
	6/8	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	420	2100	200 x 100	30	190043

Stahldrahtseile, verzinkt, PVC-ummantelt (Ring)




















Steel wire ropes, galvanized, PVC-coated (Ring)

							
	mm		kg	daN	m		
	2/3	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	45	235	10	3	190375
	2/3	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	45	235	20	3	190376
	2/3	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	45	235	30	3	190388
	3/4	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	105	529	10	3	190377
	3/4	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	105	529	20	3	190384
	3/4	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	105	529	30	3	190378
	4/5	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	185	940	10	3	190379
	4/5	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	185	940	20	2	190385
	5/6	6 x 7 + FE 6 x 7 + FC	290	1470	20	3	190386



Erklärung der Icons

Declaration of the icons

 Artikel-Nr. Item No.	 Gewicht Weight
 Verpackungseinheit Packing unit	 Ausführung/Material Type/finish
 Ketten-,Seillänge Chain-, rope length	 Bundlänge Bundlelength
 Spulenmaß Spool measure	 Bezeichnung Description
 Durchmesser Diameter	 für Seil,- Ketten,- Durchmesser for rope,- chain,- diameter
 Bruchlast Breaking load	 Tragkraft Loadcapacity
 SB-Box/-Aufhänger pre-packed/ product hanger	 Befestigung Fixing
 UV-beständig UV-resistant	 Schwimmfähig Buoyant
 Scheuerfestigkeit Abrasion resistance	 Säuren-Beständigkeit Acids resistance
 Nicht geeignet für Heben von Lasten Not suitable for lifting loads	
 Nicht geeignet für Personensicherung Not suitable for securing persons	