

Heißluftgebläse

HL 1620 S

EAN 4007841 351106

STEINEL[®]
Intelligent technology



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Der Allrounder. Das zweistufig regelbare Heißluftgebläse HL 1620 S wird schnell unverzichtbar. Ideal zum Putz trocknen, Kabel schrumpfen, Wasserleitungen auftauen, Farbe entfernen, Ski- und Snowboards wachen, und mehr. Mit zwei Temperaturstufen: 300° C und 500°.

Technische Daten

Leistung	1600 W
Temperatur	300 – 500 °C
Luftmenge	240 – 450 l/min
Motor, Typ	Bürstenmotor
Temperatureinstellung	2-stufig
Heizelement	Mikanitheizung
Resthitzeanzeige	Nein
Thermosicherung	Ja

Thermoschutzabschaltung	Nein
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	252 x 86 x 200 mm
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
VPE1, Nettogewicht	0,717 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841351106

Heißluftgebläse

HL 1620 S

EAN 4007841 351106



Zubehör

EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - ? 4,0 – 12,0 mm
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - ? 1,6 – 4,8 mm
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - ? 4,8 – 9,5 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm