

Temperaturscanner HL Scan

EAN 4007841 014919



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Die Lebensversicherung für temperatursensible Werkstücke. Der Temperaturscanner HL Scan kontrolliert die Temperatur des Werkstücks mittels LED-Strahl. Bei Über- und Unterschreiten der zulässigen Temperatur warnt ein akustisches und optisches Signal. Für das HL 1920 E, HL 2020 E sowie die Professional Geräte HG 2120 E und HG 2320 E.

Technische Daten

Temperaturerfassungsbereich	0-300°C, Einstellung in 10°C Schritten
Temperaturerkennung	über Sensor
Optimaler Abstand zum Werkstück	15 cm
Bereichsmarkierung	mit LED-Lichtstrahl
Emissionswert	einstellbar (0,85 / 0,90 / 0,95)
Versorgungsspannung Detail	Batterien (inklusive)

Abmessungen (L x B x H)	147 x 51 x 44 mm
Netzanschluss	9 V
VPE1, Nettogewicht	0,143 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841014919