

Anwendungsgebiet:

Fensterbau
Glasleisten
Sockelleisten
Zierleisten
Bilderrahmen
Rahmenbefestigung

Application:

Building of windows
Glass lath
Base lath
Molding lath
Picture frame
Frame fixation

Champs d'application:

Constructions de fenêtres
Liteaux de vitrages
Plinthes
Bordures
Cadres
Fixation de cadre

Zubehör :

Accessories :

Accessoire :



EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de Conformité

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice original

Hersteller: PREBENA GmbH & Co. KG
Manufacturer's name: Seestraße 20 – 26
Fabricant: 63679 – Schotten, Germany

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den nachfolgend genannten maßgebenden EG-Richtlinien, harmonisierten Normen und anderen einschlägigen technischen Standards entspricht:

Angewandte Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We hereby declare that the design and construction of the following described machines in their original factory configuration are in full conformity with the following list of EU guidelines, harmonized standards as well as other relevant technical standards:

Applied directives: Machine directive: 2006/42/EC

Applied harmonized standards: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001

Any unauthorised modifications to the machine nullify the validity of this declaration.

Nous déclarons par la présente que la machine ci-après désignée, par sa conception, sa construction et sa configuration, telle que mise en circulation par nos usines, est conforme aux Directives CEE, normes harmonisées, es et autres normes techniques y afférentes ci-dessous mentionnées:

Directives appliquées: Directive aux machines 2006/42/CE

Normes harmonisées appliquées: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001

Toute modification de la machine, si elle n'est pas convenue avec nous, donne lieu à la nullité de la présente déclaration.

Bezeichnung der Maschine: Druckluftbetriebenes Eintreibgerät
Description of machine: PNEUMATIC FASTENER DRIVING TOOL
Dénomination de la machine: APPAREILS DE POSE PNEUMATIQUE

Maschinen Typ:
Machine type:
Modèle de la machine: **2XR-J50**

Maschinen-Nr.:
Machine Number:
Numéro de la machine:

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation:
Authorized person to compile the technical documentation:
Mandataire pour la composition de la documentation technique:

Herr K.-H. Vierheller
Seestraße 20 – 26
63679 – Schotten, Germany

Unterschrift / Signature / Signature **CE-Officer**

Schotten, Germany

Ort / Place / Lieu

Datum / Date / Date

PREBENA
Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26, D-63679 Schotten

Telefon: +49(0)6044 / 9601-0
Telefax: +49(0)6044 / 9601-820

Email: Info@PREBENA.DE
HTTP://WWW.PREBENA.DE

Ersatzteilliste Nr.:

Sparepart list no.:

Liste de pièces no.:

28900008

Bezeichnung der Maschine:

Description of machine:

Dénomination de la machine:

Eintreibgerät
schweres Klammergerät

Fastener Driving Tool
heavy duty stapler

Machine à enfoncer la fixation
agrafeuse lourde

Maschinen Typ:

Machine type

Modèle de la machine:

2XR-J50

TECHNISCHE DATEN

Maße L x B x H
245 x 56 x 244 mm

Gewicht
1.29 kg

Arbeitsdruck
4 - 7 bar

max. Betriebsdruck 8.3 bar

Eintreibgegenstand
PREBENA – Brad

Type J15-J50

Abmessungen
- Draht 1.00 x 1.25 mm
- Kopfbreite 2.00 mm
- Kophöhe 1.00 mm

Luftverbrauch
0.62 l/Eintreibvorgang bei 6 bar

Geräuschkennwerte
(nach EN 12549)
LWA,1s = 98.2 dB
LpA,1s = 86.6 dB
LpC,peak = <130 dB

Vibrationskennwert 2.65 m/s²
Unsicherheit 1.05 m/s²
(nach ISO 8662-11)

Auslösesystem
Einzelauslösung

Magazinsystem
Seitenlader - System

Verwendung in harte Oberflächen
wie Stahl und Beton
nicht geeignet

Empfohlenes Schmiermittel
PREBENA Spezial-Nagler-Öl
Bestell-Nr.: 200.10

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions L x W x H
245 x 56 x 244 mm

Weight
1.29 kg

Working pressure
58 – 101.5 psi

max. Operating pressure 120 psi

Fastener
PREBENA – brad

Type J15-J50

Dimensions
- Wire 1.00 x 1.25 mm
- Head width 2.00 mm
- Head high 1.00 mm

Air consumption
0.62 l/shooting at 87 psi

Noise characteristics
(according to EN 12549)
LWA,1s = 98.2 dB
LpA,1s = 86.6 dB
LpC,peak = <130 dB

Vibration value 2.65 m/s²
Uncertainty 1.05 m/s²
(according to ISO 8662-11)

Triggering system
Single-fire trigger

Loading system
Side - loading system

Use in hard surfaces
such as steel and concrete
not suitable

Lubricant recommended
PREBENA Special Nailers Oil
Order no.: 200.10

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions L x L x H
245 x 56 x 244 mm

Poids
1.29 kg

Pression d'utilisation
4 – 7 bar

Pression de service max. 8.3 bar

Elemente de fixation
PREBENA - clous

Type J15-J50

Dimensions
- Fil 1.00 x 1.25 mm
- Largeur de la tête 2.00 mm
- Epaisseur de la tête 1.00 mm

Consommation d'air
0.62 l/cycle à 6 bar

Caractéristiques Acoustiques
(selon EN 12549)
LWA,1s = 98.2 dB
LpA,1s = 86.6 dB
LpC,peak = <130 dB

Caractéristique de Vibration 2.65 m/s²
Incertitude 1.05 m/s²
(selon ISO 8662-11)

Système de déclenchement
Déclenchement simple

Système de chargeur
Système à chargeur latéral

Utiliser sur des surfaces dures
comme l'acier et le béton
ne convient pas

Lubrifiant recommandé
PREBENA Huile spéciale pour cloueurs
Ordre no.: 200.10