

Ersatzteilliste Nr.:

Sparepart list no.:

Liste de pièces no.:

16900007

Bezeichnung der Maschine:

Description of machine:

Dénomination de la machine:

Eintreibgerät

leichtes Klammergerät

Fastener Driving Tool

lightweight stapler

Machine à enfoncer la fixation

agrafeuse légère

Maschinen Typ:

Machine type

Modèle de la machine:

1XR-A16

TECHNISCHE DATEN

Maße L x B x H

230 x 48 x 166 mm

Gewicht

0.75 kg

Arbeitsdruck

4 - 7 bar

max. Betriebsdruck 8.3 bar

Eintreibgegenstand

PREBENA – Heftklammer

Type A04-A16

Abmessungen

- Draht 0.66 x 0.95 mm
- Kaliber innen 11.35 mm
- Kaliber außen 12.80 mm

Luftverbrauch

0.29 l/Eintreibvorgang bei 6 bar

Geräuschkennwerte

(nach EN 12549)

LWA,1s = 96.6 dB

LpA,1s = 85.3 dB

LpC,peak = <130 dB

Vibrationskennwert 2.50 m/s²

Unsicherheit 1.05 m/s²

(nach ISO 8662-11)

Auslösesystem

Kontaktauslösung

Magazinsystem

Unterlader - System

Verwendung in harte Oberflächen

wie Stahl und Beton

nicht geeignet

Empfohlenes Schmiermittel

PREBENA Spezial-Nagler-Öl

Bestell-Nr.: 200.10

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions L x W x H

230 x 48 x 166 mm

Weight

0.75 kg

Working pressure

58 – 101.5 psi

max. Operating pressure 120 psi

Fastener

PREBENA - staple

Type A04-A16

Dimensions

- Wire 0.66 x 0.95 mm
- Crown inside 11.35 mm
- Crown outside 12.80 mm

Air consumption

0.29 l/driving procedure at 87 psi

Noise characteristics

(according to EN 12549)

LWA,1s = 96.6 dB

LpA,1s = 85.3 dB

LpC,peak = <130 dB

Vibration value 2.50 m/s²

Uncertainty 1.05 m/s²

(according to ISO 8662-11)

Triggering system

Contact trigger

Loading system

Bottom - loading system

Use in hard surfaces

such as steel and concrete

not suitable

Lubricant recommended

PREBENA Special Nailer Oil

Order no.: 200.10

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions L x L x H

230 x 48 x 166 mm

Poids

0.75 kg

Pression d'utilisation

4 – 7 bar

Pression de service max. 8.3 bar

Elemente de fixation

PREBENA - agrafe

Type A04-A16

Dimensions

- Fil 0.66 x 0.95 mm
- Largeur intérieur 11.35 mm
- Largeur extérieur 12.80 mm

Consommation d'air

0.29 l/processus d'opération à 6 bar

Caractéristiques Acoustiques

(selon EN 12549)

LWA,1s = 96.6 dB

LpA,1s = 85.3 dB

LpC,peak = <130 dB

Caractéristique de Vibration 2.50 m/s²

Incertitude 1.05 m/s²

(selon ISO 8662-11)

Système de déclenchement

Déclenchement à contact

Système de chargeur

Système à chargeur inférieur

Utiliser sur des surfaces dures

comme l'acier et le béton

ne convient pas

Lubrifiant recommandé

PREBENA Huile spéciale pour cloueurs

Ordre no.: 200.10

Anwendungsgebiet:

Folienheftung
Polsterarbeiten
Dekorationen
Wandbespannung
Isoliermaterial
Heftrandmatten

Zubehör :

Application:

Tacking of foil
Working of upholstery
Decorations
Wall-covering
Insulating material
Tacking of matting-border

Accessories :

Champs d'application:

Agrafage de feuilles
Travaux de rembourrage
Décorations
Revêtements, tentures
Matière isolante
Bordures

Accessoire :



EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de Conformité

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice original

Hersteller: PREBENA GmbH & Co. KG
Manufacturer's name: Seestraße 20 – 26
Fabricant: 63679 – Schotten, Germany

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den nachfolgend genannten maßgebenden EG-Richtlinien, harmonisierten Normen und anderen einschlägigen technischen Standards entspricht:

Angewandte Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999+Amd.1:2001

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We hereby declare that the design and construction of the following described machines in their original factory configuration are in full conformity with the following list of EU guidelines, harmonized standards as well as other relevant technical standards:

Applied directives: Machine directive: 2006/42/EC

Applied harmonized standards: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999+Amd.1:2001

Any unauthorised modifications to the machine nullify the validity of this declaration.

Nous déclarons par la présente que la machine ci-après désignée, par sa conception, sa construction et sa configuration, telle que mise en circulation par nos usines, est conforme aux Directives CEE, normes harmonisées, et autres normes techniques y afférentes ci-dessous mentionnées:

Directives appliquées: Directive aux machines 2006/42/CE

Normes harmonisées appliquées: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999+Amd.1:2001

Toute modification de la machine, si elle n'est pas convenue avec nous, donne lieu à la nullité de la présente déclaration.

Bezeichnung der Maschine: Eintreibgerät
Description of machine: FASTENER DRIVING TOOL
Dénomination de la machine: MACHINE À ENFONCER LA FIXATION

Maschinen Typ: **1XR-A16**
Machine type:
Modèle de la machine:

Maschinen-Nr.:
Machine Number:
Numéro de la machine:

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation:
Authorized person to compile the technical documentation:
Mandataire pour la composition de la documentation technique:

Herr K.-H. Vierheller
Seestraße 20 – 26
63679 – Schotten, Germany

Schotten, Germany

Ort / Place / Lieu

Datum / Date / Date

Unterschrift / Signature / Signature **CE-Officer**

PREBENA
Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26, D-63679 Schotten

Telefon: +49(0)6044 / 9601-0
Telefax: +49(0)6044 / 9601-820

E-mail: info@prebena.de
www.prebena.de