



Anwendungshinweis
Pneumatik-Schleifer
Application Note
Pneumatic grinder

Notice d'utilisation
Meuleuse pneumatique
Toepassingsaanwijzing
Pneumatische slijper
Käyttöohje
Paineilmahiomakone

HAZET[®]

9032 P-1

9032 P-5





9033 P-8



CE

Technische Daten:

	de
9032 P-1 9032 P-5	HAZET Pneumatik-Stabschleifer ist zum Polieren, Glanzschleifen und Entgraten an Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten oder im Industriebereich, besonders an schwer zugänglichen Stellen, sehr gut geeignet.
9033 P-8	HAZET Pneumatik-Tiefenschleifer ist ausschließlich zum Trennen von dünnwandigen Stahlteilen und Blechen geeignet. + Inkl. 1 Trennscheibe
	Beachten Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsvorschriften für HAZET-Pneumatikwerkzeuge!
	Spannfutter
	Schalldruckpegel Schall-Leistungspegel
	Vibrationsbeschleunigung
	Max. Drehzahl/min.
	Luftverbrauch
	Betriebsdruck
	Kupplungsstecker
	Schlauch
	Pneumatik-Schleifer, Kupplungsstecker Nennweite 7,2



Ursprungssprache deutsch – original language: German – Langue d'origine: allemand
- Oorspronkelijke taal Duits - Alkuperäinen kieli saksa

Technical data / Informations techniques / Technische gegevens / Tekniset tiedot:

HAZET No.											
	Ø mm"	mm	mm	1/min	kg	Ø mm	l/min.	bar	dB(A)	m/s²	mm
9032 P-1	12,91 (1/4") 	6	-	22000	0.8	10	150	6.3	Lp A 87	0.46	200
9032 P-5	12,91 (1/4") 	6	-	12000	1.2	10	150	6.3	Lp A 89.1	3.1	210
9033 P-8	12,91 (1/4") 	10	100 x 1.0 x 10	14000	1.7	10	113	6.3	Lp A 89.5	3.65	377
											
9032 P-1 9032 P-5	HAZET pneumatic die grinder is highly suitable for polishing, burnishing and deburring on vehicles, agricultural equipment or in the industrial sector, particularly in areas that are difficult to access.	La meuleuse pneumatique HAZET convient parfaitement pour les travaux de polissage, de ponçage intensif et d'ébavurage sur les véhicules, machines agricoles ou dans le secteur industriel, en particulier aux endroits difficilement accessibles.	De HAZET pneumatische staafslijper dient voor het polijsten, gladmaken en afbramen van auto's, landbouwwerktuigen of industrieel materieel. Het apparaat is uitermate geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.	De HAZET pneumatische diepslijper is uitsluitend geschikt voor het scheiden van dunwandige stalen onderdelen en plaatstaal. + Incl. 1 slijpschijf							
9033 P-8	HAZET pneumatic angle grinder is only suitable for separating thin-walled steel parts and sheets. + Incl. 1 cut-off wheel	La meuleuse angulaire pneumatique HAZET est appropriée uniquement pour la séparation de pièces en acier et tôles à paroi fine. + 1 disque à tronçonner inclus	De HAZET pneumatische diepslijper is uitsluitend geschikt voor het scheiden van dunwandige stalen onderdelen en plaatstaal. + Incl. 1 slijpschijf								
	Please observe the enclosed safety instructions for the HAZET pneumatic tools!	Veuillez respecter impérativement les consignes de sécurité pour les outils pneumatiques de HAZET !	Neem per se de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften in acht voor pneumatische gereedschappen van HAZET!								
	Collet Chuck	Mandrin de serrage	Spantang								Kiinnitystukka
	Sound pressure level	Niveau de pression acoustique	Geluidsdrukniveau								Äänenpainetaso
	Sound power level	Niveau de puissance acoustique	Geluidsvermogeniveau								Äänitehotaso
	Vibration acceleration	Accélération de vibration	Trillingsversnelling								Tärinätaso
	Max. revolutions per minute	Vitesse à vide max. / min.	TPM max.								Maks. pyörimisnopeus/min.
	Air consumption	Consommation d'air	Lucht-verbruik								Ilmankulutus
	Working pressure	Pression de service	Werkdruk								Käyttöpaine
	Coupler plug	Raccord	Verbindingsstekker								Pikaliitin
	Air Hose	Tuyau d'air	Luchtpijp								Letku
	Pneumatic grinder, Coupler plug, nominal size 7.2	Meuleuse pneumatique, Raccord de taille nominale 7.2	Pneumatische slijper, contrastekker, nominale breedte 7.2								Paineilmahiomakone, pikaliitin nimellisleveys 7,2

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG

 Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29 • 42857 Remscheid • GERMANY

 +49 (0) 21 91 / 7 92-0 •  www.hazet.de •  info@hazet.de