

sygonix® BN 1300621



9.5 kWh/1000h

**Achtung:** Lampenwechsel nur bei unterbrochener Stromversorgung. Lampe vor dem Auswechseln abkühlen lassen. Lampe vor Feuchtigkeit schützen. Haftungsansprüche für Personen- oder Sachschäden entfallen bei unsachgemäßer Verwendung der Lampe.

**Note:** Only change the lamp when the power supply has been disconnected. Let the lamp cool down before it is changed. Protect lamp from moisture. Liability claims for damage caused to persons and property are invalid if the lamp is improperly used.

Hinweise zur Entsorgung und bei Lampenbruch unter [www.sygonix.de/umweltschutz](http://www.sygonix.de/umweltschutz)

Instructions on disposal and in case of lamp breakage at [www.sygonix.de/umweltschutz](http://www.sygonix.de/umweltschutz)

Farbtemperatur | Colour shade of light | Couleur de lumière



max. Schaltzyklen | Switching cycles | Commutations



Maße | Dimensions | Dimensions



Spannung | Working voltage | Tension de fonctionnement 230 V  
50 Hz

Lebensdauer | Lifetime | Durée de vie 25 years  $\triangleq$  25.000 h  
(ca. 2.7 h/day)

Nicht dimmbar | Not dimmable | Non variable



- ! Nicht in die Lichtquelle blicken.
- Nicht mit optischen Geräten betrachten.
- Darf nicht mehr verwendet werden, wenn das Produkt beschädigt ist.
- ! Do not look into the light source.
- Do not view with optical devices.
- Must no longer be used if the product is damaged.

Nr. 1300621

V6\_0315\_01

97040681

4"0 16 1 38"95 30 39"



sygonix®  
distributed by  
Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Str. 1  
D-92240 Hirschau



WEEE-Reg.-Nr.:  
DE28001718

sygonix®

806 lm



**2+2**  
JAHRE  
GARANTIE

**High LED**

