

Kabelgehäuse - PH 2,5/ 8 - 3209756

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelgehäuse, Rastermaß: 41,6 mm, Länge: 19,9 mm, Breite: 41,6 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 8, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- ✓ Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
- ✓ Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
- ✓ Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker

RoHS

COMPLIANT

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
Mindestbestellmenge	25 STK
GTIN	 4 046356 366953
GTIN	4046356366953
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,630 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,690 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Montagehinweis: für die Zugentlastung ist ein Kabelbinder oder eine Kabelschelle erforderlich
Polzahl	8
Farbe	grau
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C

Kabelgehäuse - PH 2,5/ 8 - 3209756

Technische Daten

Allgemein

Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)	Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüf Flamme (DIN EN 60695-11-10)	V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I	2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F	2
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Maße

Breite	41,6 mm
Länge	19,9 mm
Höhe	36,8 mm
Rastermaß	41,6 mm

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

Kabelgehäuse - PH 2,5/ 8 - 3209756

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC001922
ETIM 4.0	EC000451
ETIM 5.0	EC002624
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Zubehör

Zubehör

Kabelbinder

Kabelbinder - WT-HF 2,5X98 BK - 3240733



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 2,5X98 - 3240732



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Montagematerial

Kabelgehäuse - PH 2,5/ 8 - 3209756

Zubehör

Knickschutztülle - CPH 4-12 - 3212028



Knickschutztülle, für Kabeldurchmesser 4 mm ... 12 mm, Durchmesser: 12 mm, Farbe: schwarz

Schirmanschluss

Schirmanschluss - HSH-METALL - 3210910



Schirmanschluss, Material: Metall, geeignet für Kabelgehäuse PH 2,5/..., Farbe: silber/schwarz

Schraubwerkzeug

Kreuzschlitz-Schraubendreher - SF-PZ 1-80 S-VDE - 1212695



Schraubendreher, Kreuz PZ (gelasert), isoliert, Größe: PZ 1 x 80, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Universalwerkzeug

Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609



Kabelbinderzange, für Kunststoffkabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm

Zugentlastung

Zugentlastungschelle - HSR - 3212031



Zugentlastungschelle, Farbe: silber

