

Schutzdeckel - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Schutzdeckel D50, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 19 mm, Dichtung: nein, Standard



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 371573
GTIN	4055626371573
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	40,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	40,700 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Höhe	19 mm
Breite	60,5 mm
Länge	86,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Allgemein

Hinweis	Schutzdeckel für Unterbaugehäuse mit Querbügel
Baugröße	D50
Ausführung	für Unterbaugehäuse mit Querverriegelung
Gehäuseart	Schutzdeckel

Schutzdeckel - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Verriegelungsart	für Querbügel
Material	PA
Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Montagehinweis	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

Schutzdeckel - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314
ETIM 7.0	EC002314

Approbationen

Approbationen

Approbationen

DNV GL / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE000037S
--------	---	---	------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------