

Schutzdeckel - HC-D25-BC-HI-PLBK - 1414674

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Schutzdeckel D25, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 15,2 mm, Dichtung: nein



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 031255
GTIN	4055626031255
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	33,400 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Länge	80,1 mm
Breite	30,1 mm
Höhe	15,2 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Allgemein

Baugröße	D25
Ausführung	für Unterbaugehäuse mit Längsverriegelung
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Farbe	schwarz

Schutzdeckel - HC-D25-BC-HI-PLBK - 1414674

Technische Daten

Allgemein

Dichtung vorhanden	nein
--------------------	------

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23110100
eCl@ss 4.1	23110100
eCl@ss 5.0	23110100
eCl@ss 5.1	23110100
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314
ETIM 7.0	EC002314

Schutzdeckel - HC-D25-BC-HI-PLBK - 1414674

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------