

## Schutzdeckel - HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - 1419275

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzdeckel D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 28 mm, Dichtung: nein, Standard, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, für Stifteinsätze

**RoHS**

COMPLY

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 160269
GTIN	4055626160269
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,000 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

### Technische Daten

#### Maße

Höhe	28 mm
Breite	24,2 mm
Länge	24,2 mm

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

#### Allgemein

Baugröße	D7
Ausführung	für Tüllengehäuse ohne Längsverriegelung
Gehäuseart	Schutzdeckel
Farbe	schwarz
Verriegelungsart	mit Längsbügel

## Schutzdeckel - HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - 1419275

### Technische Daten

#### Allgemein


Material	PA
Material Gehäuse	PA
Material Verriegelung	PA
Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Polyamidgehäuse)
Montagehinweis	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27269200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

## Schutzdeckel - HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - 1419275

### Klassifikationen

#### ETIM

ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314
ETIM 7.0	EC002314

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

### Approbationen

#### Approbationen

---

Approbationen

EAC / DNV GL

---

Ex Approbationen

---

#### Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

DNV GL		<a href="https://approvalfinder.dnvg.com/">https://approvalfinder.dnvg.com/</a>	TAE000037S
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------

### Zubehör

Zubehör

Gehäusebügel

Gehäusebügel - HC-D07-SL-PLBK - 1424440



Ersatzbügel für HC-D7-Gehäuse

## Schutzdeckel - HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - 1419275

### Zubehör

---

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>