

Reduzieradapter - A-INR-PG21/16-N-NS-S - 1415217

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Reduzieradapter, Material: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: Pg21, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Artikelbeschreibung

Reduzieradapter reduziert Pg21 auf Pg16

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 055626 038605
GTIN	4055626038605
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,350 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,350 g
Zolltarifnummer	74153900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge	10 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	3 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	29 mm
Sechskant Eckmaß	33,5 mm
Länge Anschlussgewinde	7 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP68 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
----------------	--

Allgemein

Material	Messing, vernickelt
----------	---------------------

Reduzieradapter - A-INR-PG21/16-N-NS-S - 1415217

Technische Daten

Allgemein

Material O-Ring	NBR
Außengewinde	Pg21
Innengewinde	Pg16
Farbe	silberfarben

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	nein
-----------------	------


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Reduzieradapter - A-INR-PG21/16-N-NS-S - 1415217

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27440201

Reduzieradapter - A-INR-PG21/16-N-NS-S - 1415217

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC002309
ETIM 7.0	EC002309

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501