

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Anschlussart: Lötanschluss

Ihre Vorteile

- ✓ Geschirmt
- ✓ Direkter Leiterplattenanschluss
- ✓ Übertragungsrate bis 1000 MBit/s



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 970031
GTIN	4017918970031
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,050 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Japan
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anschlussart	Lötanschluss
Anzahl der Steckplätze	1
Übertragungsrate	1 GBit/s
Bemessungsstrom	1 A
Verschmutzungsgrad	1
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087

Technische Daten

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktträger	PBT

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften-GRP	CAT5 (IEC 11801:2002)
Übertragungsrate	1 GBit/s
Bemessungsstrom	1 A
Verschmutzungsgrad	1
Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087


Bohrplan



Bohrplan


RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087

Schemazeichnung



RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087

Maßzeichnung



RJ45-Buchseneinsatz

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Zubehör

Zubehör

Anbaurahmen

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - 1688641



RJ45-Anbaurahmen, 1-fach, IP20, für Leiterplattenmontage, für Buchseneinsätze, ohne Befestigungsschrauben

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - 1689446



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087

Zubehör

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - 1658655



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: schwarz

Anbaurahmen - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA - 1608029



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

Anbaurahmen - VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - 1657847



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Kunststoff, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben