

Crimpkontakt - SF-20KS022 - 1621577

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 1,5 mm² ... 2,5 mm²

Abbildung kann je nach
Anschlussbereich abweichen

Ihre Vorteile

- ✓ Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- ✓ Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- ✓ Geringe Übergangswiderstände
- ✓ Leichte Fertigungsüberwachung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 937238
GTIN	4046356937238
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,160 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,250 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Steckzyklen mechanisch	100
Kontaktanschlussart	Crimpanschluss
Art der Kontakte	Buchse
Kontaktdurchmesser Leistungskontakte	2 mm

Crimpkontakt - SF-20KS022 - 1621577

Technische Daten


Allgemein

Litzenquerschnitt Leistungskontakte min.	1 mm ²
Litzenquerschnitt Leistungskontakte max.	2,5 mm ²

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522

Crimpkontakt - SF-20KS022 - 1621577

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	--	---------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimp-Lokator - SF-Z0053 - 1615584



Lokator für Crimpzange RC-Z2514 und RC-Z2504, zur Vercrimpung gedrehter SF- und ST-Kontakte, Durchmesser 0,6 mm ... 1,0 mm und 2,0 mm.

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0054 - 1615585



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt 0,06 mm² ... 2,5 mm²

Crimpkontakt - SF-20KS022 - 1621577

Zubehör

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0025 - 1607452



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt 0,08 mm² ... 6 mm²