



renkforce

Ⓓ Zur Anschluss eines DVI Monitors an Ihren DisplayPort-PC • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel (4K)

Notebooks und PCs sind oft mit einer DisplayPort-Schnittstelle ausgestattet. Damit Sie Ihre bestehenden Monitore mit DVI-Anschluss weiterhin an Ihren Rechner anschließen können, benötigen Sie diesen Adapter. Aktive Verteilung mehrerer Displayports - Streams - mehrere Monitore zeigen einen Bildschirminhalt (erweiterter Desktop).

Technische Daten: Anschlussstyp A: Displayport-Stecker · Anschlussstyp B: DVI-Buchse 24+5pol. · Kabellänge: 0,10 m · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · AWG: 32 · Innenleiter-Material: Kupfer · Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel · Kabel-Version: DisplayPort 1.2, DVI-I Dual Link.

Ⓔ Pour connecter un moniteur DVI au DisplayPort du PC • Soutient des résolutions jusqu'à 3840 x 2160 Pixel (4K)

Les PC portables et les PC sont souvent équipés d'une interface DisplayPort. Pour pouvoir continuer à connecter vos moniteurs avec prise DVI à votre ordinateur, vous avez besoin de cet adaptateur. La distribution active de plusieurs Displayports - Flux - plusieurs moniteurs montrent un contenu d'écran (bureau étendu).

Données techniques : Type de raccord A : Fiche DisplayPort · Type de raccord B : Prise DVI 24+5pôles · Longueur de câble : 0,10 m · Blindage : Blindage à feuille tressée · AWG : 32 · Matériau du conducteur interne : cuivre · Alimentation : par mini DisplayPort · Résolution (max.) : 3840 x 2160 Pixel · Version du câble : DisplayPort 1.2, DVI-I Dual Link.

ⒼⒷ For connecting a DVI monitor to your display port PC • Supports resolutions up to 3840 x 2160 pixel (4K)

Notebooks and PCs are often equipped with a display port existing monitors with DVI port to your computer, you need this adapter. Active distribution of multiple display ports - streams - multiple monitors show one screen content (extended desktop).

Technical data: Connection type A: Display port plug · Connection type B: 24+5 pin DVI connector · Cable length: 0.10 m · Shielding: Netting and foil shielding · AWG: 32 · Inner conductor material: copper · Resolution (max.): 3840 x 2160 pixels · Cable version: DisplayPort 1.2, DVI-I Dual Link.

ⒺⒻ Voor het aansluiten van een DVI-monitor op uw DisplayPort-pc • Ondersteunt resoluties tot maximaal 3840 x 2160 pixels (4K)

Notebooks en pc's zijn vaak voorzien van een DisplayPort-interface. Om uw bestaande monitoren met DVI-aansluiting nog op uw computer te kunnen aansluiten, heeft u deze adapter nodig. Actieve verdeling van meerdere DisplayPort's - streams - beeldschermtekst wordt op meerdere beeldschermen weergegeven (meer geavanceerde desktop).

Technische gegevens: Aansluittype A: DisplayPort-stekker · Aansluittype B: DVI-bus 24+5 polig · Kabellengte: 0,10 m · Afscherming: vlecht- en folieafscherming · AWG: 32 · Binnendraad-materiaal: koper · Resolutie (max.): 3840 x 2160 pixels · Kabelversie: DisplayPort 1.2, DVI-I dual link.

DisplayPort zu DVI 24+5pol. Adapterkabel
DisplayPort for DVI 24+5pol. Adapter Cable
DisplayPort pour câble d'adaptateur DVI 24+5pol.
DisplayPort naar DVI 24+5pol. adapterkabel




renkforce



DISPLAYPORT ZU DVI 24+5 POL. ADAPTERKABEL

Zur Anschluss eines DVI Monitors an Ihren DisplayPort-PC • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel (4K)



DisplayPort-Stecker -> DVI-Buchse 24+5pol.

renkforce
distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau
www.renkforce.de



N° 1433016
V1_0416_02
4" 016139" 080437"

97000486