

**15 W  
AC/DC  
EXTER-  
NAL**

# 15 Watt Universal Power

Uni-Input-R-Serie mit austauschbarem Stecker



**PHONING**

## Besondere Merkmale Features

Steckerschaltnetzteil	Plug in switching adaptor
Doppelte Isolation	Double insulated
Geringer Standby-Verbrauch	Low standby current usage
Kompakter Aufbau	Small low profile package
Überlast- und kurzschlußfest	Overload, short circuit protection
Eingangstecker austauschbar	Replaceable input plug adaptor
EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI	EU CoC V5 tier 2/ EnergyStar DOE VI

## Anwendung Application

Drahtlose Kommunikation	Wireless communications
Peripheriegeräte	Peripherals
Netzwerktechnik	Networking
Mobile Ausrüstungen	Portable equipment

## Technische Daten Specification

(bei 25°C Umgebungstemperatur) at 25 °C ambient temperature

## Eingangsdaten Input Specifications

Eingangsspannung	Input voltage range	90...264 VAC
Eingangsfrequenz	Input frequency	47...63 Hz
Funkentstörung	Emissions	FCC part 15 class B / EN55022 class B
Netzausfallüberbrückung	Hold-up time, nom.conditions	8 ms@115VAC
Einschaltstromstoß	Inrush current	<30A/115V, <60A/230V

## Ausgangsdaten Output Specifications

Leistung	Power	15 Watt
Wirkungsgrad	Efficiency	DOE VI
Leerlaufaufnahme	No load power consumption	< 0,1 Watt @ 120/240VAC
Regelabweichung	Regulation	
Hauptausgang	main output	<1%
Ausregelzeit ±2%	Recovery time ±2%	max. 1 ms
Restwelligkeit	Ripple and noise	<1% max.

## Allgemeine Daten General Specifications

Betriebstemperatur	Operating temperature	0°C...+40°C
Lagertemperatur	Storage temperature	-40°C...+85°C
Isolation	Dielectric Withstand (Hipot)	3000VAC 1min inp.<->outp.
Überstromschutz	Overcurrent protection	Short circuit, auto restart
Überspannungsschutz	Overvoltage protection	120 %, auto restart
EMV	EMC	EN55024,EN61000-3-2,-4-2,4-4,4-5,4-11
Zulassungsbestimmungen	Safety requirements	CE(LVD) EN60950-1:2006+A11(2009)+A1(2010)+A12(2011)+A2(2013) , cUL 60950-1 class 2, CB

# 15 Watt Universal Power

Uni-Input-R-Serie mit austauschbarem Stecker

**15 W  
AC/DC  
EXTERNAL**

## Bestell-Information / Order Information

Modell	Ausgang Output	Last/Load		Ripple P-P
		Min.	Max.	
PSC15R-050	5 V	0.0 A	3.0 A	100 mV
PSC15R-060	5,9 V	0.0 A	2.5 A	100 mV
PSC15R-075	7,5 V	0.0 A	2.0 A	100 mV
PSC15R-090	9 V	0.0 A	1.67 A	120 mV
PSA15R-120P6	12V	0.0 A	1.25 A	100 mV
PSA15R-150P6	15V	0.0 A	1.0 A	100 mV
PSA15R-240P6	24V	0.0 A	0.625 A	200 mV
PSA15R-480P6	48V	0.0 A	0.313 A	400 mV

Andere Typen und Spannungen auf Anfrage • Other models and configurations on request.

Eingangsstecker bitte separat bestellen - Please order input-plug separately

### Vermerk

1-Restwelligkeit gemessen mit einer 25 cm verdrehten Leitung, welche mit einer 10 µF-Kapazität abgeschlossen wird und zu einer 0,1 µF-Kapazität parallel geschaltet ist.

### Remarks

1-Ripple and Noise is measured by using a 12 inch twisted pair cable, terminated with a 10 µF capacitor and a 0.1 µF ceramic in parallel.

**MEMO:**

## Mechanik

## Mechanical

L×B×H	L×W×H	71,7×45×32,4 mm (050...090), 71,7×50×33,25 mm (120...480)
Gewicht	Weight	115 g (050...090), 145 g (120...480)
DC-Kabel	DC-cord	1200 mm (050...090), 1850 mm (120...480)

## PIN-Belegung und Zeichnung / Pin Assignments & Drawing

