

Solar Module

Sun Plus 100 Aero

310264 • 07/2016

Solar Modules Sun Plus are designed for industrial and professional applications using scratch resistant anodised aluminum with a twin wall frame. The junction box is borrowed from large sized modules and support a user friendly and outdoor proof field installation. Crystalline cells are sandwiched between tempered low iron solar glass sheets and double layered highly resistant foil.

The Sun Plus Aero Modules have integrated spoilers for easy installation.

Please find the technical data on the next page.

Die Solarmodule Sun Plus eignen sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium sind sie besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und ist somit besonders nutzerfreundlich und eignet sich für Installationen auch unter harschen Bedingungen. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Die Sun Plus Aero Solarmodule verfügen über integrierte Spoiler zur einfachen Befestigung.

Die technischen Daten finden Sie auf der nächsten Seite.



Technical Data		Technische Daten		Sun Plus 100 Aero	
Systemvoltage	Systemspannung	(VDC)	[V]	12	
Power	Nennleistung	(Pmp)	[W]	100	
Voltage at max. power	Spannung bei Max. Leistung	(Vmp)	[V]	18	
Current at max. power	Strom bei Maximalleistung	(Imp)	[A]	5,56	
Open circuit voltage	Leerlaufspannung	(Voc)	[V]	21,6	
Short circuit voltage	Kurzschlußstrom	(Isc)	[A]	6,00	
Cell	Zellen			36 x mono	
Cell efficiency	Zellen Wirkungsgrad			18,3	
Module efficiency	Modul Wirkungsgrad		[%]	15,0	
Max. tolerance	Max. Leistungstoleranz		[%]	+/- 3	
Max. system voltage	Max. Systemspannung		[V]	600	
Operating module temp.	Min. Betriebstemperatur		[°C]	- 40 ... +85	
Front	Vorderseite			tempered glass gehärtetes Glas	
Frame	Rahmen			clear anodized aluminium silber eloxiertes Aluminium	
Junction box protection	Anschlussdose Schutzklasse			IP65	
Module cable	cross section	Modul-kabel	Querschnitt	[mm ²]	4
	length		Länge	[mm]	900
	connector		Stecker		Standard4
Dimension (l x w x h)	Abmessung (L x B x H)		[mm]	1320 x 505 x 55	
Mounting holes pitch	Befestigungslöcher	(x1/y/x2)	[mm]	0/0/-	
Mounting hole Ø	Befestigungslöcher Ø		[mm]		
Weight	Gewicht		[kg]	10	
By-Pass diode number	By-Pass Dioden Anzahl			2	
Temperature coefficient	Power	Temperaturkoeffizient	Leistung	[%]	- 0,45
	Voc		Voc	[%]	- 0,37
	Isc		Isc	[%]	0,081
Package type	Verpackungstyp			single box einzeln	
Certificates	Zertifikate			CE, RoHS	
Article Number	Artikelnummer			310264	