


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL



ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschießbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 2478300-1560-0003 / 101529

File ref.:

Ausweis-Nr. 40002872

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2002-08-21
(letzte Änderung/updated 2008-06-27)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40002872 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder



Aktenzeichen / File ref.
2478300-1560-0003 / 101529 / FG45 / SHA

letzte Änderung / updated Datum / Date
2008-06-27 2002-08-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002872.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40002872.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt **Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded**

Typ(en) / Type(s):

D03

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 16 A
Rated current

Polzahl zweipolig mit zwei Schutzkontaktsystemen
Number of poles 2-pole with dual earthing contact system

Bauart Normblatt: DIN 49441-R2
Kind of construction standard sheet: DIN 49441-R2

Schutzart IP 20
Degree of protection

Technische Daten siehe Anlage Nr. 400A; 401A; 402A
Technical data see Appendix No. 400A; 401A; 402A

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG45
Section FG45

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40002872

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Aktenzeichen / File ref.

2478300-1560-0003 / 101529 / FG45 / SHA

letzte Änderung / updated Datum / Date

2008-06-27

2002-08-21

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002872.
This supplement is part of the Certificate No. 40002872.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/Reference
30005300

Ningbo Qiaopu Electric Co., Ltd.
No. 36 Zhenxi Rd. West, Yunhuan Ind. Park
Xiaoluxia Village, Simen Town
315472 Yuyao City, Ningbo City
Zhejiang
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG45
Section FG45



CERTIFICATE

KEMA No.: 2118530.01

Issued to:
Applicant:



Manufacturer/Licensee:



Product(s) : appliance connectors; (2-pole)
Trade name(s) : QIAOPU
Type(s)/model(s) : QT1

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the documents therein referred to.

KEMA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
a type test according to the standard EN 60320-1:2001;
an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
a certification agreement with the number 2024595

KEMA hereby grants the right to use the KEMA-KEUR certification mark.

The KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the duration of the KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the KEMA-KEUR certification agreement.

This certificate is issued on: 16 July 2008 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned standards.

KEMA Quality B.V.

drs. G.J. Zoetbrood
Managing Director

H.R.M. Barends
Certification Manager

ACCREDITED BY
THE DUTCH COUNCIL
FOR ACCREDITATION



© Integral publication of this certificate is allowed



SPECIFICATION OF THE CERTIFIED PRODUCT

Product data

product	: appliance connectors; (2-pole)
trade name	: QIAOPU
type	: QT1
rated current	: 2,5 A
rated voltage	: 250 V~
standard sheet	: C5
temperature limit	: T70
earthing	: with earthing-contact
design	: non-rewirable
applied flexible cord	: H05VV-F 3G0,75 mm ²
certification mark	: complies with the requirements
cord termination	: crimped connection
description	: body of thermoplastic material as part of a complete cord set for class I appliances
markings	: are shown on the body

TESTS

Test requirements
EN 60320-1:2001

Test result

The test results are laid down in KEMA test file 2118530.01.

Conclusion

The examination proved that all test requirements were met.

Tested by : Tommy Cai

Checked by : Haiguang Chen

Factory locations

