


**Ⓢ Datenblatt**
**Aktiver Lüfter 30 x 30 mm**
**Best.-Nr. 2158657**

- Lüfter
- 4 Schrauben
- 4 Muttern



Alle Abmessungen in mm

Nennspannung	5 V/DC
Spannungsbereich	3,7 – 5 V/DC
Nennstrom	0,2 A ± 5 %
Nennleistungsaufnahme	1 W
Geschwindigkeit	8500 U/min. ± 5 %
Luftvolumenstrom	min. 5,2 m <sup>3</sup> /h
Lärmbelastung	25 dB(A)
Lagerung	hydrodynamisches Gleitlager
Anschlusskabel	7 cm lang / 2.54 mm Dupont Stecker (weiblich)
Betriebsbedingungen	0 to +90 °C, 35 – 80 % RH
Lagerbedingungen	0 to +70 °C, 35 – 80 % RH
Gewicht	55 g

 Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.


Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

\*2158657\_v1\_0520\_02\_jh\_ds\_de\_en\_(1)

# Active Fan 30 x 30 mm

Item No. 2158657

- Fan
- 4 screws
- 4 nuts



All measurement in mm

Rated voltage	5 V/DC
Voltage range	3.7 – 5 V/DC
Rated current	0.2 A ± 5 %
Rated power consumption	1 W
Speed	8500 RPM ± 5 %
Air volume	min. 5.2 m <sup>3</sup> /h
Noise	25 dB(A)
Bearing	fluid bearing
Lead wire	7 cm long / 2.54 mm Dupont plug (female)
Operating conditions	0 to +90 °C, 35 – 80 % RH
Storage conditions	0 to +70 °C, 35 – 80 % RH
Weight	55 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represent the technical status at the time of printing.