



USB-C Gigabit Ethernet Adapter



- User's guide • Gebrauchsanweisung
- Uživatel'ská příručka • Uživatel'ská příručka
- Instrukcije ob'sluzgi • Vartotojo vadovas

Recommended products



i-tec USB-C 3.1 HDMI and USB Adapter + Power Delivery

P/N: C31AHMIPD

- 1x HDMI port, 4K Ultra HD resolution up to 3840 x 2160 px
- 1x USB-A 3.0 port, transfer rate up to 5 Gbps
- 1x USB-C Power Delivery port for constant charging of your notebook during your work via AC power adapter
- 1x USB-C connector

i-tec USB-C 3.1 HUB 3 Port + Power Delivery

P/N: C31AHUB3PD

- 3x USB-A 3.0 port, transfer rate up to 5 Gbps
- 1x USB-C Power Delivery port for constant charging of your notebook during your work via AC power adapter
- 1x USB-C connector



i-tec USB-C 3.1 Adapter

P/N: C31ADA

- 1x USB-A 3.0 port, transfer rate up to 5 Gbps
- 1x USB-C connector



EN

Read carefully the user manual before assembly - installation - commissioning. Protect yourself and avoid damaging your equipment.

DE

Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung – Installation – Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

CZ

Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku před montáží – instalací – uvedením do provozu. Ochráníte tím sebe a vyvarujete se poškození Vašeho zařízení.

PL

Przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem / podłączeniem / użytkowaniem, aby ustrzec się przed obrażeniami a urządzenie przed uszkodzeniem.

SK

Každopádne si prečítajte uživatelskú príručku pred zložením - inštaláciou - uvedením do prevádzky. Ochránite sa tým a vyvarujete sa škodám na Vašom prístroji.


LT

Prieš montavimą-instaliavimą-ekspluatavimą išsamiai perskaitykite vartotojo vadovą. Tuo apsaugosite save ir išvengsite Jūsų įrenginio pažeidimo.

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter

| | |
|---------------------------------|-------|
| ENGLISH | 05-06 |
| DEUTSCH | 07-08 |
| ČESKY | 09-10 |
| POLSKI | 11-12 |
| SLOVENSKY | 13-14 |
| LIETUVOS | 15-16 |
| WEEE | 17 |
| Declaration of Conformity | 18 |

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / POPIS OPIS / POPIS / APRAŠYMAS



ENGLISH

1. RJ-45 port – for Ethernet cable connection
2. Cable with USB-C connector – for connecting to a notebook, tablet, PC or smartphone
3. LED indicator

DEUTSCH

1. RJ-45 Port – für den Anschluss von Ethernet Kabel
2. Kabel mit USB-C Konnektor – für den Anschluss an Notebook, Tablet, PC oder Smartphone
3. LED Kontrolleuchten

ČESKY

1. RJ-45 port – pro připojení Ethernet kabelu
2. Kabel s USB-C konektorem – pro připojení k notebooku, tabletu, PC nebo smartphonu
3. LED indikace

POLSKI

1. Port RJ-45 – do podłączenia kabla Ethernet
2. Kabel ze złączem USB-C – do podłączenia do notebooka, tabletu, komputera lub smartfona
3. Diody LED

SLOVENSKY

1. RJ-45 port – pre pripojenie Ethernet kábla
2. Kábel s USB-C konektorom – pre pripojenie k notebooku, tabletu, PC alebo smartphonu
3. LED indikácia

LIETUVOS

1. RJ-45 prievadas – Ethernet kabelio prijungimui
2. Kabelis su USB-C jungtimi – adapterio prijungimui prie nešiojamo kompiuterio, planšetės, PC arba išmaniojo telefono
3. LED lemputė

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter

INTRODUCTION

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter allows user's computer instantly connect to a 10 / 100 / 1000Mbps network through an USB-C port.

SPECIFICATION

- USB-C to 10 / 100 / 1000Mbps Gigabit Ethernet
- 1x RJ-45 for Ethernet cable connection
- Supports Wake-on-LAN, Jumbo frame up to 9k bytes, detection of cable crossover MDI / MDIX
- Support IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Support IPv4/IPv6 pack Checksum Offload Engine (COE) to reduce CPU loading
- Chipset Realtek RTL8153
- Power: USB Bus Power 5V
- Supported OS: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac® OS X, Linux, Android
- Operation Temperature: 10-40°C
- Storage Temperature: -10-80°C
- Dimensions: 61 x 23 x 17 mm
- Weight: 35 g

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10; Mac® OS X; Linux; Android
- Free USB-C port

DRIVER INSTALLATION

Windows Operating System

It is not necessary to install device drivers. The drivers are automatically installed from the system or Windows Update after the connection. In case of problems with the installation you can download the drivers on www.i-tec-europe.eu.

Mac Operating System

It is not necessary to install device drivers. The drivers are automatically installed from Mac OS X after the connection. In case of problems with the installation you can download the drivers on www.i-tec-europe.eu.

CONNECTION TO A NOTEBOOK / PC

Connect the adapter to an available network when the installation procedure is completed.

- Connect an Ethernet cable to the Ethernet port of the adapter, and then connect the other end of the Ethernet cable to an available network HUB, switch or router.
- Connect the USB-C connector of the adapter to a free USB-C port of computer. Then a pop-up message will appear in the notification area indicating the installation is completed. If necessary, restart your notebook / PC.

VERIFYING THE DRIVER

To verify the driver of the adapter, follow the steps below to open the Device Manager on Windows®

- Windows® 10: Start / Device Manager
- Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1: Control Panel / System and Security / System / Device Manager
- In the Network adapters group, an item named „Realtek USB GBE Family Controller“.

To verify the driver of the adapter, follow the steps below to open the Device Manager on Mac®

- Please connect the adapter to MacBook / PC.
- Click the System Preferences → Network → USB Gigabit Ethernet device / “USB 10/100/1000 LAN” active on line.

Note: If there is a question or exclamation mark next to Ethernet adapter in Windows®, then the driver is not properly installed. Please delete the item, unplug the adapter and repeat the installation steps. We also recommend restarting your notebook / PC.

PACKAGE CONTENTS

- i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter with integrated cable (28 cm)
- Quick Installation Guide

FAQ

Question: All is OK, only Ethernet speed on adapter is displayed 100 Mbps or 10 Mbps, where is problem?

Answer: Please verify all cabling between notebook / PC and active Ethernet device (HUB, switch, router) and firmly plug in all RJ-45 connectors. Maybe help you exchange Ethernet cable between notebook / PC and active device for certificated one.

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter

EINLEITUNG

Der i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter bietet dem Benutzercomputer den Zugang ins 10 / 100 / 1000 Mbps Netz mit Hilfe von USB-C Port.

SPEZIFIKATION

- USB-C auf 10 / 100 / 1000 Mbps Gigabit Ethernet
- 1x RJ-45 zum Anschluss von Ethernet Kabel
- Unterstützung von Wake-on-LAN, Jumbo frame bis 9k bytes, Funktion zur Erkennung
- Crossover-Kabel MDI / MDIX
- Unterstützung von IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützung von IPv4/IPv6 I mit der Funktion Checksum Offload Engine (COE) zur Senkung der CPU Last
- Chipsatz Realtek RTL8153
- Versorgung: vom USB Port (USB Bus Power 5V)
- Unterstützte BS: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac® OS X, Linux, Android
- Betriebstemperatur: 10-40°C
- Lagerungstemperatur: -10-80°C
- Maße: 61 x 23 x 17 mm
- Gewicht: 35 g

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Windows® / 7 / 8 / 8.1 / 10; Mac® OS X; Linux; Android
- Ein freier USB-C Port

TREIBERINSTALLATION

Windows BS

Es ist nicht nötig, die Treiber zu installieren. Nach dem Anschluss werden sie automatisch vom System oder Windows Update installiert. Falls Sie Probleme mit der Installation haben, laden Sie bitte die Treiber aus den Internetseiten www.i-tec-europe.eu herunter.

Mac OS

Es ist nicht nötig, die Treiber zu installieren. Nach dem Anschluss werden sie automatisch vom Mac OS X installiert. Falls Sie Probleme mit der Installation haben, laden Sie bitte die Treiber aus den Internetseiten www.i-tec-europe.eu herunter.

ANSCHLUSS AN NOTEBOOK / PC

Nach der Installation schließen Sie den Adapter an Ethernet Netz.

- Schließen Sie ein hochwertiges Ethernet Kabel an den RJ-45 Port des Adapter und das andere Kabelende an den aktiven Teil Ihres Netzes an – HUB, Switch, Router (idealerweise mit Gigabit Geschwindigkeit, um die Adaptergeschwindigkeit maximal ausnutzen zu können).
- Schließen Sie den USB-C Adapteranschluss an einen freien USB-C Port von Notebook / PC an. Es wird die Treiberinstallation beendet und bei Bedarf führen Sie noch den Neustart Ihres Notebooks / PCs durch.

TREIBERÜBERPRÜFUNG

Öffnen Sie den Geräte-Manager in Windows®

- Windows® 10: Start / Geräte-Manager
- Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1: Systemsteuerung / System und Sicherheit / System / Geräte-Manager
- Unter der Gruppe Netzwerkadapter wird (sollte) das Gerät als „Realtek USB GBE Family Controller“ angezeigt.

Öffnen Sie den Geräte-Manager in Mac®

- Schließen Sie den Adapter an MacBook / PC an.
- Klicken Sie auf System Preferences → Network → USB Gigabit Ethernet Device / „USB 10/100/1000 LAN“ – wird aktiv.

Bemerkung:

Symbole wie Fragezeichen oder Ausrufezeichen neben Ethernet Adapter in Windows zeigen eine unkorrekte Installation an. Entfernen (Deinstallieren) Sie bitte den Adapter vom System, schalten Sie ihn ab und dann wiederholen Sie die Installation nochmals. Wir empfehlen den Neustart von Notebook / PC durchzuführen.

LIEFERUMFANG

- i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter mit eingebautem Kabel (28 cm)
- Gebrauchsanweisung

OFT GESTELLTE FRAGEN

Frage: Alles funktioniert, aber es wird nur die 100 Mbps oder 10 Mbps Geschwindigkeit angezeigt. Wo liegt das Problem?

Antwort: Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen Notebook / PC und dem aktiven Teil sowie die Anschlüsse RJ-45 und USB-C. Es hilft auch, wenn Sie das Ethernet Kabel zwischen Adapter und dem aktiven Teil (HUB, Switch, Router) für ein zertifiziertes austauschen.

ÚVOD

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter poskytuje uživatelskému počítači přístup do 10 / 100 / 1000 Mbps sítě prostřednictvím USB-C portu.

SPECIFIKACE

- USB-C na 10 / 100 / 1000 Mbps Gigabit Ethernet
- 1x RJ-45 port pro připojení Ethernet kabelu
- Podpora funkce Wake-on-LAN, funkce Jumbo frame až 9k bytes, funkce detekce překřížení kabelu MDI / MDIX
- Podpora IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Podpora IPv4/IPv6 I s funkcí Checksum Offload Engine (COE) ke snížení zatížení CPU
- Chipset Realtek RTL8153
- Napájení: z USB portu (USB Bus Power 5 V)
- Podporované OS: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac® OS X, Linux, Android
- Provozní teplota: 10-40°C
- Skladovací teplota: -10-80°C
- Rozměry: 61 x 23 x 17 mm
- Hmotnost: 35 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10; Mac® OS X; Linux; Android
- Volný USB-C port

INSTALACE OVLADAČŮ

Windows OS

Není nutno instalovat ovladače, po připojení se instalují automaticky ze systému nebo z Windows Update. V případě problémů s instalací si stáhněte ovladače z našich webových stránek www.i-tec.cz.

Mac OS

Není nutno instalovat ovladače, po připojení se instalují automaticky z Mac OS X. V případě problémů s instalací si stáhněte ovladače z našich webových stránek www.i-tec.cz.

PŘIPOJENÍ K NOTEBOOKU / PC

Po dokončení instalace připojte adaptér k Ethernet síti.

- Připojte jeden konec Ethernet kabelu do RJ-45 portu adaptéru (až uslyšíte zacvaknutí) a druhý konec do aktivního prvku vaší sítě – HUBu, switche, routeru (nejlépe s Gigabit rychlostí pro maximální využití rychlosti adaptéru).
- Připojte USB-C konektor adaptéru do volného USB-C portu notebooku / PC. Dokončí se instalace ovladačů a v případě nutnosti restartujte notebook / PC.

OVĚŘENÍ OVLADAČŮ

Otevřete Správce zařízení ve Windows®

- Windows® 10: Start / Správce zařízení
- Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1: Ovládací panely / Systém a zabezpečení / Systém / Správce zařízení
- Ve skupině Síťové adaptéry je (měl by být) zobrazen „Realtek USB GBE Family Controller“.

Otevřete Správce zařízení v Mac®

- Připojte adaptér k MacBooku / PC.
- Klikněte na System Preferences → Network → USB Gigabit Ethernet device / „USB 10/100/1000 LAN“ -je aktivní.

Poznámka: Značky otazník nebo vykřičník vedle Ethernet adapteru ve Windows indikuje nespávnou instalaci. Prosíme odstraňte (odinstalujte) adaptér ze systému, odpojte jej a opakujte instalaci znovu. Doporučujeme i restart notebooku / PC.

OBSAH BALENÍ

- i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter s integrovaným kabelem (28 cm)
- Uživatelská příručka

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Vše mi funguje, ale ukazuje se jen rychlost 100 Mbps nebo 10 Mbps, kde je problém?

Odpověď: Ověřte veškerou kabeláž mezi notebookem / PC a aktivním prvkem a dotlačte konektory RJ-45. Pomáhá i výměna Ethernet kabelu mezi adaptérem a aktivním síťovým prvkem (HUB, switch, router) za certifikovaný.

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter

WPROWADZENIE

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter umożliwia użytkownikowi natychmiastowy dostęp do sieci Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps poprzez port USB-C.

SPECYFIKACJA

- USB-C do 10 / 100 / 1000 Mbps Gigabit Ethernet
- 1x port RJ-45 do podłączenia kabla Ethernet
- Obsługa Wake-on-LAN, Jumbo frame do 9k bytes, detekcja kabla MDI / MDIX
- Obsługa IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Obsługa IPv4/IPv6 z funkcją Checksum Offload Engine (COE) obniżając obciążenie procesora
- Chipset Realtek RTL8153
- Zasilanie: z portu USB 5V
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac® OS X, Linux, Android
- Temperatura pracy: 10-40°C
- Temperatura przechowywania: -10-80°C
- Wymiary: 61 x 23 x 17 mm
- Waga: 35 g

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10; Mac® OS X; Linux; Android
- Wolny port USB-C

INSTALACJA STEROWNIKÓW

System operacyjny Windows

Instalacja sterowników nie jest konieczna, po podłączeniu instalacja sterowników przebiega automatycznie - z systemu lub z Windows Update. W razie problemów z instalacją prosimy pobrać sterowniki z naszych stron internetowych www.i-tec.pl.

System operacyjny Mac

Nie ma potrzeby dodatkowego instalowania sterowników. W systemie Mac

OS X sterowniki instalują się automatycznie po podłączeniu urządzenia. W razie problemów z instalacją prosimy pobrać sterowniki z naszych stron internetowych www.i-tec.pl.

PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Gdy sterowniki zostaną zainstalowane podłącz adapter do sieci Ethernet.

- Podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet w adapterze, drugi koniec kabla podłącz do wolnego portu w routerze, switchu, lub HUBie sieciowym.
- Podłącz wtyk USB-C do wolnego portu USB-C w komputerze. Pojawi się komunikat o zakończeniu instalacji urządzenia.

WERYFIKACJA STEROWNIKA

Aby sprawdzić czy instalacja przebiegła prawidłowo należy w systemie Windows® uruchomić Menedżer Urządzeń

- W Windows® 10 uruchomić: Start / Menedżer Urządzeń
- W Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 uruchomić: Panel sterowania / System i zabezpieczenia / System / Menedżer Urządzeń
- W grupie Karty sieciowe, powinno być urządzenie „Realtek USB GBE Family Controller“.

Aby sprawdzić czy instalacja przebiegła prawidłowo należy w systemie Mac® uruchomić Menedżer Urządzeń

- Podłącz urządzenie do portu USB MacBooku / PC.
- Naciśnij System Preferences → Network → USB Gigabit Ethernet device / „USB 10/100/1000 LAN“ powinno być aktywne

Informacja: Jeżeli obok urządzenia na liście pojawił się symbol znak zapytania lub wykrzyknik, oznacza to, że urządzenie nie zostało zainstalowane poprawnie. W takim przypadku należy wykasować urządzenie z listy, odłączyć od komputera, a następnie powtórzyć instalację. Zalecane jest również ponowne uruchomienie notebooka / PC.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter z wbudowanym kablem (28 cm)
- Skrócona instrukcja

FAQ

Pytanie: Wszystko działa, tylko wyświetlana prędkość transmisji wynosi 100 Mbps lub 10 Mbps, w czym tkwi problem?

Odpowiedź: Należy sprawdzić wszystkie połączenia kablowe między komputerem a aktywnym urządzeniem sieciowym (HUB, switch, router), sprawdzić czy wtyki RJ45 są podłączone prawidłowo, pomoc też może wymiana przewodów Ethernet na certyfikowane.

ÚVOD

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter poskytuje užívateľskému počítaču prístup do 10 / 100 / 1000 Mbps siete prostredníctvom USB-C portu.

ŠPECIFIKÁCIE

- USB-C na 10 / 100 / 1000 Mbps Gigabit Ethernet
- 1x RJ-45 pre pripojenie Ethernet kábla
- Podpora funkcie Wake-on-LAN, funkcia Jumbo frame až 9k bytes, funkcia detekcie prekriženie kábla MDI / MDIX
- Podpora IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Podpora IPv4/IPv6 I s funkciou Checksum Offload Engine (COE) pre zníženie zaťaženia CPU
- Chipset Realtek RTL8153
- Napájanie: z USB portu (USB Bus Power 5V)
- Podporované OS: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac® OS X, Linux, Android
- Prevádzková teplota: 10-40°C
- Skladovacia teplota: -10-80°C
- Rozmery: 61 x 23 x 17 mm
- Hmotnosť: 35 g

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

- Windows®7 / 8 / 8.1 / 10, Mac® OS X, Linux, Android
- Voľný USB-C port

INŠTALÁCIA OVLÁDAČOV

Windows OS

Nie je nutné inštalovať ovládače, po pripojení sa inštalujú automaticky zo systému alebo Windows Update. V prípade problémov s inštaláciou si stiahnite ovládače z našich webových stránok .

Mac OS

Nie je nutné inštalovať ovládače, po pripojení sa inštalujú automaticky z Mac OS X. V prípade problémov s inštaláciou si stiahnite ovládače z našich webových stránok .

PRIPOJENIE K NOTEBOOKU / PC

Po dokončení inštalácie pripojte adaptér k Ethernet sieti.

- Pripojte jeden koniec Ethernet kábla do RJ-45 portu adaptéra (až začujete zacvaknutie) a druhý koniec do aktívneho prvku vašej siete – HUBu, switcha, routeru (najlepšie s Gigabit rýchlosťou pre maximálne využitie rýchlosti adaptéra).
- Pripojte USB-C konektor adaptéra do voľného USB-C portu notebooku / PC. Dokončí sa inštalácia ovládačov a v prípade nutnosti si reštartujte notebook / PC.

OVERENIE OVLÁDAČOV

Otvorte Správca zariadení vo Windows®

- Windows® 10: Start / Správca zariadení
- Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1: Ovládacie panely / Systém a zabezpečenie / Systém / Správca zariadení
- V skupine Sieťové adaptéry je (mal by byť) zobrazený „Realtek USB GBE Family Controller“.

Otvorte Správca zariadení v Mac®

- Pripojte adaptér k MacBooku / PC.
- Kliknite na System Preferences → Network → USB Gigabit Ethernet device / „USB 10/100/1000 LAN“ - je aktívny.

Poznámka: Značky otáznik alebo výkričník vedľa Ethernet adaptéra vo Windows indikuje nesprávnu inštaláciu. Prosíme o odstránenie (odinštaláciu) adaptéra zo systému, odpojte ho a opakujte inštaláciu znova. Doporučujeme i reštart notebooku / PC.

OBSAH BALENIA

- i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter s integrovaným káblom (28 cm)
- Uživatelská príručka

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Všetko mi funguje, ale ukazuje sa len rýchlosť 100 Mbps alebo 10 Mbps, kde je problém?

Odpoveď: Overte všetku kabeláž medzi notebookom / PC a aktívnym prvkom a dotlačte konektory RJ-45. Pomáha i výmena Ethernet kábla medzi adaptérom a aktívnym sieťovým prvkom (HUB, switch, router) za certifikovaný.

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter

IVADAS

i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter suteikia vartotojo kompiuteriui įėjimą į 10 / 100 / 1000 Mbps tinklą per USB-C portą.

SPECIFIKACIJA

- USB-C ant 10 / 100 / 1000 Mbps Gigabit Ethernet
- 1x RJ-45 prijungimui prie Ethernet kabelio
- Parama Wake-on-LAN, Jumbo frame iki 9k bytes, aptikimo kabelis crossover MDI / MDIX
- Parama IEEE 802.3 iki (Energy Efficient Ethernet)
- Parama IPv4/IPv6 I su funkcija Checksum Offload Engine (COE) apkrovimo sumažinimu CPU
- Chipset Realtek RTL8153
- Maitinimas: iš USB porto (USB Bus Power 5V)
- Remiamos OS: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac® OS X, Linux, Android
- Darbo temperatūra: 10-40°C
- Sandėliavimo temperatūra: -10-80°C
- Matmenys: 61 x 23 x 17 mm
- Svoris: 35 g

SISTEMOS REIKALAVIMAI

- Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10; Mac® OS X; Linux; Android
- Laisvas USB-C portas

VALDYMO PULTŲ INSTALIACIJA

Windows OS

Tvarkyklės instaliuoti nereikia, po prisijungimo instaliuojasi automatiškai iš sistemos arba Windows Update. Arba valdymą atsisiųskite iš interneto www.i-tec-europe.eu.

Mac OS

Tvarkyklės instaliuoti nereikia, po prisijungimo instaliuojasi automatiškai iš Mac OS X. Arba valdymą atsisiųskite iš interneto www.i-tec-europe.eu.

PRIJUNGTAS PRIE NEŠIOJAMO KOMPIUTERIO / PC

Prijunkite adapterį prie Ethernet tinklo baigus instaliaciją.

- Prijunkite kokybišką Ethernet kabelį prie RJ-45 adapterio porto, o kitą galą į aktyvų Jūsų tinklo elementą – HUB, switch, router (geriausia su Gigabit greičiu maksimaliam greičio adapterio panaudojimui).

Prijunkite USB-C konektorių prie adapteriaus į laisvą USB-C portą nešiojamojo kompiuterio / PC. Pasibaigus valdymo pultų instaliacijai, jei yra būtina paleiskite iš naujo nešiojamojo kompiuterio / PC.

VALDYMO PULTŲ PATVIRTINIMAS

Atidarykite [renginio valdiklį] Windows®

- Windows® 10: Start / [renginio valdiklis]
- Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1: Valdymo paneliai / Sistema ir apsauga / Sistema / [renginio valdiklis]
- Windows® XP / Windows® Vista: Valdymo paneliai / Sistema / Hardware / [renginio valdiklis]
- Grupėje Tinklo adapteriai yra (turėtų būti) parodyti „Realtek USB GBE Family Controller“.

Atidarykite [renginio valdiklį] v Mac®

- Prijunkite adapterį prie MacBook / PC.
- Paspauskite ant System Preferences → Network → USB Gigabit Ethernet device / „USB 10/100/1000 LAN“ – yra aktyvi.

Pastaba: Ženkliai klausukas arba šauktukas šalia Ethernet adapteris in Windows rodo neteisingą instaliaciją. Prašome pašalinti (išinstaliuoti) adapterį iš sistemos, atjunkite jį ir pakartokite instaliaciją iš naujo. Patariame iš naujo paleisti nešiojamojo kompiuterio / PC.

PAKUOTĖ TURI

- i-tec USB-C Gigabit Ethernet Adapter su integruotu kabeliu (28 cm)
- Vartotojaus vadovas

DAŽNAI APTEIKIAMAI KLAUSIMAI

Klausimas: Viskas man veikia, bet rodo tik greitį 100 Mbps arba 10 Mbps, kur yra problema?

Atsakymas: Patikrinkite visus kabelius tarp nešiojamojo kompiuterio / PC ir aktyvaus elemento ir paspauskite konektorius RJ-45. Padeda ir pakeitimas kabelio Ethernet į sertifikuotą tarp adapteriaus ir aktyvaus tinklo elemento (HUB, switch, router).



European Union Only

Note: Marking is in compliance with EU WEEE Directive

English

This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream. This will benefit the environment for all. (European Union only)

Deutsch

Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum recyceln abgegeben werden muss, (kostenlos). Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU)

Čeština

Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Přispěje to ke zlepšení stavu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii)

Polski

To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działanie przyniesie korzyść dla środowiska. (Tylko w Unii Europejskiej)

Lietuviu

Šis gaminys yra pažymetas specialiu atlieku tvarkymo ženklu. Baigus eksploataciją, gaminys turi būti atiduotas į atitinkamą surinkimo punktą ir negali būti šalinamas kartu su nerūšiuojamomis atliekomis. Tokie Jusu veiksmai prisided prie aplinkos apsaugos. (Tiktai Europos Sąjungoje)

Français

Ce dispositif est revêtu du marquage avec le symbole de recyclage indiqué ci-dessus. Ça veut dire, qu'une fois décollée la vie utile dudit dispositif, vous vous voyez dans l'obligation d'assurer, que le dispositif se trouve déposé en un respectif centre de collecte, dûment établi à cette fin, et non en d'autres centres de ramassage qui soient destinés à déposer de courants déchets municipaux non triés. De cette manière, on contribue considérablement à une amélioration en matière d'environnement où nous vivons tous. (Seulement pour l'Union Européenne).

**EU Declaration of Conformity, EU Konformitätserklärung, EU Prohlášení o shodě,
EU Prehľadzenie o zhode, EU Declaracja zgodności**

Manufacturer, Der Hersteller, Výrobce, Výrobca, Producent:
ComDis s.r.o., Kačvodova 2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Czech Republic

**declares that this product
erklärt hiermit, dass das Produkt
tímto prohlašuje, že výrobek
týmto prehlasuje, že výrobok
deklaruje, że produkt**

Product, Bezeichnung, Název, Názov, Nazwa: i-tec USB-C Metal Gigabit Ethernet Adapter

Model, Modell, Model, Model, Model: C31METALGLAN/Y-3465

Determination, Bestimmung, Určení, Určenie, Opcje:

Product is determined for using in PC as equipment.

Das Produkt ist für Ausstattung und als Zubehör von Computern bestimmt.

Výrobek je určen pro přístrojové vybavení a jako příslušenství do počítačů.

Výrobok je určený pre prístrojové vybavenie a jako príslušenstvo do počítačov

Produkt jest przeznaczony do współpracy z komputerem jako akcesorium.

Meets the essential requirements according to / Es entspricht den Anforderungen der Richtlinien / Splňuje tyto požadavky / Splňa tieto požadavky / Spełnia następujące wymagania EMC directive 2014/30/EU, RoHS directive 2011/65/EU:

EMI (For Radio parameters, Für Radioparamater, Pro Rádiové parametry, Pre Rádiové parametre, Dla parametrów Radiowych):

EN 55032:2012 + AC:2013

EMS (For EMC, Für EMC, Pro EMC, Pre EMC, Dla Kompatybilności elektromagnetycznej):

EN 55024:2010

RoHS:

EN62321-1:2012

and it is safety under conditions of standard application.

und ist sicher bei standardmäßiger Nutzung.

a je bezpečný za podmínek obvyklého použití.

a je bezpečný za podmienok obvyklého použitia.

oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu.

Additional information, Ergänzende Angaben, Doplňující informace, Doplňujúce informácie, Dodatkowe informacje:

Identification Mark, Identifikationskennzeichen, Identifikační značka, Identifikačná značka, Znak identyfikacyjny:

CE

Ostrava 16.2.2017



Ing. Lumír Kraina

*Executive Name and Signature, Geschäftsführer,
Jednatel, Konatel, Nazwisko osoby upowaznionej*

