

Entsprechend RoHS
(2011/65/EU)
Prüfzeichen EN 61058-1



Ausführung / *construction*:	Tastschalter / *momentary action switch*, 1-pol
Farbe / color	weiß / white
Schaltstrom / *ratings*:	1 A 250 V a.c. / 0,5 A 250 V d.c.

OMEG Tastschalter B1NO

Versilberte Kontakte für kleine Ströme /
Silver plated contacts for low current applications



Artikelnummer: B1NO RL W 6LW

Kabeleingang: Rückseite des Gehäuses / *cable entry: rear face*

Kabelbefestigungsschraube: lange Seite des Gehäuses / cable *clamping* screw: *long side of body*

Knopffarbe: weiß / *button colour: white*

Befestigungsring / *fixing ring*:

langer Befestigungsring, weiß, für Gehäusestärke 0,5-3,5 mm

long fixing ring, white, for panel thickness 0.5-3.5 mm

Schalterfunktion: Schalter schließt während der Betätigung */ switch function: push to make, release to break*

Bei dem dargestellten Schalter handelt es sich um die Standardausführung. Folgende Sonderbauformen sind auf Anfrage (MOQ 100 St.) möglich /
Datasheet shows the standard version. The following special options are possible (MOQ 100 pcs.)

Kabeleingang: kurze Seite oder Rückseite oder Oberseite des Gehäuses / *cable entry: short side of body or rear face or mounting face*
Kabelbefestigungsschraube: lange Seite oder kurze Seite des Gehäuses / *cable clamping* screw: *long side or short side of body*
Lötkontakte an der langen Gehäuseseite sind ebenfalls möglich / *Solder tags at the long side of body are also available*

Knopffarbe: weiß oder creme / *button colour: white* or *cream*
Befestigungsring / *fixing ring*:
langer Befestigungsring (Gehäusestärke 0,5-3,5 mm) in den Farben weiß und creme
long fixing ring, for panel thickness 0.5-3.5 mm in white and cream
kurzer Befestigungsring (Gehäusestärke 3,5-6,5 mm) in den Farben weiß und creme
short fixing ring, for panel thickness 3.5-6.5 mm in white and cream