




Entsprechend RoHS  
(2011/65/EU)  
Prüfzeichen EN 61058-1



Ausführung / construction: Druckschalter / push button switch, 2-pol ON/OFF  
Farbe / color: weiß / white  
Schaltstrom / ratings: 1 A 250 V a.c. / 0,5 A 250 V d.c.

## OMEG Druckschalter B200

Versilberte Kontakte für kleine Ströme /  
Silver plated contacts for low current applications



**Artikelnummer: B200 SLSL W 6LW**

Kabeleingang 1. + 2. Schalter: kurze Gehäuseseite / cable entry 1. + 2. switch: short side of body

Kabelbefestigungsschraube 1. + 2. Schalter: lange Gehäuseseite / cable clamping screw 1 + 2 switch: long side of body

Knopffarbe: weiß / button colour: white

Befestigungsring / fixing ring :

langer Befestigungsring, weiß, für Gehäusestärke 0,5-3,5 mm

long fixing ring, white, for panel thickness 0.5-3.5 mm

Schalterfunktion: Schalter schließt oder öffnet durch Betätigung / switch function: push on, push off

Bei dem dargestellten Schalter handelt es sich um die Standardausführung. Folgende Sonderbauformen sind auf Anfrage (MOQ 100 St.) möglich /  
Datasheet shows the standard version. The following special options are possible (MOQ 100 pcs.)

Kabeleingang: 1. + 2. Schalter kurze Gehäuseseite oder 1. Oberseite, 2. kurze Gehäuseseite /  
cable entry: 1. + 2. switch short side of body or 1. mounting face, 2. short side of body

Kabelbefestigungsschraube: Nur lange Seite des Gehäuses / cable clamping screw: only long side of body;

Lötkontakte an der langen Gehäuseseite sind ebenfalls möglich / Solder tags at the long side of body are also available

Knopffarbe: weiß oder creme / button colour: white or cream

Befestigungsring / fixing ring:

langer Befestigungsring (Gehäusestärke 0,5-3,5 mm) in den Farben weiß und creme  
long fixing ring, for panel thickness 0.5-3.5 mm in white and cream

kurzer Befestigungsring (Gehäusestärke 3,5-6,5 mm) in den Farben weiß und creme  
short fixing ring, for panel thickness 3.5-6.5 mm in white and cream