




Typ Type	: Steuer-und Trenntransformator Voltage Control and Isolating Transformer		
Kernform Core type	: EI 192/104		
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 230V / 400V ±15V		
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 9,07Aac / 5,25Aac		
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 2x 115V		
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 2x 8,70Aac		
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	: 8A ETA type 5700		
Einschaltdauer Duty cycle	: 100%		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: 2000VA		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) Designated output power (power factor 0,5)	: 10900VA		
Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%)	: typ. 101,3W (Cu= 47,7W, Fe= 53,6W) typ. 101,3W (Cu= 47,7W, Fe= 53,6W)		
Schaltgruppe Connection mode	: Iii0		
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz		
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment		
Schutzart Protection index	: IP00		
Kühlungsart Type of cooling	: AN		
Isolierstoffklasse Insulation class	: B (UL class 130)		
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C		
Vorschriften Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-4		
Prüfzeichen Approvals	: UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)		
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary	Sekundär-Kern 3,0 kV Secondary-Core	
	: Primär-Kern 4,8 kV Primary-Core		
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)	: Push-in Klemme 4mm ² Push-in terminal 4mm ²		
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)	: Push-in Klemme 4mm ² Push-in terminal 4mm ²		
Anschluß (PE) Terminal (PE)	: Flachsteckanschluss 6,3x0,8mm Plug type terminal		
Bemerkungen Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.		

f	Date: 17.11.22	Name: Spöring	Amendment: Drawings changed, Losses changed, Terminal changed
e	Date: 29.04.21	Name: Pätz	Amendment: Weight corrected
Date: 29.08.07		Date: -	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016
Name: Lehnen		Checked: Clasen	
			Änderungen vorbehalten Subject to change

Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification



Abmessungen:
Dimensions



Gewicht: ca. 26kg (Cu= 5,5kg; Fe= 19,6kg)
Weight: approx. 26kg (Cu= 5,5kg; Fe= 19,6kg)

Befestigung: Langloch 9x18mm
Mounting: Slotted hole 9x18mm

Seite 2/2
Page 2/2