

Ventielsteker - SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO - 1458538

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Ventielsteker, 3-polig, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op Ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode



Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356638982

Technische gegevens

afmetingen

centrale schroef ventielsteker	M3 x 29
--------------------------------	---------

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (ventielsteker)
beschermklasse	IP65
	IP67

Algemeen

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	24 V AC
	24 V DC
aantal polen	3
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
polarisatie	A - standaard
normen/bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
	Ventielstekers EN 175301-803
statusindicatie	led geel
beveiligingsschakeling/-component	Z-diode
impulsvermogen W_{max}	40 W (bij 100 μs rechthoekige impuls)
Klemspanning	70 V (bij 2 mA constante stroom)
Sperspanning	50 V
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
Aansluitmethode	M12-connector

Ventielsteker - SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO - 1458538

Technische gegevens

Algemeen

steekcycli	50 (ventielsteker)
	≥ 100 (M12-connector)
aandraaimoment	0,6 Nm (ventielsteker)

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA66
materiaal contact ventielsteker	CuSn
materiaal contactoppervlak ventielsteker	Sn
materiaal contactblok ventielsteker	PA 6.6
materiaal behuizing ventielsteker	TPU
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	TPU (afdichting aangespoten)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen / bepalingen	IEC 61076-2-101
normcode	Ventielstekers
normen / bepalingen	EN 175301-803
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
	Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

Ventielsteker - SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO - 1458538

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909

Toelatingen

DNV GL / EAC /

Toelatingsdetails

DNV GL #

EAC EAC

Toebehoren

Momentgereedschap

TSD-M 1,2NM - 1212224



Schroefgereedschap

SF-BIT-PH 1-70 - 1212582



Sensor-/actorkabels

Ventielsteker - SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO - 1458538

Toebehoren

SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702



SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - 1402560



SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - 1402561




SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - 1402562




Tekeningen

Maatschets




Ventielsteker - SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO - 1458538

schakelschema




schematekening



Poolschema stiftconnector M12, 3-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

schematekening



Poolschema ventielsteker, type A

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>