

Zástrčka ventilu - SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO - 1458570

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zástrčka ventilu, 3-pólový, Zástrčka úhlový M12, kódování A, na Konektor ventilu BI (11 mm), s 1 LED, zapojeno s dioda Z



Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356639026

Technické údaje

Rozměry

Centrální šroub konektor ventilu	M3 x 29
----------------------------------	---------

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (konektor ventilu)
Krytí	IP65
	IP67

Všeobecné

Jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	24 V AC
	24 V DC
Počet pólů	3
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Kódování	A - standard
Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Ukazatel stavu	LED žlutá
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda Z
Výkon impulsu W_{max}	40 W (při 100 μs obdélníkovém impulsu)
Svorkové napětí	70 V (při 2 mA konstantním proudu)
Uzavírací napětí	50 V
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Typ připojení	Konektor M12
Cykly zapojení	50 (Konektor ventilu)

Zástrčka ventilu - SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO - 1458570

Technické údaje

Všeobecné

	≥ 100 (Konektor M12)
Utahovací moment	0,6 Nm (Konektor ventilu)

Materiál

Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA66
Materiál kontaktu konektoru ventilu	CuSn
Materiál kontaktního povrchu konektoru ventilu	Sn
Materiál kontaktní vložky ventilové zástrčky	PA 6.6
Materiál pouzdra ventilové zástrčky	TPU
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	TPU (Těsnění zastříknuté)

Normy a určování

Označení normy	Konektor M12
Normy/předpisy	IEC 61076-2-101
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
--------------------	----------

Zástrčka ventilu - SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO - 1458570

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Aprobace

DNV GL / CSAus / EAC /

Podrobnosti schválení

DNV GL #

CSAus	
Jmenovité napětí UN	24 V
Jmenovitý proud IN	4 A
mm ² /AWG/kcmil	

EAC ENEC

Příslušenství

Momentový nástroj

TSD-M 1,2NM - 1212224



Šroubovací nástroj

SF-BIT-PH 1-70 - 1212582



Zástrčka ventilu - SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO - 1458570

Příslušenství

Kabel senzoru/aktoru

SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702



SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - 1402560



SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - 1402561



SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - 1402562



Výkresy

Zástrčka ventilu - SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO - 1458570

Výkres v měřítku






Schéma zapojení




Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčky M12, 3-pólový, kódování A, pohled od trnů

Schématický výkres



Obsazení pólů konektoru ventilu, konstrukce BI

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1458570>



<http://www.phoenixcontact.com>