


NEXTORCH.  
the smart light



ENGLISH

# TA15

Learn more on  
www.nextorch.com

| SPECIFICATIONS        |                                                                                           |                 |        |        |            |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|------------|--------|
| ANSIPLATO-FL1         | Momentary on                                                                              | Tactical Strobe | High   | Medium | Low        | Strobe |
| Light Output          | 600 lm                                                                                    | 600 lm          | 600 lm | 240 lm | 50 lm      | 240 lm |
| Run Time              | —                                                                                         | —               | 45 min | 1 h    | 2 h 15 min | —      |
| Beam Distance         | 150 m/492.1'                                                                              |                 |        |        |            |        |
| Impact Resistance     | 2 m                                                                                       |                 |        |        |            |        |
| Waterproof            | IPX-8 . 2 m                                                                               |                 |        |        |            |        |
| Weight and Dimensions | Weight: 90 g/3.17 oz(without battery)<br>Size: 127 mm(length)×30 mm(head)×22 mm(diameter) |                 |        |        |            |        |
| Material              | Light Source: CREE® XP-L V6 LED<br>Aerospace grade aluminum 6061-T6                       |                 |        |        |            |        |
| Battery               | 1×14500/16340/CR123A/AA                                                                   |                 |        |        |            |        |

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSIPLATO-FL1. We tested TA15 with one NEXTORCH® standard 14500 size batteries in 25°C. The specifications might be different when using different batteries or testing in different environment.

## FEATURES

- Vari-Source Technology, compatible with 14500/16340/CR123A/AA
- Proprietary magnetic 5 position rotating selector: TAC(momentary/strobe at 600 lm), Low(50 lm), Medium(240 lm), High(600 lm), Strobe(600 lm)
- Specially hardened nano-ceramic breach bezel, effectively breaks glasses.


## BATTERY COMPATIBILITY

| Type                                      | Dimensions | Nominal voltage | output | Usability   |   |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|--------|-------------|---|
| Alkaline Battery                          | AA         | 1.5 V           | 130 lm | Usable      | ! |
| Non-rechargeable Battery(Lithium)         | CR123A     | 3 V             | 300 lm | Recommended | √ |
| Rechargeable Battery(LiCoO <sub>2</sub> ) | 14500      | 3.7 V           | 600 lm | Recommended | √ |
|                                           | 16340      | 3.7 V           | 600 lm | Recommended | √ |


\* When working with 1.5 V AA battery, in case of self-consumption, you should press the tail cap knob first to activate the magnetic switch if the flashlight stops working over 1 minute

## QUICK START GUIDE

### • Battery Installation



### • One step strobe



## MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

## WARRANTY

1. NEXTORCH® warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-days from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH® reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH® warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it. This warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH® product is not covered under this warranty, NEXTORCH® can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH® website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also:  
Email us at service@nextorch.com  
Call us: 400-8300-799  
OR contact your local dealer/distributor.




## CONTACT WITH NEXTORCH® DESIGNER

In order to improve NEXTORCH®, we appreciate you could offer our designers your after-sale feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH.  
the smart light



FRANÇAIS

# TA15

Más información en  
www.nextorch.com

| CARACTERISTIQUES         |                                                                                             |                      |        |        |            |             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|------------|-------------|
| ANSIPLATO-FL1            | Momentané                                                                                   | Tactique Stroboscope | Fort   | Moyen  | Faible     | Stroboscope |
| Puissance de l'éclairage | 600 lm                                                                                      | 600 lm               | 600 lm | 240 lm | 50 lm      | 240 lm      |
| Durée d'utilisation      | —                                                                                           | —                    | 45 min | 1 h    | 2 h 15 min | —           |
| Distance du faisceau     | 150 m/492.1'                                                                                |                      |        |        |            |             |
| Résistance aux impacts   | 2 m                                                                                         |                      |        |        |            |             |
| Étanchéité               | IPX-8 . 2 m                                                                                 |                      |        |        |            |             |
| Poids et dimensions      | Poids: 90 g/3.17 oz(sans batterie);<br>Taille: 127 mm(longueur)×30 mm(tête)×22 mm(diamètre) |                      |        |        |            |             |
| Matériaux                | Source de lumière: CREE® XP-L V6 LED<br>Aluminium de qualité aérospatiale 6061-T6           |                      |        |        |            |             |
| Typebatterie             | 1×14500/16340/CR123A/AA                                                                     |                      |        |        |            |             |

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSIPLATO-FL1. Nous avons testé le modèle TA15 avec une batterie NEXTORCH® standard de type 14500 à 25 °C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

## TRAITS

- Tension en circuit ouvertconpueur une utilisation avec des piles compatibles universelles, y compris 14500/16340/CR123A/AA
- Sélecteur rotatif magnétique à 5 positions : tactique (momentané/stroboscope à 600 lm), faible (50 lm), moyen (240 lm), haut (600 lm), éblouissement (600 lm)
- Biseau de rafpe renforcé avec des billes de nano-céramique. Brise les vitres sans problèmes.


## BATTERY COMPATIBILITY

| Type                                      | Dimensions | Tension nominale | Flux lumineux | Utilité     |   |
|-------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------|---|
| BatterieAlcaline                          | AA         | 1.5 V            | 130 lm        | Utilisable  | ! |
| Batterie Non-Rechargeable(II-Ion)         | CR123A     | 3 V              | 300 lm        | Recommandée | √ |
| Rechargeable Battery(LiCoO <sub>2</sub> ) | 14500      | 3.7 V            | 600 lm        | Recommandée | √ |
|                                           | 16340      | 3.7 V            | 600 lm        | Recommandée | √ |


\* Lorsque vous utilisez une pile 1.5 V AA, en cas d'autoconsommation, pressez d'abord le capuchon pour activer le commutateur magnétique si la lampe cesse de fonctionner après 1 minute.

## GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

### • Installation de la pile



### • Stroboscope



## ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentrepouser dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation

## GARANTIE

1. NEXTORCH® garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH® se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH® garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH® n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH® peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH® (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:  
- nous envoyer un courriel à service@nextorch.com  
- nous appeler au : 400-8300-799  
OU contactez votre revendeur/distributeur local




## CONTACT AVEC NEXTORCH® DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH®, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires aprèsutilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH.  
the smart light



ESPAÑOL

# TA15

Más información en  
www.nextorch.com

| ESPECIFICACIONES       |                                                                                         |                        |        |        |            |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------------|----------------|
| ANSIPLATO-FL1          | Momentary On                                                                            | Táctico Estroboscópico | Alto   | Medio  | Bajo       | Estroboscópico |
| Flujo luminoso         | 600 lm                                                                                  | 600 lm                 | 600 lm | 240 lm | 50 lm      | 240 lm         |
| Autonomía              | —                                                                                       | —                      | 45 min | 1 h    | 2 h 15 min | —              |
| Distancia haz de luz   | 150 m/492.1'                                                                            |                        |        |        |            |                |
| Resistencia al impacto | 2 m                                                                                     |                        |        |        |            |                |
| Resistencia al agua    | IPX-8 . 2 m                                                                             |                        |        |        |            |                |
| Peso y Dimensiones     | Peso: 90 g/3.17 oz(sin pilas);<br>Tamaño: 127 mm(longitud)×30 mm(cabeza)×22 mm(dímetro) |                        |        |        |            |                |
| Fuente luz             | CREE® XP-L V6 LED                                                                       |                        |        |        |            |                |
| Materiales             | Aluminio grado aeronáutico 6061-T6 con acabado duro anodizado                           |                        |        |        |            |                |
| Tipo batería           | 1×14500/16340/CR123A/AA                                                                 |                        |        |        |            |                |

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSIPLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna TA15 con pilas 14500 estándar de NEXTORCH® a 25 °C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

## FEATURES

- Amplio circuito de tensión diseñado para ser usada con pilas compatibles universales, incluyendo 14500/16340/CR123A/AA
- Selector giratorio magnético propio de 5 posiciones: TAC (momentáneo/estroboscópico a 600 lm), Bajo (50 lm), Medio (240 lm), Alto (600 lm), Estroboscópico (600 lm)
- Aro táctico con punta NANO-Cerámica con anodizado duro especial: rotura eficaz de cristales.


## COMPATIBILIDAD CON BATERÍAS

| Tipo                                     | Dimensiones | Voltaje nominal | Flujo luminoso | Usability   |   |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|---|
| Batería Alcalina                         | AA          | 1.5 V           | 130 lm         | Utilizable  | ! |
| Batería No-recargable (II-Ion)           | CR123A      | 3 V             | 300 lm         | Recomendada | √ |
| Batería Recargable (IICoO <sub>2</sub> ) | 14500       | 3.7 V           | 600 lm         | Recomendada | √ |
|                                          | 16340       | 3.7 V           | 600 lm         | Recomendada | √ |


\* Cuando se opera con una pila de 1.5 V, en caso de auto-consumo, debe presionar el botón del tapón de cola primero para activar el interruptor magnético de la linterna si la linterna deja de funcionar más de 1 minuto.

## GUÍA RÁPIDA DE INICIO

### • Instalación de las baterías



### • Estroboscópico



## MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

## GARANTÍA

1. En NEXTORCH® garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH® se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH® garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH® puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH® (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:  
Envíarnos un e-mail a service@nextorch.com  
Llámenos: 400-8300-799  
O contacte su distribuidor autorizado más cercano.




## CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH®

Para mejorar NEXTORCH®, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH.  
the smart light



中文

# TA15

请访问：www.nextorch.com  
获取更详细的产品信息。

| 性能参数                                                                        |                                                        |       |       |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ANSI PLATO-FL1                                                              | 点射                                                     | 战术爆闪  | 高亮    | 中亮    | 低亮     | 爆闪    |
| 亮度                                                                          | 600流明                                                  | 600流明 | 600流明 | 240流明 | 50流明   | 240流明 |
| 🕒 续航时间                                                                      | —                                                      | —     | 45分钟  | 1小时   | 2小时15分 | —     |
| 🔦 照射距离                                                                      | 150米                                                   |       |       |       |        |       |
| 📏 照射高度                                                                      | 2米                                                     |       |       |       |        |       |
| 🛡️ 防水等级                                                                     | IPX-8, 2米                                              |       |       |       |        |       |
| 规格                                                                          | 重量：90克(不含电池)；<br>尺寸：127毫米(长)×30毫米(头径)×22毫米(筒径)         |       |       |       |        |       |
| 材料                                                                          | 光源：CREE® XP-L V6 LED<br>筒身：航天铝材6061-T6，经军规Ⅲ型硬质阳极氧化表面处理 |       |       |       |        |       |
| 电源                                                                          | 1×14500/16340/CR123A/AA                                |       |       |       |        |       |
| 上述参数严格按照ANSI/PLATO-FL1标准测试所得，测试电池为标配的1节14500电池，测试温度25℃，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异 |                                                        |       |       |       |        |       |

## 产品特点

- 多电池兼容结构，全面兼容 14500/16340/CR123A/AA电池
- 专利一键爆闪开关设计，轻触战术点射，重按一键爆闪
- 高强度陶瓷珠珠击头设计，轻松破窗


## 电池 选用

| 电池类型                        | 尺寸规格   | 标称电压  | 亮度     | 是否可用 |   |
|-----------------------------|--------|-------|--------|------|---|
| 碱性电池                        | AA     | 1.5 V | 130 lm | 可以   | ! |
| 一次性锂电池                      | CR123A | 3 V   | 300 lm | 推荐   | √ |
| 可充电锂电池(LiCoO <sub>2</sub> ) | 14500  | 3.7 V | 600 lm | 推荐   | √ |
|                             | 16340  | 3.7 V | 600 lm | 推荐   | √ |


\* 当选用AA(1.5 V)电池时，为避免爆闪开关自耗电过大，手电关闭1分钟以上需轻按尾部开关，才能唤醒爆闪开关的正常档位。

## 快速入门

### • 电池安装



### • 一键爆闪



## 保养注意事项

1. 当达到海水或腐蚀性物品时，请及时用清水清洗；
2. 请使用优质电池，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存；
3. 长时间使用后若发现O形圈磨损，请及时更换。

## 售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH®产品自售出日起15天内，在正常使用的前提下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品；
2. 5年免费维修服务：NEXTORCH®产品自售出日起5年内，在正常使用的前提下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
3. 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内；
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司可提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用；
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描下方二维码在官网进行登记，发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接向联系当地经销商进行售后服务；




## 与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。



NEXTORCH.  
the smart light



DEUTSCH

# TA15

www.nextorch.de.

| SPEZIFIKATIONEN                  |                                                                                                       |                 |        |        |            |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|------------|--------|
| ANSIPLATO-FL1                    | Momentary on                                                                                          | Taktisch Strobe | Hoch   | Mid    | Low        | Strobe |
| Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen) | 600 lm                                                                                                | 600 lm          | 600 lm | 240 lm | 50 lm      | 240 lm |
| Laufzeit                         | —                                                                                                     | —               | 45 min | 1 h    | 2 h 15 min | —      |
| Leuchtwerte (nach ANSI)          | 150 m                                                                                                 |                 |        |        |            |        |
| Fallhöhe                         | 2 m                                                                                                   |                 |        |        |            |        |
| Wasserdicht                      | IPX-8 . 2 m                                                                                           |                 |        |        |            |        |
| Gewicht und Abmessungen          | Gewicht: 90 g/3.17 oz(ohne batterie);<br>Größe: 127 mm(länge)×30 mm(reflektorkopf)×22 mm(durchmesser) |                 |        |        |            |        |
| Material                         | Leuchtmittel: CREE® XP-L V6 LED<br>Luftund raumfahrt-aluminium (6061-T6)                              |                 |        |        |            |        |
| Batterie                         | 1×14500/16340/CR123A/AA                                                                               |                 |        |        |            |        |

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSIPLATO-FL1. Wir haben die TA15 mit NEXTORCH® 14500 Batterien bei +25 °C getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

- Verbesserter Schaltungs Aufbau mit erweiterter Spannungs-Unterstützung und universeller Akku-Kompatibilität, einschließlich 14500/16340/CR123A/AA
- Taktischer Schalter und Magnetischer 5 Position Selektoren-Ringschalter: TAC (Momentan-Licht/Strobe mit 600 lm), Niedrig (50 lm), Medium (240 lm), Hoch (600 lm), Strobe (600 lm)
- Linsekrone aus Nano-Keramik als effektiver Glasbrecher;

## BATTERY COMPATIBILITY

| Art                                       | Typ    | Spannung | output | Verwenbarkeit  |   |
|-------------------------------------------|--------|----------|--------|----------------|---|
| Alkaline Batterie                         | AA     | 1.5 V    | 130 lm | Verwendbar     | ! |
| Nicht aufladbare Batterie (Lithium)       | CR123A | 3 V      | 300 lm | Empfehlenswert | √ |
| Aufladbare Batterie (LiCoO <sub>2</sub> ) | 14500  | 3.7 V    | 600 lm | Empfehlenswert | √ |
|                                           | 16340  | 3.7 V    | 600 lm | Empfehlenswert | √ |

\* Bei der Verwendung einer 1.5 VAA kann es vorkommen, dass die TA15 sich nach einer Minute abschaltet. In diesem Fall drücken Sie erst den taktischen, hinteren Schalter und stellen dann über den Ringschalter die gewünschte Leuchtwerte ein.

## QUICK START GUIDE

### • Batterie Einlegen

