



USB 2.0 Ethernet 10/100 Adapter

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale

English
Deutsch
Français
Italiano

LINDY No. 42922

Hersteller/Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
GERMANY
Email: info@lindy.com
T: 0049 (0)621 470050

LINDY Electronics Ltd.

Sadler Forster Way
Teesside Industrial Estate, Thornaby
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
United Kingdom
postmaster@lindy.co.uk
T: +44 (0) 1642 754000



For Home and Office Use
Tested to Comply with FCC Standards

www.lindy.com

LINDY® - First Edition (APRIL 2015)

English Manual

Introduction

Thank you for purchasing the LINDY USB 2.0 Ethernet 10/100 Adapter. This adapter allows you to connect your computer to a 10/100Mbps network through an existing USB port.

Features

- USB specification 2.0 up to 480Mbps, USB 1.1 compliant
- Network standards: IEEE 802.3/802.3u (10Base-T/100Base-TX)
- Chipset: Asix Ax88772A
- Data Transfer Rates: Ethernet 10Mbps, Fast Ethernet 100Mbps (Half/Full Duplex)
- Interfaces: 1x USB 2.0 A male, 1x RJ45 female
- Cable length: appr. 12cm (including USB connector)
- Supported OS: Windows, Mac, Linux

Installation

Windows OS:

Windows 8 already includes all necessary drivers.

For Windows 7 (and older):

Insert the Driver CD into your disk drive. Locate and double click <Setup.exe> to launch the setup procedure. Click <Next> to continue, then click <Finish> to complete the installation

Mac OS

includes all necessary drivers.

Connection:

Connect the adapter to an available network when the installation procedure is completed.

1. Connect an Ethernet cable (not included!) to the Ethernet port of the adapter, then connect the other end of the Ethernet cable to an available network hub, switch or router.
2. Plug the USB connector of the adapter into a free USB port of the computer. A pop-up message will appear in the notification area, indicating that the installation is completed.

Deutsches Benutzerhandbuch

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des LINDY USB 2.0 Ethernet Adapters 10/100. Dieser ermöglicht es Ihnen den Computer über den USB-Port mit einem 10/100Mbit/s Netzwerk zu verbinden.

Eigenschaften

- USB Spezifikation 2.0 bis 480Mbit/s, USB 1.1 kompatibel
- Netzwerkstandard: IEEE 802.3/802.3u (10Base-T/100Base-TX)
- Chipsatz: Asix Ax88772A
- Datentransferraten: Ethernet 10Mbit/s, Fast Ethernet 100Mbit/s (Half/Full Duplex)
- Schnittstellen: 1x USB 2.0 A Stecker, 1x RJ45 Buchse
- Kabellänge: ca. 12cm (inkl. USB-Stecker)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Mac, Linux

Installation

Windows OS:

Windows 8 hat bereits alle notwendigen Treiber an Board.

Für Windows 7 (und älter):

Legen Sie die Treiber-CD in das CD-Laufwerk und starten Sie die Treiberinstallation mit einem Doppelklick auf die Datei <Setup.exe>.

Mac OS

hat bereits alle notwendigen Treiber an Board.

Anschluss des Adapters

Schließen Sie den Adapter nach erfolgter Treiberinstallation an einem vorhandenen Netzwerk an.

1. Verbinden Sie zunächst ein Netzkabel mit dem RJ45-Port des Adapters und dann das andere Ende des Netzkabels mit einem Netzwerkhub, -switch oder Router.
2. Den USB-Stecker des Adapters stecken Sie in einen freien USB-Port des Computers. Ein Pop-up wird über die erfolgte Installation informieren.

CE Certification

This equipment complies with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility Standards EN55022/EN55024 and the further standards cited therein. It must be used with shielded cables only. It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

CE Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU für IT-Equipment und darf nur zusammen mit abgeschirmten Kabeln verwendet werden. Diese Geräte wurden unter Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt. Die formelle Konformitätserklärung können wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Richtlinie Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l' Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italia

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBS.



Tested to comply with
FCC Standards.
For Home and Office Use

LINDY No. 42922

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur USB 2.0 Ethernet 10/100 LINDY. Ce produit permet de relier votre ordinateur à un réseau Ethernet 10/100Mbps/s au travers d'un port USB disponible.

Caractéristiques

- Spécifications USB 2.0 jusqu'à 480Mbps, compatible USB 1.1
- Normes réseau: IEEE 802.3/802.3u (10Base-T/100Base-TX)
- Chipset: Asix Ax88772A
- Taux de transfert des données: Ethernet 10Mbps/s, Fast Ethernet 100Mbps/s (Half/Full Duplex)
- Interfaces: 1x USB 2.0 A mâle, 1x RJ45 femelle
- Longueur du câble: env. 12cm (connecteur USB compris)
- Pris en charge par les systèmes d'exploitation: Windows, Mac, Linux

Installation

Windows OS:

Windows 8 contient tous les pilotes requis.

Pour Windows 7 (ou antérieur):

Insérez le CD de pilotes dans votre lecteur. Localisez et double-cliquez sur <Setup.exe> pour démarrer la procédure d'installation. Cliquez sur <Next> pour continuer, cliquez sur <Finish> pour finaliser l'installation

Mac OS

contient tous les pilotes requis.

Connexion:

Connectez l'adaptateur à un réseau disponible une fois la procédure d'installation complétée.

1. Connectez un câble réseau (non inclus!) au port the Ethernet de l'adaptateur, puis connectez l'autre extrémité du câble réseau à un port disponible sur un hub, switch ou routeur Ethernet.
2. Branchez le connecteur USB de l'adaptateur à un port USB disponible sur l'ordinateur. Une fenêtre pop-up s'ouvrira dans la zone de notification, pour indiquer que l'installation est terminée.

Introduzione

Grazie per aver scelto l'adattatore Ethernet 10/100 USB 2.0 LINDY. Questo adattatore consente di collegare il computer ad una rete 10/100Mbps attraverso una porta USB.

Caratteristiche

- Compatibile con le specifiche USB 2.0 con trasferimento dati fino a 480Mbps, retrocompatibile con USB 1
- Standard di rete: IEEE 802.3/802.3u (10Base-T/100Base-TX)
- Chipset: Asix Ax88772A
- Velocità di trasferimento: Ethernet 10Mbps, Fast Ethernet 100Mbps (Half/Full Duplex)
- Interfacce: 1x USB 2.0 A maschio, 1x RJ45 femmina
- Lunghezza cavo: ca.12cm (connettore USB incluso)
- Sistemi operativi supportati: Windows, Mac, Linux

Installazione

Sistema operativo Windows:

Windows 8 include già tutti i driver necessari.

Per Windows 7 (e precedenti):

Inserire il CD dei driver nell'unità disco. Individuare e fare doppio click per avviare la procedura di installazione <setup.exe>. Clicca <Next> per continuare, quindi fare clic su <Finish> per completare l'installazione.

Sistema Operativo Mac

include tutti i driver necessari.

Connessione:

Collegare l'adattatore di rete terminata la procedura di installazione.

1. Collegare il cavo Ethernet (non incluso) alla porta ethernet della scheda madre, quindi collegare l'altra estremità del cavo all'hub, switch o router.
2. Collegare il connettore USB dell'adattatore ad una porta USB libera del computer. Un messaggio di pop-up apparirà nell'area di notifica, l'installazione è completata.